

Всасывающие подушки для захватов потока

Всасывающая поверхность от 20 мм до 60 мм

SFG



Всасывающие подушки для захватов потока SFG

Конструкция

- Всасывающий патрубок из POM (FDA-совместимый) или алюминия
- Присоски (Ø 20-50 мм) из силикона (SI-HD / SI-MD) (в соответствии с требованиями FDA)
- Захватывающая поверхность из POM (Ø 60 мм)
- Большой диаметр вала для больших объемных потоков



Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности

Применения

- Модульный компактный захват для обработки сухих продуктов даже при высокой утечке
- Контактный элемент, изготовленный из материала, соответствующего требованиям FDA, для прямого контакта с сухим кормом
- Обращение с чувствительными пищевыми продуктами с минимальным поверхностным давлением
- Обработка, например, вафель или печенья с высокоструктурированной поверхностью
- Полный захват в гигиеническом исполнении из безопасных для пищевых продуктов материалов

Основные характеристики продукта

- Материалы, безопасные для пищевых продуктов, позволяют обрабатывать хлебобулочные изделия и сладости
- Компактная и легкая конструкция с высокой мощностью всасывания для высокодинамичных процессов
- Эффективное демпфирование и уплотнение структурированных заготовок во время укладки с помощью мягкой, гибкой уплотнительной кромки
- Всасывающая поверхность из POM с близко расположенными всасывающими отверстиями для щадящей транспортировки
- Легкая очистка благодаря гигиеническому дизайну

Код кодового обозначения Всасывающие подушки для захватов потока SFG

Всасывающие подушки для захватов потока

Всасывающая поверхность от 20 мм до 60 мм

SFG

SAUG-SFG	–	20	–	–	–	SI-HD	–	B
1		2		3		4		5

1 – Краткое обозначение

Код	Тип
SAUG-SFG	SAUG-SFG
SAUG-FL SFG	SAUG-FL SFG

2 – Зона вакуумирования

Код	Диаметр в мм
20...59.5	ø 20 до 59,5

3 – Поверхность всасывающего патрубка

Код	ДхШ в мм
36x25	36x25

4 – Материал

Код	Материал
SI-MD-55	Силикон (MD = металлодетекция)
SI-HD-65	Силикон (HD = heavy duty)
POM	Полиоксиметилен

5 – Форма

Код	Тип
B	Сильфонная присоска

Захват потока SFG состоит из двух частей. Чтобы получить полный захват (проточный захват + присоска), необходимо выполнить следующие шаги по заказу:

Захват для потока (шаг 1) - доступен для бокового монтажа

Всасывающий захват (шаг 2)

Доступные запасные части: Плоские присоски FLSA

Данные для заказа Всасывающие подушки для захватов потока SFG

Тип	№ детали.
Вакуумная плита	SAUG-FL SFG 59.5 36x25 POM 10.01.30.01001

Тип	№ детали.
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SFG 20 SI-HD-65 B 10.01.30.01141
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SFG 30 SI-HD-65 B 10.01.30.01143
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SFG 40 SI-HD-65 B 10.01.30.01145
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SFG 50 SI-HD-65 B 10.01.30.01147
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SFG 20 SI-MD-55 B 10.01.30.01142
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SFG 30 SI-MD-55 B 10.01.30.01144
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SFG 40 SI-MD-55 B 10.01.30.01146
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SFG 50 SI-MD-55 B 10.01.30.01148

Тип	№ детали.
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SFG 20 SI-HD-65 10.01.30.00998
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SFG 30 SI-HD-65 10.01.30.00997
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SFG 40 SI-HD-65 10.01.30.00994
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SFG 50 SI-HD-65 10.01.30.00993
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SFG 20 SI-MD 10.01.30.01047
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SFG 30 SI-MD 10.01.30.01048
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SFG 40 SI-MD 10.01.30.01049
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SFG 50 SI-MD 10.01.30.01050

Презентация продуктов мультимедиа

Средний	Ссылка
How-to-Video 03	https://vimeo.com/475025453 https://vimeo.com/461418146