


Bloccaggi meccanici VCMC-R-QUICK

Campo di tenuta da 10 mm a 100 mm · Con regolazione rapida



Bloccaggi meccanici VCMC-R-QUICK



Design del sistema Bloccaggi meccanici VCMC-R-QUICK



Bloccaggio meccanico VCMC-R-QUICK serraggio di parti del telaio

Idoneità per applicazioni specifiche del settore

Applicazioni

- Sistema di bloccaggio meccanico per centri di lavoro CNC con piano grigliato a vuoto, adatto a tutte le comuni geometrie di griglia
- Particolarmente indicato per pezzi stretti e curvi, ad es. parti del telaio e profili di finestre
- Per la messa a punto, il tenditore viene posizionato nella griglia con staffe di fissaggio e l'altezza di bloccaggio viene adattata al pezzo in lavorazione con la regolazione rapida senza attrezzi
- Fissaggio del tenditore e bloccaggio del pezzo attivando il vuoto sulla tavola della macchina

Design

- Piatto di serraggio triangolare (1), regolabile senza utensili in altezza di bloccaggio e superficie di appoggio sul pezzo
- Il disco di bloccaggio viene abbassato attraverso il pistone attivando il vuoto e blocca il pezzo in lavorazione
- Materiale d'attrito (2) per l'ottimizzazione dell'assorbimento della forza trasversale
- Corpo base (3) in alluminio con interfaccia al piano grigliato con staffa di fissaggio e bordi di tenuta (4)

Prodotti punti di forza del prodotto

- Il disco di bloccaggio triangolare con regolazione rapida senza utensili consente tempi di allestimento ridottissimi
- Le forze di bloccaggio fino a 700 N garantiscono elevate forze di presa anche con pezzi stretti
- Non è necessario alcun mezzo aggiuntivo sulla macchina, in quanto il tenditore viene attivato dal vuoto operativo del centro di lavorazione CNC
- Speciali materiali d'attrito sul piatto e sulla superficie di bloccaggio garantiscono una tenuta sicura del pezzo anche in presenza di elevate forze di lavorazione

Bloccaggi meccanici VCMC-R-QUICK

Campo di tenuta da 10 mm a 100 mm · Con regolazione rapida

🔑 Codice modello Bloccaggi meccanici VCMC-R-QUICK

VCMC-R	–	QUICK	–	150x130	–	x100	–	30/40
1		2		3		4		5

1 – Denominazione in breve

Codice	Tipo
VCMC-R	Bloccaggio meccanico, sistema per piano grigliato

2 – Forma

Codice	Tipo
QUICK	Con regolazione dell'altezza senza attrezzi

3 – Dimensioni

Codice	lxl in mm
150x130...	150x130 a
160x160	160x160

4 – Altezza di bloccaggio

Codice	a in mm
x45...x100	45 a 100

5 – Misure griglie

Codice	Misura griglia in mm
30/40	30x30 e 40x40
30/40/50	30x30 e 40x40 e 50x50

Il bloccaggio meccanico VCMC-AP-QUICK viene fornito montato. Il prodotto è costituito da:

- Piatto di serraggio con regolazione rapida
- Corpo base in alluminio
- Bordi di tenuta e staffa di fissaggio

Parti di ricambio disponibili: piatto di serraggio, bordi di tenuta, staffa di fissaggio
Accessori disponibili: prolunga della gamma di serraggio

🔑 Dati di ordinazione Bloccaggi meccanici VCMC-R-QUICK

Tipo	N. articolo
VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40	10.01.12.04612
VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50	10.01.12.04763

🔑 Dati di ordinazione Pezzi di ricambio Bloccaggi meccanici VCMC-R-QUICK

Tipo	Pezzi di ricambio		N. articolo
VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40	Pressione del disco	SPAN-TELL 110 EXZ VCMC	10.01.12.04239
VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50	Pressione del disco	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC	10.01.12.04688

Tipo	Pezzi di ricambio		N. articolo
VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50	Bordi di tenuta	ISDR 150x150x13.5 R 30/50	10.01.15.00352

Pezzi di ricambio		N. articolo
Bordi di tenuta	ISDR 120x120x13.5 R 30/40	10.01.15.00353
Angolo di fissaggio e viti	ERS VCBL-R Winkel	10.01.12.02691

🔑 Dati di ordinazione Accessori Bloccaggi meccanici VCMC-R-QUICK

Tipo	Accessori	N. articolo
VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50	Prolunga con esagono	VRL-S M20x1x35


📏 Dati tecnici Bloccaggi meccanici VCMC-R-QUICK

Tipo	Campo di tenuta [mm]
VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40	10,0 ... 100,0 mm
VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50	15,0 ... 85,0 mm


Bloccaggi meccanici VCMC-R-QUICK

Campo di tenuta da 10 mm a 100 mm · Con regolazione rapida

Dati di costruzione Bloccaggi meccanici VCMC-R-QUICK



VCMC-R-QUICK 150x130



VCMC-R-QUICK 160x160

Bloccaggi meccanici VCMC-R-QUICK

Campo di tenuta da 10 mm a 100 mm · Con regolazione rapida

Dati di costruzione Bloccaggi meccanici VCMC-R-QUICK

Tipo	B [mm]	Außendurchmesser D1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	X1 [mm]	X2 [mm]
VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40	133,5	56	100	232,7	30,0	148,5	67	44
VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50	160,0	56	45	162,5	30,0	160,0	67	44