


Blocs de serrage VCMC-R-QUICK

Plaque de bridage de 10 mm à 100 mm · Avec réglage rapide



Blocs de serrage VCMC-R-QUICK



Composition du système Blocs de serrage VCMC-R-QUICK



Bloc de serrage VCMC-R-QUICK serrage d'éléments de cadre

Adaptation aux applications spécifiques des secteurs d'activité

Applications

- Système de bridage mécanique pour machines d'usinage CNC avec tables quadrillées à vide, adapté à toutes les géométries de grille courantes
- Convient tout particulièrement aux pièces fines et courbées telles que les éléments de cadre et les profils de fenêtres
- Pour la mise en place, le serrage est positionnée dans la grille à l'aide de supports de montage et la hauteur de serrage est adaptée à la pièce avec le réglage rapide sans outil
- Fixation du serrage et serrage de la pièce en activant le vide sur la table de la machine

Construction

- Plateau de bridage triangulaire (1), réglable sans outil en hauteur de serrage et en surface d'appui sur la pièce
- Le plateau de bridage est abaissée par le piston en activant le vide et serre la pièce
- Matière de friction (2) pour optimiser l'absorption de force transversale
- Corps (3) en aluminium adapté aux tables quadrillées avec aide à la fixation et joint d'étanchéité (4)

Points forts du produit

- Le plateau de bridage triangulaire avec réglage rapide sans outil permet des temps d'installation très courts
- Les forces de serrage jusqu'à 700 N garantissent des forces de préhension élevées même pour les pièces étroites
- Aucun moyen supplémentaire n'est nécessaire sur la machine, car le serrage est activé par le vide de fonctionnement du centre d'usinage CNC
- Des matières de friction spéciales sur le plateau de bridage et la surface de serrage assurent un maintien sûr de la pièce, même en cas de forces d'usinage élevées

Blocs de serrage VCMC-R-QUICK

Plage de bridage de 10 mm à 100 mm · Avec réglage rapide

Code de désignation Blocs de serrage VCMC-R-QUICK

VCMC-R	–	QUICK	–	150x130	–	x100	–	30/40
1		2		3		4		5

1 – Désignation

Code	Type
VCMC-R	Bloc de bridage, système pour table quadrillée

2 – Position de montage

Code	Type
QUICK	Avec réglage de la hauteur sans outil

3 – Dimensions

Code	Lxl en mm
150x130...	150x130 à
160x160	160x160

4 – Hauteur de serrage

Code	H en mm
x45...x100	45 à 100

5 – Dimension du quadrillage

Code	Dimensions de quadrillage
30/40	30x30 et 40x40
30/40/50	30x30 et 40x40 et 50x50

Le bloc de serrage VCMC-AP-QUICK est livré monté. Le produit consiste en :

- Plateau de bridage avec réglage rapide
- Corps en aluminium
- Cadre d'étanchéité et équerre de fixation

Pièces de rechange disponibles : plateau de bridage, cadre d'étanchéité, équerre de fixation

Accessoires disponibles : extension de la plage de bridage

Données de commande Blocs de serrage VCMC-R-QUICK

Type	Réf. article
VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40	10.01.12.04612
VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50	10.01.12.04763

Données de commande Pièces de rechange Blocs de serrage VCMC-R-QUICK

Type	Pièces de rechange		Réf. article
VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40	Fixage du disque	SPAN-TELL 110 EXZ VCMC	10.01.12.04239
VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50	Fixage du disque	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC	10.01.12.04688

Type	Pièces de rechange		Réf. article
VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50	cadre d'étanchéité	ISDR 150x150x13.5 R 30/50	10.01.15.00352

Pièces de rechange		Réf. article
Cadre d'étanchéité	ISDR 120x120x13.5 R 30/40	10.01.15.00353
Equerre d'arrêt et vis	ERS VCBL-R Winkel	10.01.12.02691

Données de commande Accessoires Blocs de serrage VCMC-R-QUICK

Type	Accessoires		Réf. article
VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50	Rallonge à six pans creux	VRL-S M20x1x35	10.01.12.04374


Données techniques Blocs de serrage VCMC-R-QUICK

Type	Plage de serrage [mm]
VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40	10,0 ... 100,0 mm
VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50	15,0 ... 85,0 mm


Blocs de serrage VCMC-R-QUICK

Plaque de bridage de 10 mm à 100 mm · Avec réglage rapide

Données de construction Blocs de serrage VCMC-R-QUICK



VCMC-R-QUICK 150x130



VCMC-R-QUICK 160x160

Blocs de serrage VCMC-R-QUICK

Plage de bridage de 10 mm à 100 mm · Avec réglage rapide

Données de construction Blocs de serrage VCMC-R-QUICK

Type	B [mm]	Außendurchmesser D1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	X1 [mm]	X2 [mm]
VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40	133,5	56	100	232,7	30,0	148,5	67	44
VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50	160,0	56	45	162,5	30,0	160,0	67	44