


Blocs de serrage VCMC-B-QUICK

Capacité de bridage jusqu'à 85 mm · Avec réglage rapide



Blocs de serrage VCMC-B-QUICK



Composition du système Blocs de serrage VCMC-B-QUICK



Bloc de serrage VCMC-B-QUICK serrage d'éléments de cadre

Adaptation aux applications spécifiques des secteurs d'activité

Applications

- Système de bridage mécanique pour les centres d'usinage CNC à console de Biesse avec support à ventouses ATS et EPS
- Convient tout particulièrement aux pièces fines et courbées telles que les éléments de cadre et les profilés de fenêtres
- Ajustement sans outil de la hauteur de bridage à la pièce à usiner en quelques secondes ; extension de la plage de bridage possible grâce à une rallonge
- Bridage de la pièce en activant le vide sur la table de la machine

Construction

- Le plateau de bridage triangulaire (1) est réglable en hauteur, en surface de contact, et sans outils. Elle s'abaisse en activant le vide.
- Extension (2) pour adapter la plage de bridage
- Matière de friction (3) pour optimiser l'absorption de force latérale
- Corps (4) en aluminium avec interface (5) pour la console Biesse
- Vis à tête hexagonale (6) pour fixer le serrage dans le logement

Points forts du produit

- La semelle de bridage triangulaire, avec réglage rapide et sans outils, permet des temps de préparation très courts
- La force de bridage de 700 N assure un serrage sécurisé, même pour les pièces de dimensions limitées
- Aucun support supplémentaire n'est nécessaire. La bride est activée par le vide de fonctionnement du centre d'usinage.
- Les matériaux de friction spéciaux du bloc de bridage et de la semelle de bridage assurent un maintien sécurisé, et aussi en cas de forces d'usinage élevées.
- Peut être utilisé pour des pièces très diverses grâce à sa très grande capacité de bridage.



Blocs de serrage VCMC-B-QUICK

Capacité de bridage jusqu'à 85 mm · Avec réglage rapide

Code de désignation Blocs de serrage VCMC-B-QUICK

VCMC-B	–	QUICK	–	150x135	–	x48	–	15-85
1		2		3		4		5

1 – Désignation

Code	Type
VCMC-B	Bloc de bridage, système Biesse

2 – Position de montage

Code	Type
QUICK	Avec réglage de la hauteur sans outil

3 – Dimensions

Code	Lxl en mm
150x135	150x135

4 – Hauteur de serrage

Code	H en mm
x48...x74	48 et 74

5 – Plage de serrage

Code	Plage de serrage en mm
15-85	15-85

Le bloc de serrage VCMC-B-QUICK est livré monté. Le produit se compose de :

- Plateau de bridage avec réglage rapide
- Corps en aluminium
- Vis à tête hexagonale

Pièces de rechange disponibles : plateau de bridage

Accessoire disponible : extension de la plage de bridage

Données de commande Blocs de serrage VCMC-B-QUICK

Type	Réf. article
VCMC-B-QUICK 150x135x48 15-85	10.01.12.04750
VCMC-B-QUICK 150x135x74 15-85	10.01.12.04752

Données de commande Pièces de rechange Blocs de serrage VCMC-B-QUICK

Pièces de rechange	Réf. article
Fixage du disque SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC	10.01.12.04688

Données de commande Accessoires Blocs de serrage VCMC-B-QUICK

Accessoires	Réf. article
Rallonge à six pans creux VRL-S M20x1x35	10.01.12.04374


Données techniques Blocs de serrage VCMC-B-QUICK

Type	Plage de serrage [mm]
VCMC-B-QUICK 150x135x48 15-85	15,0 ... 85,0 mm
VCMC-B-QUICK 150x135x74 15-85	15,0 ... 85,0 mm

Blocs de serrage VCMC-B-QUICK

Capacité de bridage jusqu'à 85 mm · Avec réglage rapide

Données de construction Blocs de serrage VCMC-B-QUICK



VCMC-B-QUICK

Blocs de serrage VCMC-B-QUICK

Capacité de bridage jusqu'à 85 mm · Avec réglage rapide

Données de construction Blocs de serrage VCMC-B-QUICK

Type	B [mm]	H [mm]	H2 [mm]	L [mm]	X1 [mm]	X2 [mm]	Z (Allongement) [mm]
VCMC-B-QUICK 150x135x48 15-85	133	48	30	146,4	66,5	44	9
VCMC-B-QUICK 150x135x74 15-85	133	74	30	146,4	66,5	44	9

Présentation multimédia des produits

Moyen	Lien
How-to-Video 03	https://vimeo.com/178568576
	https://vimeo.com/194826873
	https://vimeo.com/193850139
	https://vimeo.com/260009196