


Fijaciones mecánicas VCMC-B-QUICK

Margen de fijación hasta 85 mm · Con ajuste rápido



Fijaciones mecánicas VCMC-B-QUICK



Diseño del sistema Fijaciones mecánicas VCMC-B-QUICK



Fijación mecánica VCMC-B-QUICK fijando marcos

Idoneidad para aplicaciones específicas de sectores profesionales

Aplicaciones

- Sistema de fijación mecánica para centros de mecanizado CNC para mesas de consola Biesse con soporte de ventosas ATS y EPS
- Especialmente adecuada para piezas delgadas y acodadas como p. ej. partes de un marco y perfiles de ventana
- Ajuste de la altura de fijación a la pieza en cuestión de segundos, sin herramientas; posibilidad de ampliar el rango de fijación mediante la extensión
- Fijación de la pieza activando el vacío en la mesa de la máquina

Diseño

- La fijación mecánica triangular (1) es ajustable en altura de fijación y superficie de contacto con la pieza, sin herramientas y baja al activar el vacío
- Prolongación (2) para ajustar el rango de fijación
- Material de fricción (3) para optimizar la absorción de fuerzas laterales
- Cuerpo base (4) de aluminio con interfaz (5) para la consola Biesse
- Tornillos hexagonales (6) para fijar el dispositivo en el soporte

Productos prestaciones

- La fijación mecánica triangular con ajuste rápido sin herramientas permite reducir los tiempos de preparación
- La fuerza de sujeción de 700 N garantiza una sujeción segura incluso con piezas estrechas
- No es necesario ningún medio adicional, ya que se puede activar a través del vacío de funcionamiento del centro de mecanizado CNC
- Los materiales de fricción especiales de la placa de fijación y la superficie de fijación garantizan una fijación segura incluso con fuerzas de mecanizado elevadas
- Se puede utilizar para una amplia gama de piezas de trabajo gracias a su gran rango de fijación

Fijaciones mecánicas VCMC-B-QUICK

Margen de fijación hasta 85 mm · Con ajuste rápido

🔑 Código de designación Fijaciones mecánicas VCMC-B-QUICK

VCMC-B	-	QUICK	-	150x135	-	x48	-	15-85
1		2		3		4		5

1 – Designación breve

Código	Modelo
VCMC-B	Fijación mecánica, sistema de Biesse

2 – Tamaño

Código	Modelo
QUICK	Con ajuste de altura sin herramientas

3 – Dimensiones

Código	LxAn en mm
150x135	150x135

4 – Altura de fijación

Código	An en mm
x48...x74	48 y 74

5 – Margen de fijación

Código	Margen de fijación en mm
15-85	15-85

La fijación mecánica VCMC-B-QUICK se suministra montada. El producto consiste en:

- Plato de fijación con ajuste rápido
- Cuerpo base de aluminio
- Pernos hexagonales

Repuestos disponibles: plato de fijación

Accesorios disponibles: prolongacione del rango de sujeción

🔑 Datos de pedido Fijaciones mecánicas VCMC-B-QUICK

Modelo	Nro. de pieza
VCMC-B-QUICK 150x135x48 15-85	10.01.12.04750
VCMC-B-QUICK 150x135x74 15-85	10.01.12.04752

🔑 Datos de pedido Repuestos Fijaciones mecánicas VCMC-B-QUICK

Repuestos	Nro. de pieza
Disco de fijación SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC	10.01.12.04688

🔑 Datos de pedido Accesorios Fijaciones mecánicas VCMC-B-QUICK

Accesorios	Nro. de pieza
Prolongación con hexágono VRL-S M20x1x35	10.01.12.04374


📏 Datos técnicos Fijaciones mecánicas VCMC-B-QUICK

Modelo	Margen de fijación [mm]
VCMC-B-QUICK 150x135x48 15-85	15,0 ... 85,0 mm
VCMC-B-QUICK 150x135x74 15-85	15,0 ... 85,0 mm

Fijaciones mecánicas VCMC-B-QUICK

Margen de fijación hasta 85 mm · Con ajuste rápido

Datos de diseño Fijaciones mecánicas VCMC-B-QUICK



VCMC-B-QUICK

Fijaciones mecánicas VCMC-B-QUICK

Margen de fijación hasta 85 mm · Con ajuste rápido

Datos de diseño Fijaciones mecánicas VCMC-B-QUICK

Modelo	B [mm]	H [mm]	H2 [mm]	L [mm]	X1 [mm]	X2 [mm]	Z (Recorrido) [mm]
VCMC-B-QUICK 150x135x48 15-85	133	48	30	146,4	66,5	44	9
VCMC-B-QUICK 150x135x74 15-85	133	74	30	146,4	66,5	44	9

Presentación multimedia de productos

Medio	Enlace
How-to-Video 03	https://vimeo.com/178568576 https://vimeo.com/194826873 https://vimeo.com/193850139 https://vimeo.com/260009196