



Fijaciones mecánicas VCMC-S4-QUICK


Para sistemas TVN de SCM · Margen de fijación hasta 85 mm · Con ajuste rápido



Fijaciones mecánicas VCMC-S4-QUICK



Diseño del sistema Fijaciones mecánicas VCMC-S4-QUICK



Fijación mecánica VCMC-S4-QUICK fijando marcos

Idoneidad para aplicaciones específicas de sectores profesionales

Aplicaciones

- Sistema de fijación mecánica para centros de mecanizado CNC para mesas de consola TVN de SCM / Morbidelli
- Especialmente adecuada para piezas delgadas y acodadas como p. ej. partes de un marco y perfiles de ventana
- El montaje es eficaz, seguro y sin herramientas; la fijación está pre-fijada mecánicamente
- Ajuste de la altura de fijación a la pieza en cuestión de segundos, sin herramientas; posibilidad de ampliar el rango de fijación mediante la extensión
- Fijación de la pieza activando el vacío en la mesa de la máquina

Diseño

- La fijación mecánica triangular (1) es ajustable en altura de fijación y superficie de contacto con la pieza, sin herramientas y se baja al activar el vacío
- Prolongación (2) para ajustar el rango de fijación
- Material de fricción (3) para optimizar la absorción de fuerza lateral
- Robusto cuerpo base (4) de aluminio con soporte de cola de milano (5) para la fijación en consolas TVN de SCM / Morbidelli
- Marco obturador duradero (6) optimizado para el deslizamiento sin esfuerzo de la fijación en la consola

Productos prestaciones

- La fijación mecánica triangular con ajuste rápido sin herramientas permite reducir los tiempos de preparación
- Sujeta con seguridad incluso las piezas estrechas con fuerzas de sujeción de hasta 700 N
- No es necesario ningún medio adicional, ya que se puede activar a través del vacío de funcionamiento del centro de mecanizado CNC
- Los materiales de fricción especiales de la placa de fijación y la superficie de fijación garantizan una fijación segura incluso con fuerzas de mecanizado elevadas

Fijaciones mecánicas VCMC-S4-QUICK

Para sistemas TVN de SCM · Margen de fijación hasta 85 mm · Con ajuste rápido

🔗 Código de designación Fijaciones mecánicas VCMC-S4-QUICK

VCMC-S4	-	QUICK	-	145x145	-	x50	-	15-85
1		2		3		4		5

1 – Designación breve

Código	Modelo
VCMC-S4	Fijación mecánica, SCM/Morbidelli sistema TVN

2 – Tamaño

Código	Modelo
QUICK	Con ajuste de altura sin herramientas

3 – Dimensiones

Código	LxAn en mm
145x145	145x145

4 – Altura de fijación

Código	An en mm
x50	50

5 – Margen de fijación

Código	Margen de fijación en mm
15-85	15-85

La fijación mecánica VCMC-S4-QUICK se suministra completamente montada. El producto consiste en:

- Plato de fijación con ajuste rápido
- Cuerpo base de aluminio
- Alojamiento para la consola TVN

Repuestos disponibles: plato de fijación, marco obturador

Accesorios disponibles: prolongación del rango de fijación

🔗 Datos de pedido Fijaciones mecánicas VCMC-S4-QUICK

Modelo	Nro. de pieza
VCMC-S4-QUICK 145x145x50 15-85	10.01.12.04760

🔗 Datos de pedido Repuestos Fijaciones mecánicas VCMC-S4-QUICK

Repuestos	Nro. de pieza
Disco de fijación	SPAN-TELL 128x30 EXZ VCMC 10.01.12.04740
Marco obturador (inferior)	VCDR 141x77.2x5.1 VCBL-S 10.01.12.03138

🔗 Datos de pedido Accesorios Fijaciones mecánicas VCMC-S4-QUICK

Accesorios	Nro. de pieza
Prolongación con hexágono	VRL-S M20x1x35 10.01.12.04374


🔗 Datos técnicos Fijaciones mecánicas VCMC-S4-QUICK

Modelo	Margen de fijación [mm]
VCMC-S4-QUICK 145x145x50 15-85	15,0 ... 85,0 mm

Fijaciones mecánicas VCMC-S4-QUICK

Para sistemas TVN de SCM · Margen de fijación hasta 85 mm · Con ajuste rápido

Datos de diseño Fijaciones mecánicas VCMC-S4-QUICK



VCMC-S4-QUICK

Fijaciones mecánicas VCMC-S4-QUICK

Para sistemas TVN de SCM · Margen de fijación hasta 85 mm · Con ajuste rápido

Datos de diseño Fijaciones mecánicas VCMC-S4-QUICK

Modelo	B [mm]	H [mm]	L [mm]	X1 [mm]	X2 [mm]
VCMC-S4-QUICK 145x145x50 15-85	145	50	145	66,5	44