


Механический зажим VCMC-S4-QUICK

Для систем TVN от SCM · Диапазон фиксации до 85 мм С системой быстрой регулировки



Механический зажим VCMC-S4-QUICK



Конструкция системы Механический зажим VCMC-S4-QUICK



Механический зажим VCMC-S4-QUICK при зажатии деталей рамы

Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности

Применения

- Механическая зажимная система для обрабатывающих центров с ЧПУ для консольных столов TVN от SCM / Morbidelli
- Особенно хорошо подходят для узких и изогнутых заготовок, таких как детали рам и оконные профили
- Наладка выполняется эффективно, надежно и без использования инструментов; зажим предварительно фиксируется механически
- Мгновенная адаптация высоты фиксации к заготовке без использования инструментов; возможно увеличение диапазона фиксации за счет удлинителя
- Зажим заготовки путем активации вакуума на столе станка

Конструкция

- Треугольный зажимной диск (1) настраивается на высоту зажима и поверхность прилегания к заготовке без использования инструментов и опускается при активации вакуума
- Удлинитель (2) для регулировки диапазона фиксации
- Фрикционный материал (3) для оптимизации восприятия поперечного усилия
- Прочный главный корпус (4) с креплением типа «ласточкин хвост» (5) для фиксации на консолях TVN от SCM/Morbidelli
- Долговечная уплотнительная рамка (6) оптимизирована для легкого перемещения зажима по консоли

Основные характеристики продукта

- Треугольный зажимной диск с системой быстрой регулировки без использования инструментов для минимального времени наладки
- Надежное удержание даже узких заготовок благодаря усилию зажима до 700 Н
- Дополнительная рабочая среда не требуется, так как обрабатывающий центр с ЧПУ активируется с помощью рабочего вакуума
- Специальные фрикционные материалы на зажимном диске и площади зажима обеспечивают надежное удержание заготовки даже при высоких усилиях обработки

Механический зажим VCMC-S4-QUICK

Для систем TVN от SCM · Диапазон фиксации до 85 мм С системой быстрой регулировки

Код кодового обозначения Механический зажим VCMC-S4-QUICK

VCMC-S4	–	QUICK	–	145x145	–	x50	–	15-85
1		2		3		4		5

1 – Краткое обозначение

Код	Тип
VCMC-S4	Механический зажим, SCM/Morbidelli Система TVN

2 – Форма

Код	Тип
QUICK	Регулировка высоты без инструментов

3 – Размеры

Код	ДхШ в мм
145x145	145x145

4 – Высота зажима

Код	Н в мм
x50	50

5 – Диапазон зажима

Код	Диапазон зажима в мм
15-85	15-85

Механический зажим VCMC-S4-QUICK поставляется в полностью смонтированном состоянии. В комплект поставки продукта входят:

- Зажимной диск с системой быстрой регулировки
- Главный корпус из алюминия
- Крепление для консоли TVN

Доступные запасные части: Зажимной диск, уплотнительная рамка

Доступные принадлежности: Удлинитель для диапазона фиксации

Данные для заказа Механический зажим VCMC-S4-QUICK

Тип	№ детали.
VCMC-S4-QUICK 145x145x50 15-85	10.01.12.04760

Данные для заказа Запасные части Механический зажим VCMC-S4-QUICK

Запасные части	№ детали.
Зажимной диск	SPAN-TELL 128x30 EXZ VCMC 10.01.12.04740
Уплотнительная рамка (низ)	VCDR 141x77.2x5.1 VCBL-S 10.01.12.03138

Данные для заказа Аксессуары Механический зажим VCMC-S4-QUICK

Аксессуары	№ детали.
Расширение с шестигранником	VRL-S M20x1x35 10.01.12.04374


Технические данные Механический зажим VCMC-S4-QUICK

Тип	Диапазон фиксации [мм]
VCMC-S4-QUICK 145x145x50 15-85	15,0 ... 85,0 мм

Механический зажим VCMC-S4-QUICK

Для систем TVN от SCM · Диапазон фиксации до 85 мм С системой быстрой регулировки

📐 Конструктивные данные Механический зажим VCMC-S4-QUICK



VCMC-S4-QUICK

Механический зажим VCMC-S4-QUICK

Для систем TVN от SCM · Диапазон фиксации до 85 мм С системой быстрой регулировки

Конструктивные данные Механический зажим VCMC-S4-QUICK

Тип	B [mm]	H [mm]	L [mm]	X1 [mm]	X2 [mm]
VCMC-S4-QUICK 145x145x50 15-85	145	50	145	66.5	44