


## Fijaciones mecánicas VCMC-S6-QUICK


Para sistemas TV de SCM · Margen de fijación hasta 100 mm · Con ajuste rápido



Fijaciones mecánicas VCMC-S6-QUICK



Diseño del sistema Fijaciones mecánicas VCMC-S6-QUICK



Fijación mecánica VCMC-S6-QUICK fijando marcos

### Idoneidad para aplicaciones específicas de sectores profesionales

#### Aplicaciones

- Sistema de fijación mecánica para centros de mecanizado CNC para mesas de consola TV de SCM / Morbidelli
- Especialmente adecuada para piezas delgadas y acodadas como p. ej. partes de un marco y perfiles de ventana
- El montaje es eficaz, seguro y sin herramientas; la fijación está pre-fijada mecánicamente
- Ajuste de la altura de fijación a la pieza en cuestión de segundos, sin herramientas; posibilidad de ampliar el rango de fijación mediante la extensión
- Fijación de la pieza activando el vacío en la mesa de la máquina

#### Diseño

- La fijación mecánica triangular (1) es ajustable en altura de fijación y superficie de contacto con la pieza, sin herramientas y se baja al activar el vacío
- Prolongación (2) para ajustar el rango de fijación
- Material de fricción (3) para optimizar la absorción de fuerzas laterales
- Robusto cuerpo base (4) de aluminio con soporte de cola de milano (5) para la fijación en consolas de TV de SCM / Morbidelli
- Marco obturador duradero (6) optimizado para el deslizamiento sin esfuerzo de la fijación en la consola

#### Productos prestaciones

- La fijación mecánica triangular con ajuste rápido sin herramientas permite reducir los tiempos de preparación
- Sujeta con seguridad incluso las piezas estrechas con fuerzas de sujeción de hasta 700 N
- No es necesario ningún medio adicional, ya que se puede activar a través del vacío de funcionamiento del centro de mecanizado CNC
- Los materiales de fricción especiales de la placa de fijación y la superficie de fijación garantizan una fijación segura incluso con fuerzas de mecanizado elevadas

## Fijaciones mecánicas VCMC-S6-QUICK

Para sistemas TV de SCM · Margen de fijación hasta 100 mm · Con ajuste rápido

### 🔑 Código de designación Fijaciones mecánicas VCMC-S6-QUICK

VCMC-S6	–	QUICK	–	150x135	–	x75	–	15-85
1		2		3		4		5

#### 1 – Designación breve

Código	Modelo
VCMC-S6	Fijación mecánica, SCM/Morbidelli sistema TV

#### 2 – Tamaño

Código	Modelo
QUICK	Con ajuste de altura sin herramientas

#### 3 – Dimensiones

Código	LxAn en mm
150x135	150x135

#### 4 – Altura de fijación

Código	An en mm
x75...x110	75 y 110

#### 5 – Margen de fijación

Código	Margen de fijación en mm
15-85...10-100	15-58 y 10-100

La fijación mecánica VCMC-S6-QUICK se suministra completamente montada. El producto consiste en:

- Plato de fijación con ajuste rápido
- Cuerpo base de aluminio
- Montaje de cola de milano

Repuestos disponibles: plato de fijación, marco obturador

Accesorios disponibles: prolongación del rango de fijación

### 🔑 Datos de pedido Fijaciones mecánicas VCMC-S6-QUICK

Modelo	Nro. de pieza
VCMC-S6-QUICK 150x135x75 15-85	10.01.12.04765
VCMC-S6-QUICK 150x135x110 10-100	10.01.12.04777

### 🔑 Datos de pedido Repuestos Fijaciones mecánicas VCMC-S6-QUICK

Modelo	Repuestos	Nro. de pieza
VCMC-S6-QUICK 150x135x75 15-85	Disco de fijación	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC
VCMC-S6-QUICK 150x135x110 10-100	Disco de fijación	SPAN-TELL 110 EXZ VCMC

Repuestos	Nro. de pieza
Marco obturador (inferior)	VCDR 135x25.5x6 VCBL
	10.01.12.04560

### 🔑 Datos de pedido Accesorios Fijaciones mecánicas VCMC-S6-QUICK

Modelo	Accesorios	Nro. de pieza
VCMC-S6-QUICK 150x135x75 15-85	Prolongación con hexágono	VRL-S M20x1x35
		10.01.12.04374


### 📏 Datos técnicos Fijaciones mecánicas VCMC-S6-QUICK

Modelo	Margen de fijación [mm]
VCMC-S6-QUICK 150x135x75 15-85	15,0 ... 85,0 mm
VCMC-S6-QUICK 150x135x110 10-100	10,0 ... 100,0 mm

## Fijaciones mecánicas VCMC-S6-QUICK

Para sistemas TV de SCM · Margen de fijación hasta 100 mm · Con ajuste rápido

### Datos de diseño Fijaciones mecánicas VCMC-S6-QUICK



VCMC-S6-QUICK

## Fijaciones mecánicas VCMC-S6-QUICK

Para sistemas TV de SCM · Margen de fijación hasta 100 mm · Con ajuste rápido

### Datos de diseño Fijaciones mecánicas VCMC-S6-QUICK

Modelo	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	X1 [mm]	X2 [mm]	Z (Recorrido)
VCMC-S6-QUICK 150x135x75 15-85	133	75	192,0	30	146,5	66,5	44	9
VCMC-S6-QUICK 150x135x110 10-100	133	110	248,4	30	146,5	66,5	44	10