


Blocchi di aspirazione VCBL-K1-HD

Altezza 100 mm e 125 mm



Blocchi di aspirazione VCBL-K1-HD



Design del sistema Blocchi di aspirazione VCBL-K1-HD



Blocco di aspirazione VCBL-K1-HD durante il bloccaggio del legno massiccio

Codice modello Blocchi di aspirazione VCBL-K1-HD

Idoneità per applicazioni specifiche del settore

Applicazioni

- Sistema di bloccaggio a vuoto senza tubo per centri di lavorazione CNC con piano di lavoro a barre (sistema a 1 circuito)
- Flessibilità d'uso da componenti sensibili e sottili fino a superfici ruvide e legno massiccio
- Ottimizzato per forze di taglio elevate nella lavorazione di legno massiccio, materiali a superficie piena e laminati
- Posizionamento preciso e lavorazione sicura grazie al pre-fissaggio meccanico sul profilo
- Può essere utilizzato anche per geometrie complesse del pezzo grazie alla piastra di aspirazione ruotabile di 15°

Design

- Profilo di tenuta in gomma adattabile (1), utilizzabile anche per superfici strutturate
- Piastra di aspirazione ruotabile e sostituibile (2), con tag NFC integrato per la lettura dei dati del prodotto tramite smartphone
- Robusto corpo base (3) in alluminio per la massima stabilità e risultati di fresatura ottimali
- Blocco meccanico (4) adatto a piani di lavoro a 1 circuito
- Bordi di tenuta (5) per la guarnizione del profilo

Prodotti punti di forza del prodotto

- Risparmio nei processi di allestimento grazie al cuscinetto di attrito piatto in elastomero per un'ampia gamma di applicazioni
- L'elevata forza di presa e l'assorbimento della forza laterale garantiscono una lavorazione sicura e aiutano a evitare gli scarti
- La rotazione di 15° della piastra di aspirazione permette un adattamento flessibile al contorno del pezzo
- Guarnizione adattabile per il bloccaggio di superfici ruvide
- Il blocco meccanico garantisce un'eccellente stabilità durante il processo di impostazione e la lavorazione

Blocchi di aspirazione VCBL-K1-HD

Altezza 100 mm e 125 mm

VCBL-K1-HD	-	170x128	-	x100	-	S-360-15	-	TV
1		2		3		4		5

1 – Denominazione

Codice	Tipo
VCBL-K1-HD	Blocco di aspirazione, robusto, sistema a console a 1 circuito

2 – Superficie ventosa

Codice	lxl in mm
170x128...	170x128 fino a 128x60
128x60	

3 – Altezza

Codice	Altezza in mm
x100...	100 fino a 125
x125	

4 – Integrazione prodotto

Codice	Tipo
S-360-15	Ruotabile in passi di 15°

5 – Integrazione prodotto

Codice	Tipo
TV	Con tastatore

Il blocco di aspirazione VCBL-K1-HD viene fornito montato. Il prodotto è composto da:

- Piastra di aspirazione sostituibile con profilo di tenuta, disponibile in varie dimensioni
- Corpo base in alluminio con blocco meccanico

Pezzi di ricambio disponibili: profilo di tenuta, piastra di aspirazione

Accessori disponibili: bloccaggio

Dati di ordinazione Blocchi di aspirazione VCBL-K1-HD

Tipo				170x128	128x75	128x60
VCBL-K1-HD	100	S-360-15	-	10.01.12.05273	10.01.12.05274	10.01.12.05312
VCBL-K1-HD	100	S-360-15	TV	10.01.12.05284	10.01.12.05283	10.01.12.05318
VCBL-K1-HD	125	S-360-15	-	10.01.12.05323	10.01.12.05322	10.01.12.05324
VCBL-K1-HD	125	S-360-15	TV	10.01.12.05330	10.01.12.05328	10.01.12.05329

Dati di ordinazione Pezzi di ricambio Blocchi di aspirazione VCBL-K1-HD

Tipo	Pezzi di ricambio			N. articolo
VCBL-K1-HD	170x128	Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 170x128x19.5 RB AL	10.01.12.05226
VCBL-K1-HD	128x75	Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 128x75x19.5 RB AL	10.01.12.05232
VCBL-K1-HD	128x60	Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 128x60x19.5 RB AL	10.01.12.05310


Tipo	Pezzi di ricambio			N. articolo
VCBL-K1-HD	-	Filtro tondo	SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07	10.07.01.00211
VCBL-K1-HD	TV	Valvola ad impulsi	TV D9 4.3	10.01.12.02514

Pezzi di ricambio			N. articolo
Bordi di tenuta (inferiore)	VCDR 166x113x6.6 VCBL-K1		10.01.12.03629
O-Ring	O-RING 50x2.5 NBR-70		10.07.08.00073
Vite a testa cilindrica	SCHR 4762 M10x30 ST-8.8 VZ		20.01.02.02003


Blocchi di aspirazione VCBL-K1-HD

Altezza 100 mm e 125 mm

Dati di costruzione Blocchi di aspirazione VCBL-K1-HD



VCBL-K1-HD 170x128



VCBL-K1-HD 128x60 - VCBL-K1-HD 128x75

Blocchi di aspirazione VCBL-K1-HD

Altezza 100 mm e 125 mm

Dati di costruzione Blocchi di aspirazione VCBL-K1-HD

Tipo		B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]
VCBL-K1-HD	170x128	128	128	100	107	170	170
VCBL-K1-HD	128x75	128	128	100	107	75	170
VCBL-K1-HD	128x60	128	128	100	107	60	170