

Blocchi di aspirazione VCBL-S6-HD

Altezza 75 mm e 110 mm



Idoneità per applicazioni specifiche del settore

Applicazione


- Sistema modulare da utilizzare sui piani di lavoro a barre SCM e Morbidelli, compatibile con la dotazione originale
- Flessibilità d'uso da componenti sensibili e sottili a superfici ruvide e legno massiccio
- Ottimizzato per forze di taglio elevate nella lavorazione di legno massiccio, materiali a superficie piena e laminati
- La valvola ad impulsi integrata consente ai blocchi di aspirazione non richiesti di rimanere sul piano di lavoro della macchina
- Può essere utilizzato anche per i piani di lavoro della macchina Flexmatic con posizionamento automatico e Start/Pilot con rilevamento della posizione grazie agli accessori camma di commutazione e magnete



Blocchi di aspirazione VCBL-S6-HD

Design

- Valvole ad impulsi (1) in plastica morbida
- Vite centrale (2) per il fissaggio della piastra di aspirazione rotazionale
- La guarnizione adattabile (3) può essere utilizzata anche per superfici strutturate
- La piastra di aspirazione (4) è rotabile e intercambiabile, con tag NFC integrato per la lettura dei dati del prodotto tramite smartphone
- Vite (8) per collegare saldamente il robusto corpo base (5) alloggiamenti ventosa (Innospann) (7)
- Anello adattatore (6) in plastica come interfaccia per alloggiamenti ventosa (Innospann)



Design del sistema Blocchi di aspirazione VCBL-S6-HD

Punti di forza del prodotto

- L'elevata forza di presa e l'assorbimento della forza laterale garantiscono una lavorazione affidabile ed evitano gli scarti
- Risparmio nel tempo di avviamento grazie all'ampia gamma di applicazioni
- La rotazionalità della piastra di aspirazione permette un adattamento flessibile alla geometria del pezzo
- La guarnizione adattabile permette il bloccaggio di superfici ruvide
- Il raccordo filettato della ventosa con l'alloggiamento ventosa garantisce un'eccezionale stabilità durante il processo

Blocchi di aspirazione VCBL-S6-HD

Altezza 75 mm e 110 mm

☑ Codice modello Blocchi di aspirazione VCBL-S6-HD

VCBL-S6-HD	-	140x130	-	x75	-	S-360-15	-	TV
1		2		3		4		5

1 - Denominazione in breve

Codice	Modello
VCBL-S6-HD	Blocco di aspirazione, heavy duty, SCM / Morbidelli sistema TV
VCBL-S6-HD-CUP	Ventosa, heavy duty, SCM / Morbidelli sistema TV

2 - Superficie ventosa

Codice	lxl in mm
140x130...	140x130 fino a 128x60
128x60	

3 - Altezza

Codice	Altezza in mm
x50...	50 fino a 110
x110	

4 - Integrazione prodotto

Codice	Tipo
S-360-15	Ruotabile in passi di 15°

5 - Integrazione prodotto

Codice	Tipo
TV	Con tastatore

Il blocco di aspirazione VCBL-S6-HD viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da:

- piastra di aspirazione rotazionale
- corpo base in alluminio

Pezzi di ricambio disponibili: guarnizione di tenuta, piastra di aspirazione, vite M10, o-ring

Accessori disponibili: camme di interruttore, magneti per l'avvio e piani di lavoro della macchina pilota