

## Блочные присоски VCBL-S6-HD

Высота 75 мм и 110 мм



### Пригодность для применений индустриальной направленности

#### Применение


- Модульная система для консольных столов SCM и Morbidelli, совместимая с оригинальным оборудованием
- Гибкость применения: от чувствительных и тонких компонентов до шероховатых поверхностей и массивного дерева
- Оптимизирован для высоких сил резания при обработке цельного дерева, материалов с твердой поверхностью и ламинатов
- Встроенный сенсорный клапан позволяет всасывающим блокам, которые не требуют нахождения на машинном столе
- Банка также может использоваться для машинных столов Flexmatic с автоматическим позиционированием и системой Start/Pilot с определением положения благодаря переключателю аксессуаров и магниту



Блочные присоски VCBL-S6-HD

#### Конструкция

- Сенсорный клапан (1) изготовлен из мягких пластиков
- Центральный винт (2) для крепления поворотной вакуумной плиты
- Адаптация уплотнительной прокладки (3) также может использоваться для текстурированных поверхностей
- Вакуумная плита (4) вращается и является сменной, с интегрированной меткой NFC для считывания данных о продукте через смартфон
- Винт (8) для прочного соединения прочного главного корпуса (5) с монтажом на присоске (7)
- Кольцо-адаптер (6) из пластика в качестве интерфейса для монтажа присоски (Innospann)



Конструкция системы Блочные присоски VCBL-S6-HD

## Блочные присоски VCBL-S6-HD

Высота 75 мм и 110 мм

### Характеристики изделия

- Высокая сила удержания и поглощение поперечной силы обеспечивают надежную обработку и позволяют избежать брака
- Экономия на подготовке к работе благодаря широкому спектру применения
- Поворотность вакуумной плиты позволяет гибко адаптировать ее к геометрии заготовки
- Переходник позволяет зажимать шероховатые поверхности
- Винтовое соединение присоски с монтажом обеспечивает исключительную стабильность в процессе обработки

### Сокращенное обозначение Блочные присоски VCBL-S6-HD

<b>VCBL-S6-HD</b> 1	-	<b>140x130</b> 2	-	<b>x75</b> 3	-	<b>S-360-15</b> 4	-	<b>TV</b> 5
------------------------	---	---------------------	---	-----------------	---	----------------------	---	----------------

#### 1 - Краткое обозначение

Код	Тип
VCBL-S6-HD	Блочная присоска, тяжелая нагрузка, SCM/Morbidelli система TV
VCBL-S6-HD-CUP	Присоска, тяжелая нагрузка, SCM/Morbidelli система TV

#### 2 - Зона вакуумирования

Код	ДхШ в мм
140x130...	140x130 на 128x60
128x60	

#### 3 - Высота

Код	Высота в мм
x50...	50 на 110
x110	

#### 4 - Дополнение к продукту

Код	Тип
S-360-15	Поворачивается с шагом 15°

#### 5 - Дополнение к продукту

Код	Тип
TV	С сенсорным клапаном

Блочная присоска VCBL-S6-HD поставляется в собранном виде. Продукт состоит из:

- поворотная вакуумная плита
- главный корпус из алюминия

Запасные части в наличии: уплотнительная прокладка, вакуумная плита, винт M10, уплотнительное кольцо

Аксессуары в наличии: переключатели, магнит для пускового и пилотного машинных столов