


Держатель для захвата иглы HPS-SNG

Для игольчатых захватов SNG-AP и SNG-AE




Пригодность для применений индустриальной направленности



Применение

- Гибко регулируемый держатель для динамических процессов в вакуумной автоматике
- Держатель для установки легких захватных пауков с вакуумными компонентами Schmalz


Держатель для захвата иглы HPS-SNG



Конструкция

- Соединение с профилями с Т-образным пазом (1), шлицевые гайки поставляются в качестве аксессуаров
- Соединение для захвата иглы (2), включая крепежные винты

Конструкция системы Держатель для захвата иглы HPS-SNG



Характеристики изделия

- Легкая алюминиевая конструкция минимизирует вес захвата и ограничение нагрузки
- Стабильная конструкция для высокой динамической нагрузки обеспечивает высокую скорость движения
- Универсальное применение на стандартных пазовых профилях благодаря гибкому соединению с помощью пазовой гайки

Держатель для захвата иглы HPS-SNG

Для игольчатых захватов SNG-AP и SNG-AE

Сокращенное обозначение Держатель для захвата иглы HPS-SNG

HPS-SNG	-	2M6	-	AP/AE	OP
1		2		3	4

1 - Краткое обозначение

Код	Тип
HPS-SNG	Держатель для игольчатого захвата

2 - Профиль соединения

Код	Соединение
2M6	2 винта M6

3 - Размер

Код	Тип
AP/AE	AP/AE

4 - Форма

Код	Тип
OP	Цельный

Держатели HPS-SNG поставляются с монтажными винтами для SNG

Доступные аксессуары: Монтажные комплекты


Данные для Заказа Держатель для захвата иглы HPS-SNG

Тип	Артикул
HPS-SNG 2M6 AP/AE OP	10.01.29.00666

Держатель для захвата иглы HPS-SNG

Для игольчатых захватов SNG-AP и SNG-AE

Конструктивные Данные Держатель для захвата иглы HPS-SNG



HPS-SNG

Держатель для профиля HP



Держатель для захвата иглы HPS-SNG

Для игольчатых захватов SNG-AP и SNG-AE

Конструктивные Данные Держатель для захвата иглы HPS-SNG

Тип	B [mm]	B1 [mm]	d [mm]	d1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	X1 [mm]	Y2 [mm]
HPS-SNG 2M6 AP/AE OP	15	42	6.4	5.5	5.2	20	38	18	29	30