

Supporti per profili in metallo leggero HTR-STA

Alloggiamento per asta da M5 a G1/4"



Idoneità per applicazioni specifiche del settore



Applicazioni

- Supporto per montaggio di ventose ed asta a molla sui profili in metallo leggero

Supporti per profili in metallo leggero HTR-STA



Design del sistema Supporti per profili in metallo leggero HTR-STA

Design

- Misura 47: Supporto in lamiera di acciaio con fori di montaggio
- Misura 55 e 62: profilo angolare in alluminio con fori di montaggio
- Consegna incl. vite di fissaggio M8 e perno di fissaggio



Esempio di montaggio supporti HTR-STA WI

Prodotti punti di forza del prodotto

- Montaggio su profili metallici leggeri con scanalatura per un uso flessibile, cambi rapidi, brevi tempi di allestimento
- Possibilità di montaggio diretto di ventose o pistoni a molla
- Uso versatile, in quanto adatto a pistoni a molla da M5 a G1/4".

Supporti per profili in metallo leggero HTR-STA

Alloggiamento per asta da M5 a G1/4"

☑ Codice modello Supporti per profili in metallo leggero HTR-STA

HTR-STA	–	55	–	1N	–	D20	–	WI
1		2		3		4		5

1 – Denominazione in breve

Codice	Esecuzione
HTR-STA	HTR-STA

2 – Lunghezza

Codice	Lunghezza in mm
47...62	47 fino a 62

3 – Attacco Traverse

Codice	Attacco
1N	1 linguetta

4 – Diametro collegamento asta a molla

Codice	Diametro in mm
D10/D16..D30	ø 11/17 fino a 31

5 – Forma

Codice	Tipo
FL	Piatto
WI	Angolare

Il supporto per profili in metallo leggero HTR-STA viene fornito come prodotto finito per connessione, vite di fissaggio e perno di fissaggio inclusivo.


☑ Dati di ordinazione Supporti per profili in metallo leggero HTR-STA

Tipo	N. articolo
HTR-STA 47 1N D10/16 FL	10.08.03.00085
HTR-STA 55 1N D20 WI	10.08.03.00086
HTR-STA 62 1N D30 WI	10.08.03.00148


Supporti per profili in metallo leggero HTR-STA

Alloggiamento per asta da M5 a G1/4"

Dati di costruzione Supporti per profili in metallo leggero HTR-STA



HTR-STA FL



HTR-STA WI

Supporti per profili in metallo leggero HTR-STA

Alloggiamento per asta da M5 a G1/4"

Dati di costruzione Supporti per profili in metallo leggero HTR-STA

Tipo	B [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	d [mm]	d1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	s [mm]
HTR-STA 47 1N D10/16 FL	67	58	53	17	11	3	47	9	-
HTR-STA 55 1N D20 WI	30	17	-	21	-	40	55	31	4
HTR-STA 62 1N D30 WI	50	27	-	31	-	40	62	40	5