# Accessori e parti di ricambio Innospann

Accessori e parti di ricambio ISMST, ISRPL, ISDR, DI-PROF, ISZR-V, VCMV, SIEB, TV

Accessori e parti di ricambio Innospann

## Idoneità per applicazioni specifiche del settore

### Applicazioni

- Accessori e parti di ricambio adatti per i sistemi Schmalz Innospann
- Ampliamento e adattamento modulare del sistema alla geometria del pezzo e alle altezze di lavoro
- Miglioramento del valore economico grazie all'impiego del sistema Innospann
- In molti casi non è necessario sostituire l'intera ventosa in caso di usura o danneggiamento della ventosa o di altre parti
- Spesso basta sostituire i singoli pezzi per rimettere in funzione il sistema del vuoto

### Design

- Bordi di tenuta e piastre di attrito per elevate forze laterali e buone proprietà di tenuta
- Anelli intermedi per la realizzazione di altezze di lavoro diverse
- Ventosa con bordi di tenuta in materiale gomma spugna
- Magnete di ricambio per le aperture per il vuoto della steel plate

### Prodotti punti di forza del prodotto

- Bassi costi per i parti di ricambio, poiché quasi ogni parte del sistema a ventosa può essere sostituita
- Massima flessibilità e riduzione dei tempi di equipaggiamento grazie alle ventose di varie geometrie
- L'adeguamento all'altezza di lavoro mediante anelli intermedi consente l'utilizzo su quasi tutti i centri di lavoro CNC

© J. Schmalz GmbH / Modifiche tecniche alla riserva / generato su: 13.03.2025



**Contattare Schmalz:** Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

# Accessori e parti di ricambio Innospann

Accessori e parti di ricambio ISMST, ISRPL, ISDR, DI-PROF, ISZR-V, VCMV, SIEB, TV

## Dati di ordinazione Accessori e parti di ricambio Innospann

| Tipo | | N. articolo |
|---|---|---|
| Anello distanziatore Innospann | ISZR-V 80x15 | 10.01.15.00052 |
| Anello distanziatore Innospann | ISZR-V 80x20 | 10.01.15.00053 |
| Anello distanziatore Innospann | ISZR-V 80x40 | 10.01.15.00073 |
| Anello distanziatore Innospann | ISZR-V 80x45 | 10.01.15.00054 |
| Anello distanziatore Innospann | ISZR-V 80x48 | 10.01.15.00055 |

| Tipo | | N. articolo |
|---|---|---|
| Bordi di tenuta | ISDR 81x81x12 Cup 1 NK-50 | 10.01.15.00020 |
| Bordi di tenuta | ISDR 81x43x12 Cup 2 NK-50 | 10.01.15.00021 |
| Bordi di tenuta | ISDR 81x31x12 Cup 3 NK-50 | 10.01.15.00022 |
| Bordi di tenuta | ISDR 100x100x12 Cup 4 | 10.01.15.00404 |
| Bordi di tenuta | ISDR 167x167x9.3 NBR-55 | 10.01.15.00182 |

| Tipo | | N. articolo |
|---|---|---|
| Superficie di attrito | ISRPL 66x14x8.5 | 10.01.15.00019 |
| Superficie di attrito | ISRPL 66x26x8.5 | 10.01.15.00018 |
| Superficie di attrito | ISRPL 66x66x8.5 | 10.01.15.00017 |
| Superficie di attrito | ISRPL 66x66x8.5 NK-45 d12 | 10.01.15.00343 |
| Superficie di attrito | ISRPL 66x26x8.5 NK-45 d12 | 10.01.15.00344 |
| Superficie di attrito | ISRPL 86x86x8.7 NBR-55 d5 | 10.01.15.00402 |

| Tipo | | N. articolo |
|---|---|---|
| Magnete di chiusura | ISMST 19-7 4ISMST | 10.01.14.00847 |
| Mono-Base | ISMB 80x80x61 | 10.01.15.00414 |
| Profilo di tenuta (metro) | DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR | 10.01.15.00062 |
| Valvola magnetica | VCMV 3 25 | 10.01.15.00133 |
| Valvola ad impulsi | TV D9 4.3 | 10.01.12.02514 |
| Valvola ad impulsi | TV D11 4.3 | 10.01.15.00347 |
| Filtro tondo | SIEB 11x1 MS-A2 100 | 10.07.01.00085 |
| Coperchio | ABDK 80x4 ISQB | 10.01.15.00083 |



**Contattare Schmalz:** Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

# Accessori e parti di ricambio Innospann

Accessori e parti di ricambio ISMST, ISRPL, ISDR, DI-PROF, ISZR-V, VCMV, SIEB, TV

## Dati di costruzione Accessori e parti di ricambio Innospann




ISZR




ISDR




ISRPL




ISMST




DI-PROF




VCMV



**Contattare Schmalz:** Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

# Accessori e parti di ricambio Innospann

Accessori e parti di ricambio ISMST, ISRPL, ISDR, DI-PROF, ISZR-V, VCMV, SIEB, TV




TV




SIEB



**Contattare Schmalz:** Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

# Accessori e parti di ricambio Innospann

Accessori e parti di ricambio ISMST, ISRPL, ISDR, DI-PROF, ISZR-V, VCMV, SIEB, TV

## Dati di costruzione Accessori e parti di ricambio Innospann

| Tipo | D [mm] | d [mm] | H [mm] |
|---|---|---|---|
| ISZR-V 80x15 | 80 | 60 | 15 |
| ISZR-V 80x20 | 80 | 60 | 20 |
| ISZR-V 80x40 | 80 | 60 | 40 |
| ISZR-V 80x45 | 80 | 60 | 45 |
| ISZR-V 80x48 | 80 | 60 | 48 |

| Tipo | B [mm] | H [mm] | L [mm] |
|---|---|---|---|
| ISDR 81x81x12 Cup 1 NK-50 | 81 | 12 | 81 |
| ISDR 81x43x12 Cup 2 NK-50 | 43 | 12 | 81 |
| ISDR 81x31x12 Cup 3 NK-50 | 31 | 12 | 81 |
| ISDR 100x100x12 Cup 4 | 100 | 12 | 100 |

| Tipo | B [mm] | H [mm] | L [mm] |
|---|---|---|---|
| ISRPL 66x14x8.5 | 14 | 9 | 66 |
| ISRPL 66x26x8.5 | 26 | 9 | 66 |
| ISRPL 66x66x8.5 | 66 | 9 | 66 |
| ISRPL 86x86x8.7 NBR-55 d5 | 86 | 9 | 86 |

| Tipo | B [mm] | D [mm] | G2 | H [mm] | L [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| ISMST 19-7 4ISMST | - | 7 | - | 12 | - |
| DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR | 4 | - | - | 10 | - |
| VCMV 3 25 | - | 25 | - | 3 | - |
| TV D11 4.3 | - | 11 | M6-AG | - | 24 |
| SIEB 11x1 MS-A2 100 | - | 11 | - | - | 1 |



**Contattare Schmalz:** Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it