

# Fundas protectoras PC

Diámetro (Ø) de 125 mm a 400 mm



Fundas protectoras PC

## Diseño

- Material robusto y resistente, también frente a las condiciones ambientales exteriores
- Se monta sin herramientas en la ventosa / placa de ventosa y se fija mediante una cinta de goma integrada
- Los diámetros de la funda protectora están ajustados a los rangos de diámetros de las ventosas y placas de ventosa correspondientes

## 🔑 Código de designación Fundas protectoras PC

<b>PC</b>	–	<b>125</b>
<b>1</b>		<b>2</b>

### 1 – Designación breve

Código	Diseño
PC	PC

Funda protectora PC se suministra en el diámetro deseado.

## Idoneidad para aplicaciones específicas de sectores profesionales

### Aplicaciones

- Funda protectora de alta calidad para placas de ventosa almacenadas o no en uso
- Protege de la suciedad (del polvo o la humedad) y del envejecimiento (por cargas de ozono o de UV) en el exterior
- Uso en combinación con placas de ventosa y ventosas como p. ej. las placas de ventosa SPU y SGF
- Aplicación con elevadores de vidrio manuales en el interior y en el exterior durante el almacenamiento o el transporte del elevador

### Productos prestaciones

- Funda protectora de alta calidad protege contra la contaminación, el envejecimiento y la deformación del labio sellador durante el almacenamiento
- Instalación rápida y fácil gracias a la cinta de goma integrada; reutilizable
- Amplia gama de diámetros optimizados para ventosas y placas de aspiración planas y de fuelle

## Fundas protectoras PC

Diámetro (Ø) de 125 mm a 400 mm

### Datos de pedido Fundas protectoras PC

Modelo	Nro. de pieza
PC 125	10.01.01.13086
PC 150	10.01.01.13087
PC 175	10.01.01.13088
PC 200	10.01.01.13089
PC 250	10.01.01.13090
PC 300	10.01.01.13091
PC 350	10.01.01.13092
PC 400	10.01.01.13093

### Datos técnicos Fundas protectoras PC


Modelo*	Margen de fijación [mm]
PC 125	110,0 ... 135,0 mm
PC 150	135,0 ... 165,0 mm
PC 175	165,0 ... 190,0 mm
PC 200	190,0 ... 220,0 mm
PC 250	220,0 ... 275,0 mm
PC 300	275,0 ... 325,0 mm
PC 350	325,0 ... 375,0 mm
PC 400	375,0 ... 425,0 mm

\*Fundas protectoras PC están diseñados para el uso con ventosas y placas de ventosa que están fuera de uso. Ellas no se pueden utilizar durante la manipulación.

## Fundas protectoras PC

Diámetro ( $\emptyset$ ) de 125 mm a 400 mm

### Datos de diseño Fundas protectoras PC



PC 125 - 400

## Fundas protectoras PC

Diámetro (Ø) de 125 mm a 400 mm

### Datos de diseño Fundas protectoras PC

Modelo	D [mm]	d2 [mm]
PC 125	125	65
PC 150	150	75
PC 175	175	90
PC 200	200	100
PC 250	250	125
PC 300	300	150
PC 350	350	175
PC 400	400	200