グリッドテーブルシステム用クランプ装置

アダプタープレート ISAP-R

サイズ: 175 x 175 mm





業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

- ・ グリッドテーブル向け真空クランプシステム
- ・ グリットテーブル上に直接設置が可能で、真空クランプブロックとの併用も可能
- ・最大4つの真空クランプ用モノベース ISMBおよび真空クラン プカップ ISCUPを取付可能
- ・ 幅の狭いワークや吸着可能面積が小さく曲がったもの、また デリケートな形状のワークに最適
- ・ 高さ調整用リングをラインアップし、様々な高さに対応
- 全ての一般的なグリッド形状に対応 (溝幅: 5 mm~7 mm、溝深さ: 5 mm~7 mm)




アダプタープレート ISAP-R

(6) (5) (4) (3) (1) (2)

システムデザイン アダプタープレート ISAP-R

デザイン

- ・(1) アダプタプレート ISAP-R
- ・(2) グリッド用シーリングフレーム
- ・ モノベース (4) と真空クランプカップ (6)を組み合わせて使用
- ・(5) 加工機の高さに合わせて調節可能な高さ調整用リング
- ・ (3) 使用しない真空口をふさぐためのマグネットバルブ



アダプタプレート ISAP-Pとモノベース・真空クランプカップを使用した木製部 品の固定

製品特徴


- ・ プレートと真空カップを柔軟に組み合わせることができるため、狭く曲がったワークに最適
- ・ 位置決めが自由な真空カップとモノベースにより、あらゆる レイアウトに対応可能
- ・ 真空クランプブロックと併用することでさらにフレキシブル かつ短時間での立ち上げを実現
- ・アクセサリとスペアパーツは工具を使用せずに容易かつ短時間で交換可能なため、メンテナンス時間を短縮

グリッドテーブルシステム用クランプ装置

アダプタープレート ISAP-R

サイズ: 175 x 175 mm





アダプタプレート ISAP-Rは以下の製品で構成されています。

- スチール製ベースプレート
- ・ 真空口を閉じるためのマグネットバルブ

スペアパーツ: マグネットバルブ アクセサリ: モノベース、真空クランプカップ

☆ 発注データ アダプタープレート ISAP-R

型式	製品コード
ISAP-R 175x175x7 30/50	10.01.15.00184

☆ 発注データ スペアパーツ アダプタープレート ISAP-R

型式		製品コード
マグネットバルブ	ISMST 19-7 4ISMST	10.01.14.00847

☆ 発注データ アクセサリ アダプタープレート ISAP-R

型式				製品コード
真空カップ用モノベース		ISMB 80x80x8		10.01.15.00188 🔇
型式			製品二	!− ド
真空カップ	ISCUP Cup 1 80x80x30		10.01.	15.00003 🔇
真空カップ	ISCUP Cup 2 80x40x30		10.01.	15.00004 🔇
真空カップ	ISCUP Cup 3 80x28x30		10.01.	15.00005 🚫

(テクニカルデータ アダプタープレート ISAP-R


型式	推奨スロット幅 × スロット深さ [mm]
ISAP-R 175x175x7 30/50	5x5 / 7x7

グリッドテーブルシステム用クランプ装置

アダプタープレート ISAP-R

サイズ: 175 x 175 mm

🔟 デザインデータ アダプタープレート ISAP-R



ISAP-R

ダデザインデータ アダプタープレート ISAP-R

型式	B [mm]	H [mm]	L [mm]
ISAP-R 175x175x7 30/50	175	7	175

