

Держатель для пружинных плунжеров HT-FST

Адаптер толкателя от M18x1.5 до M30x1.5



Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности

Применения


- Держатели для крепления пружинных плунжеров на инструментальных балках
- Для пружинных плунжеров с монтажной резьбой от M18 x 1.5 до M30 x 1.5



Держатель для пружинных плунжеров HT-FST

Конструкция

- Соединение для инструментальных балок: Шар (A3: Ø 28,5 мм; A5: Ø 32 мм) или цилиндр типа "сердцевина яблока" (A2: Ø 19 мм) (1)
- Соединение для пружинного плунжера (2)



Конструкция системы Держатель для пружинных плунжеров HT-FST



Держатели для пружинных штифтов HT-FST в сочетании с пружинными штифтами FSTE-HDB при обращении с деталями из листового металла

Основные характеристики продукта

- Гибкое применение на инструментальных крейцкопфах, быстрая замена и короткое время настройки
- Благодаря легкой алюминиевой конструкции, пригодной для динамических процессов, и высокой производительности
- Универсальное применение для пружинных плунжеров с монтажной резьбой от M18 x 1,5 до M30 x 1,5
- Может быть сконфигурирован в соответствии с требованиями заказчика, например, с помощью пружинных плунжеров и вакуумных присосок

Держатель для пружинных плунжеров НТ-FST

Адаптер толкателя от M18x1.5 до M30x1.5

Код кодового обозначения Держатель для пружинных плунжеров НТ-FST

HT-FST	-	A5	-	35	-	M18x1.5
1		2		3		4

1 - Наименование

Код	тип
HT-FST	Держатель для пружинного плунжера

2 - Тип присоединения

Код	Форма и размер в мм
A2	ø 19, Коническое
A3	ø 28.5, Сферическое
A5	ø 32, Сферическое

3 - Типоразмер

Код	Ширина в мм
35	35
42	42

4 - Система крепления

Код	Тип резьбы
M18x1.5	M18x1.5
M20x1.5	M20x1.5
M30x1.5	M30x1.5

Держатели для пружинных плунжеров НТ-FST поставляются в виде готового к подключению изделия.

Данные для заказа Держатель для пружинных плунжеров НТ-FST

Тип	№ детали.
HT-FST A2 35 M18x1.5	10.07.06.00477
HT-FST A2 35 M20x1.5	10.07.06.00480
HT-FST A2 42 M30x1.5	10.07.06.00474
HT-FST A3 35 M18x1.5	10.07.06.00475
HT-FST A3 35 M20x1.5	10.07.06.00478
HT-FST A3 42 M30x1.5	10.07.06.00472
HT-FST A5 35 M18x1.5	10.07.06.00476
HT-FST A5 35 M20x1.5	10.07.06.00479
HT-FST A5 42 M30x1.5	10.07.06.00473


Технические данные Держатель для пружинных плунжеров НТ-FST

Тип	Вес [g]
HT-FST A2 35 M18x1.5	71
HT-FST A2 35 M20x1.5	69
HT-FST A2 42 M30x1.5	69
HT-FST A3 35 M18x1.5	84
HT-FST A3 35 M20x1.5	82
HT-FST A3 42 M30x1.5	83
HT-FST A5 35 M18x1.5	96
HT-FST A5 35 M20x1.5	94
HT-FST A5 42 M30x1.5	94

Держатель для пружинных плунжеров НТ-FST

Адаптер толкателя от M18x1.5 до M30x1.5

Конструктивные данные Держатель для пружинных плунжеров НТ-FST



HT-FST

Держатель для пружинных плунжеров НТ-FST

Адаптер толкателя от M18x1.5 до M30x1.5

Конструктивные данные Держатель для пружинных плунжеров НТ-FST

Тип	B [mm]	D [mm]		H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
HT-FST A2 35 M18x1.5	35	19.0	M18x1.5-F	24.5	34	41.3	73	61
HT-FST A2 35 M20x1.5	35	19.0	M20x1.5-F	24.5	34	41.3	73	61
HT-FST A2 42 M30x1.5	42	19.0	M30x1.5-F	24.5	34	41.3	73	61
HT-FST A3 35 M18x1.5	35	28.5	M18x1.5-F	24.5	39	47.5	80	67
HT-FST A3 35 M20x1.5	35	28.5	M20x1.5-F	24.5	39	47.5	80	67
HT-FST A3 42 M30x1.5	42	28.5	M30x1.5-F	24.5	39	47.5	80	67
HT-FST A5 35 M18x1.5	35	32.0	M18x1.5-F	24.5	41	47.5	82	67
HT-FST A5 35 M20x1.5	35	32.0	M20x1.5-F	24.5	41	47.5	82	67
HT-FST A5 42 M30x1.5	42	32.0	M30x1.5-F	24.5	41	47.5	82	67