


Adapter-Plates AP-S4


Alloggiamento per blocco di aspirazione VCBL-B



Adapter-Plates AP-S4



Design del sistema Adapter-Plates AP-S4



Adapter-Plates AP-S4 con blocchi di aspirazione VCBL-B per il bloccaggio di pannelli di diverse

Idoneità per applicazioni specifiche del settore

Applicazioni

- Adapter-Plate sviluppato appositamente per l'impiego con blocchi di aspirazione VCBL-B sui sistemi con piano di lavoro a barre di SCM / Morbidelli
- Gli Adapter-Plates vengono utilizzate sui profili TVN di SCM / Morbidelli (larghezza console 109 mm) e prefissati meccanicamente attraverso il profilo stesso
- I blocchi di aspirazione VCBL-B possono essere orientati in tutte le direzioni con passi da 15° nell'alloggiamento ventosa della Adapter-Plate in modo da impostare la superficie ventosa a piacere

Design

- Anello di tenuta (1) per la tenuta del lato di aspirazione inferiore
- Robusto corpo base (2) in plastica
- Alloggiamento a coda di rondine (3) per il prefissaggio meccanico nei profili TVN di SCM / Morbidelli
- Alloggiamento ventosa (4) adatto per il blocco di aspirazione VCBL-B
- Blocco di aspirazione VCBL-B (5) disponibili come accessori

Prodotti punti di forza del prodotto

- Il sistema modulare composto da piastra adattatore e ventose offre la massima flessibilità nel posizionamento delle ventose
- Ventose di diverse altezze consentono di lavorare a diverse altezze e, a seconda della macchina, anche a 5 assi
- Funzionamento misto con Schmalz VCBL-S4 e ventosa di primo equipaggiamento possibile grazie alle altezze compatibili
- I blocchi di aspirazione se non utilizzati, possono rimanere sulla tavola della macchina grazie al tastatore

Adapter-Plates AP-S4

Alloggiamento per blocco di aspirazione VCBL-B

Codice modello Adapter-Plates AP-S4

AP-S4	–	145x145x36
1		2

1 – Denominazione in breve

Codice	Tipo
AP-S4	Adapter-Plate, sistema SCM / Morbidelli TVN

2 – Dimensioni

Codice	lxlxa in mm
145x145x21...	145x145x21 e
145x145x36	145x145x36


L' Adapter-Plate AP-S4 viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da:

- Corpo base in plastica
- S4 bordi di tenuta inferiore

Parti di ricambio disponibili: bordi di tenuta

Accessori disponibili: blocchi di aspirazione VCBL-B





Dati di ordinazione Adapter-Plates AP-S4

Tipo	N. articolo
AP-S4-145x145x21	10.01.12.03623 
AP-S4-145x145x36	10.01.12.04013

Dati di ordinazione Pezzi di ricambio Adapter-Plates AP-S4

Tipo	N. articolo
Bordi di tenuta (inferiore)	VCDR 125x77.2x3.1 ISAP 10.01.12.03746


Dati di ordinazione Accessori Adapter-Plates AP-S4

Tipo	N. articolo
Blocco di aspirazione	VCBL-B 120x50x29 TV 10.01.12.03167 
Blocco di aspirazione	VCBL-B 125x75x29 TV 10.01.12.03166 
Blocco di aspirazione	VCBL-B 130x30x29 TV 10.01.12.03168 
Blocco di aspirazione	VCBL-B 140x130x29 TV 10.01.12.03165 

Adapter-Plates AP-S4

Alloggiamento per blocco di aspirazione VCBL-B

Dati di costruzione Adapter-Plates AP-S4



AP-S4

Dati di costruzione Adapter-Plates AP-S4

Tipo	B [mm]	H [mm]	L [mm]
AP-S4-145x145x21	145	21	145