## アダプタプレート ISAP-S

標準サイズ: 195 x 195 mm、穴間隔: 75 mm






#### 業界特有のアプリケーションへの適合性

#### アプリケーション

- ・ SCM社製コンソールテーブルに取付可能な真空クランプシステム
- ・ コンソールの真空口の上に設置可能
- ・ 真空カップ用モノベースと真空クランプカップを最大4つ取付 可能
- ・幅の狭いワークや吸着可能面積が小さく曲がったもの、また デリケートな形状のワークに最適
- ・ 高さ調整用リングをラインアップし、クランプカップの高さ を調整可能
- ・シュマルツ製 S1システムはSCM製 TVシステムと互換性有 (コンソール幅: 72.5 mm)
- ・ シュマルツ製 S4システムはSCM製 TVNシステムと互換性有 (コンソール幅: 109mm)

#### アダプタプレート ISAP-S



システムデザイン アダプタプレート ISAP-S


### デザイン

- ・(1) アダプタプレート ISAP-S
- ・ (2) SCM / Morbidelli 製コンソールに固定するためのメカクランプ
- ・ コンソール上のアダプタプレートの交換を容易にするための シーリングフレーム (3) および使用しない真空口をふさぐため のマグネットプラグ (4)
- アダプタープレートの真空口の上にモノベース (5) と真空クランプカップ (7) を取り付けて使用
- ・(6) 加工機の加工高さに合わせて調節するための高さ調整用リング

## アダプタプレート ISAP-S

標準サイズ: 195 x 195 mm、穴間隔: 75 mm





アダプタプレート ISAP-Sとモノベース・真空クランプカップを使用した、湾曲 した木製部品の固定

#### 製品特徴

- ・ プレートとクランプカップは自在に組み合わせることができ、幅狭かつ湾曲したワークにも対応
- ・ モノベースとクランプカップの自由度の高い配置によりあら ゆるレイアウトが可能
- ・ 真空クランプブロックと併用することでさらにフレキシブル かつ短時間での立ち上げを実現
- ・アクセサリとスペアパーツは工具を使用せずに容易かつ素早く交換が可能なため、メンテナンス時間を短縮

### ✓ 発注コード アダプタプレート ISAP-S

ISAP-S1	-	195x195x8.7
1		2

1 - 製品	品仕様
--------	-----

タイプ	種類
ISAP-S1	真空クランプブロック (SCM社/
	Morbidelli TVシステム向け)
ISAP-S4	真空クランプブロック (SCM社/

#### 2 - プレートサイズ

	サイズ
195x195x8.7	195x195 x 高さ 8.7 mm
195x195x11	195x195 x 高さ 11 mm

アダプタプレート ISAP-S1 / ISAP-S4は以下の製品で構成されています。

- アルミニウム製本体
- ・ 真空口を塞ぐためのマグネットプラグ

Morbidelli TVNシステム向け)

スペアパーツ: マグネットプラグ、スペアパーツセット アクセサリ: モノベース、 高さ調整用リング、真空クランプカップ

#### ✓ 発注データ アダプタプレート ISAP-S


型式	製品コード
ISAP-S4 195x195x11	10.01.14.00231

#### ☆ 発注データ スペアパーツ アダプタプレート ISAP-S

型式	スペアパーツ		製品コード	
ISAP-S4 195x195x11	マグネットバルブ	ISMST 19-7 4ISMST	10.01.14.00847 🚫	

型式	スペアパーツ	製品コード		
ISAP-S4	真空カップ用スペアパーツ	下部のシーリングフレーム	VST VCBL-S DI-RA	10.01.12.03318

## アダプタプレート ISAP-S






## ☆ 発注データ アクセサリ アダプタプレート ISAP-S

型式				製品二	1 <b>-</b> F
真空カップ用モノベース		ISMB 80x80x	8	10.01	.15.00188 🔇
型式					製品コード
イノシュパン用 高さ調整リング		ISZR-V 80x15		10.01.15.00052	
型式				製品コード	
真空カップ	ISCUP Cup 1 80x80x16			10.01.15.002	209 🔇
真空カップ	ISCUP Cup 2 80x40x16			10.01.15.002	210 🔇
真空カップ	ISCUP Cup 3 80x28x16			10.01.15.002	211 🔇

# アダプタプレート ISAP-S

標準サイズ: 195 x 195 mm、穴間隔: 75 mm

## 🔟 デザインデータ アダプタプレート ISAP-S



ISAP-S4

## ダデザインデータ アダプタプレート ISAP-S

型式	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]
ISAP-S4 195x195x11	195	145	11	28	195	145

