Biesse社製システム用クランプ装置

アダプタプレート ISAP-B

標準サイズ: 195 x 195 mm、穴間隔 75 mm






業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

- ・ Biesse (ビエッセ) 社製コンソール向け真空クランプシステム
- ・ コンソール上の真空パッド取り付け部に直接設置が可能
- ・最大4つの真空カップ用モノベース ISMBと真空クランプカップ ISCUPを取付可能
- ・ 幅の狭いワークや、吸着可能面積が小さく曲がったもの、ま たデリケートなワークの固定に最適
- ・ 高さ調整用リングをラインアップし、真空クランプカップの 高さを変更することで純正機械メーカーの真空カップとの混 用が可能
- ・ 高い精度と保持力でダメージの少ないクランプを実現

アダプタプレート ISAP-B



システムデザイン アダプタプレート ISAP-B

デザイン

- ・(1) アダプタプレート ISAP-B
- ・ (2) Biesse社製コンソールに適したアダプターリング
- ・ アダプタプレートの真空口上に真空クランプ用モノベース (3) と真空クランプカップ (6) を取り付けて使用
- ・(5)加工機の加工高さに合わせて調節するための高さ調整用リング
- ・(4) 使用しない真空口をふさぐためのマグネットバルブ



真空カップ用モノベースとクランプカップを取り付けたアダプタプレート ISAP-B

製品特徴

- ・プレートとクランプカップは自在に組み合わせることができ、幅狭かつ湾曲したワークにも対応
- ・ モノベースとクランプカップの自由度の高い配置によりあら ゆるレイアウトが可能
- 真空クランプブロックと併用することでさらにフレキシブル かつ短時間での立ち上げを実現
- ・アクセサリとスペアパーツは工具を使用せずに容易かつ素早く交換が可能なため、メンテナンス時間を短縮

Biesse社製システム用クランプ装置

アダプタプレート ISAP-B

標準サイズ: 195 x 195 mm、穴間隔 75 mm



ISAP-B	-	195x195x5	
1		2	
1 - 製品仕様			2 - プレートサイズ
カノプ 挿精			タイプ サイブ

195x195x5

アダプタプレート ISAP-Bは以下の製品で構成されています。

(ビエッセ社製コンソール向け)

ベースプレート: スチール製

アダプタプレート

ISAP-B

- ・ マグネットプラグ: 使用しない真空口をふさぐために使用
- ・ 樹脂製アダプタリング

スペアパーツ: マグネットプラグ

アクセサリ: モノベース、 高さ調整用リング、真空クランプカップ

✓ 発注データ アダプタプレート ISAP-B

型式	製品コード		
ISAP-B 195x195x5	10.01.14.00109		

195x195 x 高さ 5mm

☆ 発注データ スペアパーツ アダプタプレート ISAP-B

型式	製品コード		
マグネットバルブ	ISMST 19-7 4ISMST	10.01.14.00847 🚫	

☆ 発注データ アクセサリ アダプタプレート ISAP-B


型式				製品	 コード
真空カップ用モノベース	ISMB 80x80x8		10.0	10.01.15.00188 🔇	
型式					製品コード
イノシュパン用 高さ調整リンク		ISZR-V 80x19		10.01.15.00388	
イノシュパン用 高さ調整リンク		ISZR-V 80x45		10.01.15.00054	
型式				製品コード	
真空カップ	ISCUP Cup 1 80x80x16			10.01.15.0	0209 🚫
真空カップ	ISCUP Cup 2 80x40x16			10.01.15.0	0210 🚫
真空カップ	ISCUP Cup 3 80x28x16			10.01.15.0	0211 🚫

Biesse社製システム用クランプ装置

アダプタプレート ISAP-B

標準サイズ: 195 x 195 mm、穴間隔 75 mm

🔟 デザインデータ アダプタプレート ISAP-B





ISAP-B

ダデザインデータ アダプタプレート ISAP-B

型式	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]
ISAP-B 195x195x5	195	75	5	195	75