



Kit di flangia PXT

Flange per collegare la pinza di presa al robot



Kit di flangia PXT



Design del sistema Kit di flangia PXT



Sistema di presa modulare PXT che manipola una lastra di vetro

Idoneità per applicazioni specifiche del settore

Applicazioni

- Kit di flange per una facile connessione dei sistemi di presa ai robot leggeri
- Ampia gamma di applicazioni per la movimentazione automatizzata dei pezzi
- Adatto a una vasta gamma di tipi di robot diversi
- La doppia flangia a traversa può essere usata su entrambi i lati per ottenere altezze minime

Design

- Modello di flangia adatto (1) per i comuni robot leggeri
- Anello flangia per il collegamento di una singola traversa (2)
- Bloccaggio (3) per un facile montaggio
- Flangia per il collegamento di traverse doppie (4)
- Disco di centraggio specifico per il robot (5) come ausilio di montaggio

Prodotti punti di forza del prodotto

- Il semplice bloccaggio permette un montaggio veloce
- La flangia a basso profilo assicura un profilo a bassa interferenza
- Modelli di flange adatti ai comuni robot leggeri
- Diversi inserti flangiati permettono un cambio rapido tra diversi tipi di robot

Kit di costruzione pinze di presa PXT



Kit di flangia PXT

Flange per collegare la pinza di presa al robot

Dati di ordinazione Kit di flangia PXT


Tipo	N. articolo
SET PXT 31.5 9409-1 1LT FANUC	10.01.49.00012
SET PXT 64 1LT FANUC	10.01.49.00013
SET PXT 50 9409-1 1LT UR	10.01.49.00014
SET PXT 63 9409-1 1LT YASKAWA	10.01.49.00015
SET PXT 1LT UNI	10.01.49.00016

Tipo	N. articolo
SET PXT 31.5 9409-1 2LT FANUC	10.01.49.00024
SET PXT 40 9409-1 2LT RETHINK	10.01.49.00025
SET PXT 50 9409-1 2LT UR	10.01.49.00026
SET PXT 63 9409-1 2LT YASKAWA	10.01.49.00027
SET PXT 64 2LT FANUC	10.01.49.00028
SET PXT 80 9409-1 2LT YASKAWA	10.01.49.00029


Kit di flangia PXT

Flange per collegare la pinza di presa al robot

Dati di costruzione Kit di flangia PXT



10.01.49.00012...00016 SET PXT



10.01.49.00024...00029 SET PXT

Kit di flangia PXT

Flange per collegare la pinza di presa al robot

Dati di costruzione Kit di flangia PXT

Tipo	B [mm]	d [mm]	Dmk [mm]	G1	H [mm]	L [mm]
SET PXT 31.5 9409-1 1LT FANUC	86	5,1	31,5	M5-AG	20,0	105
SET PXT 64 1LT FANUC	86	4,1	64,0	M4-AG	22,0	105
SET PXT 50 9409-1 1LT UR	86	6,1	50,0	M6-AG	17,0	105
SET PXT 63 9409-1 1LT YASKAWA	86	6,1	63,0	M6-AG	22,5	105
SET PXT 1LT UNI	86	-	-	-	17,5	105

Tipo	B [mm]	d [mm]	Dmk [mm]	G1	H [mm]	L [mm]
SET PXT 31.5 9409-1 2LT FANUC	131	5	31,5	M5-AG	29	85
SET PXT 40 9409-1 2LT RETHINK	131	6	40,0	M6-AG	29	85
SET PXT 50 9409-1 2LT UR	131	6	50,0	M6-AG	29	85
SET PXT 63 9409-1 2LT YASKAWA	131	6	63,0	M6-AG	29	85
SET PXT 64 2LT FANUC	131	4	64,0	M4-AG	34	85
SET PXT 80 9409-1 2LT YASKAWA	131	8	80,0	M8-AG	34	85

Presentazione multimediale del prodotto

Medio

How-to-Video 03

Collegamento

<https://vimeo.com/547933703>