PXT用ロボットフランジ

ロボットに接続するためのフランジセット

UNIVERSAL



PXT用ロボットフランジ



システムデザイン PXT用ロボットフランジ

モジュール式グリッパーシステム PXTを使用したガラスの搬送

業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

- 一般的な軽量または協働ロボットに対応し、ロボットとハンドの接続を容易にするフランジセット
- 自動化された様々なワーク搬送に対応
- 幅広いロボットに対応
- ビーム2本用のフランジは側面にアルミフレームを接続可能なため、ハンド全体の高さを最小限に抑えることが可能 ※下記コンフィギュレータで表示される価格は参考価格です。ご購入の際には正式見積もりをご依頼ください。

デザイン

- (1) 一般的な軽量ロボットまたは協働ロボットに対応するフランジ
- (2) メインビームが1本のハンド向けフランジ
- (3) アルミフレーム MO-PROFとの接続が容易なクランプ
- (4) メインビームが2本のハンド向けフランジ
- (5) ロボットへ取付ける際にガイドとなるセンタリングディスク

製品特徴

- パーツの取付が容易で迅速に組立可能
- 高さを抑えたデザインで、ハンド全体の高さを最小限に抑えることが可能
- 一般的な軽量ロボットまたは協働ロボットに幅広く対応
- フランジインサートを交換するだけで異なるロボットにも素早く取付・使用することが可能

© J. Schmalz GmbH / 技術的な変更がある場合がございます / 上で生成された 27.04.2024

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

PXT用ロボットフランジ

ロボットに接続するためのフランジセット

発注データ PXT用ロボットフランジ

型式	製品コード
SET PXT 31.5 9409-1 1LT FANUC	10.01.49.00012
SET PXT 64 1LT FANUC	10.01.49.00013
SET PXT 50 9409-1 1LT UR	10.01.49.00014
SET PXT 63 9409-1 1LT YASKAWA	10.01.49.00015
SET PXT 1LT UNI	10.01.49.00016

型式	製品コード
SET PXT 31.5 9409-1 2LT FANUC	10.01.49.00024
SET PXT 40 9409-1 2LT RETHINK	10.01.49.00025
SET PXT 50 9409-1 2LT UR	10.01.49.00026
SET PXT 63 9409-1 2LT YASKAWA	10.01.49.00027
SET PXT 64 2LT FANUC	10.01.49.00028
SET PXT 80 9409-1 2LT YASKAWA	10.01.49.00029

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

PXT用ロボットフランジ

ロボットに接続するためのフランジセット

デザインデータ PXT用ロボットフランジ



10.01.49.00012...00016 SET PXT



10.01.49.00024...00029 SET PXT

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

PXT用ロボットフランジ

ロボットに接続するためのフランジセット

デザインデータ PXT用ロボットフランジ

型式	B [mm]	d [mm]	Dmk [mm]	G1	H [mm]	L [mm]
SET PXT 31.5 9409-1 1LT FANUC	86	5.1	31.5	M5-M	20.0	105
SET PXT 64 1LT FANUC	86	4.1	64.0	M4-M	22.0	105
SET PXT 50 9409-1 1LT UR	86	6.1	50.0	M6-M	17.0	105
SET PXT 63 9409-1 1LT YASKAWA	86	6.1	63.0	M6-M	22.5	105
SET PXT 1LT UNI	86	-	-	-	17.5	105

型式	B [mm]	d [mm]	Dmk [mm]	G1	H [mm]	L [mm]
SET PXT 31.5 9409-1 2LT FANUC	131	5	31.5	M5-M	29	85
SET PXT 40 9409-1 2LT RETHINK	131	6	40.0	M6-M	29	85
SET PXT 50 9409-1 2LT UR	131	6	50.0	M6-M	29	85
SET PXT 63 9409-1 2LT YASKAWA	131	6	63.0	M6-M	29	85
SET PXT 64 2LT FANUC	131	4	64.0	M4-M	34	85
SET PXT 80 9409-1 2LT YASKAWA	131	8	80.0	M8-M	34	85

マルチメディアによる製品紹介

メディア	リンク
製品紹介映像	https://vimeo.com/547933703

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp