

Модульная зажимная система MPL-ISST-SFM для обработки металлов и пластмасс



Стальная плита Innospann ISST-MPL и

блочная присоска ISBL



Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности

Применения


- Модульная зажимная система для точной резки металлов и пластмасс
- Стальная плита герметично монтируется на матричной накладке Schmalz
- Алюминиевые присоски ISBL устанавливаются через отверстия под вакуум без использования шлангов и предварительно фиксируются магнитами; неиспользуемые отверстия под вакуум герметично закрыты магнитными крышками
- Все обрабатываемые материалы оптимизированы для использования со смазочно-охлаждающими жидкостями
- Вместо присосок ISBL на стальных плитах также можно использовать FlexMat SFM



Стальная плита Innospann ISST-MPL и блочная присоска ISBL

Конструкция


- Блочная присоска ISBL из алюминия (1) с двойным уплотнением и магнитной предварительной фиксацией на стальной плите
- Schmalz FlexMat SFM (2) для использования непосредственно на стальной плите
- Магнитные крышки (3) для неиспользуемых отверстий под вакуум при использовании с блочной присоской ISBL
- Стальная плита с отверстиями под вакуум (4)
- Матричная накладка MPL (5) как базовый элемент модульной зажимной системы



Конструкция системы Стальная плита Innospann ISST-MPL и блочная присоска ISBL

Стальная плита Innospann ISST-MPL и

блочная присоска ISBL



Основные характеристики продукта

- Быстрая и простая наладка за счет использования модульной системы на матричной накладке MPL
- В сочетании с блочными присосками ISBL оптимально подходит для проемов и 5-осевой обработки с минимальным количеством зажимов
- Блочные присоски ISBL адаптируются по положению, размерам и высоте и обеспечивают зажим заготовок самых разных форм и размеров
- Долговечность и устойчивость к смазочно-охлаждающим материалам благодаря использованию алюминия, нержавеющей стали и прочных эластомеров
- Возможность расширения зажимной системы в любое время и, соответственно, простая адаптация к новым требованиям и заготовкам

Данные для заказа Стальная плита Innospann ISST-MPL и блочная присоска ISBL

Тип	№ детали.
ISST-MPL 300x200x3	10.01.28.00018
ISST-MPL 400x300x3	10.01.28.00019
ISST-MPL 600x400x3	10.01.28.00020

Тип	№ детали.
ISBL-HD 80x28x38	10.01.15.00656 
ISBL-HD 80x40x38	10.01.15.00655 
ISBL-HD 80x80x38	10.01.15.00654 

Данные для заказа Запасные части Стальная плита Innospann ISST-MPL и блочная присоска ISBL

Запасные части		№ детали.
Уплотнительный шнур	DI-SCHN 3 MOS CR-20	10.07.04.00088
Уплотнительный шнур	DI-SCHN 3.5 MOS CR-20	10.07.04.00091
Уплотнительный магнит (4)	ISMST 19-7 4ISMST	10.01.14.00847

Тип	ДхШ [мм]	Запасные части	№ детали.
ISBL-HD 80x80x38	80x80	Уплотнительная рамка	ISDR 81x81x12 Cup 1 NBR-50
ISBL-HD 80x40x38	80x40	Уплотнительная рамка	ISDR 81x81x12 Cup 1 NBR-50

Тип	ДхШ [мм]	Запасные части	№ детали.
ISBL-HD 80x40x38	80x40	Уплотнительная рамка	ISDR 81x43x12 Cup 2 NBR-50
ISBL-HD 80x28x38	80x28	Уплотнительная рамка	ISDR 81x31x12 Cup 3 NBR-50
ISBL-HD 80x40x97	80x40	-	-
ISBL-HD 80x28x97	80x28	-	-

Модульная зажимная система MPL-ISST-SFM для обработки металлов и
пластмасс



Стальная плита Innospann ISST-MPL и

Стальная плита и присоска для использования на матричной накладке MPL
блочная присоска ISBL


Данные для заказа Аксессуары Стальная плита Innospann ISST-MPL и блочная присоска ISBL

Аксессуары		№ детали.
Schmalz FlexMat	SFM-298.5x198.5	10.01.28.00005


Стальная плита Innospann ISST-MPL и

Стальная плита и присоска для использования на матричной накладке MPL
блочная присоска ISBL


Конструктивные данные Стальная плита Innospann ISST-MPL и блочная присоска ISBL



ISST-MPL



ISBL 80x28 - ISBL 80x40



ISBL 80x80

Стальная плита Innospann ISST-MPL и

Стальная плита и присоска для использования на матричной накладке MPL
блочная присоска ISBL

Конструктивные данные Стальная плита Innospann ISST-MPL и блочная присоска ISBL

Тип	B [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
ISST-MPL 300x200x3	200	69.5	100	3	300	75.0	200
ISST-MPL 400x300x3	300	75.0	200	3	400	69.5	100
ISST-MPL 600x400x3	400	69.5	100	3	600	75.0	200

Тип	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]
ISBL-HD 80x28x38	28	80	38.0	80	80
ISBL-HD 80x28x97	28	80	97.0	80	80
ISBL-HD 80x40x38	40	80	38.0	80	80
ISBL-HD 80x40x97	40	80	97.0	80	80
ISBL-HD 80x80x38	80	80	38.0	80	80
ISBL-HD 80x80x97	80	80	97.0	80	80

Презентация продуктов мультимедиа

Средний	Ссылка
How-to-Video 03	https://vimeo.com/701942810 https://vimeo.com/810103248