# Distributeur pneumatique SVB PXT

Distributeurs pneumatiques et de vide pour faciliter l'installation des tuyaux

UNIVERSAL

Distributeur pneumatique SVB PXT




Composition du système Distributeur pneumatique SVB PXT

Le système de préhension modulaire PXT lors de la manipulation d'une feuille de verre

## Adaptation aux applications spécifiques des secteurs d'activité

### Applications

- Distributeurs pneumatiques et de vide pour l'alimentation centrale en vide des systèmes de préhension
- Large éventail d'applications pour la manipulation automatisée des pièces
- Connexion rapide des ventouses au système d'alimentation en vide
- Possibilité de construire différents circuits de vide

### Construction

- Connecteur en T (1) permettant de raccorder facilement deux tuyaux
- Raccordment multiple (2) permettant de raccorder facilement plusieurs tuyaux

### Points forts du produit

- Composants légers de petite taille pour un contour à faible interférence du système global
- Le couplage par poussée permet un montage et un démontage rapides
- Possibilité de former rapidement et facilement plusieurs circuits de vide
- Elimination de la tuyauterie coûteuse en la combinant à un seul port d'aspiration central

© J. Schmalz GmbH / Modifications techniques de la réserve / généré sur : 23.06.2025



**Contacter Schmalz :** Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

# Distributeur pneumatique SVB PXT

Distributeurs pneumatiques et de vide pour faciliter l'installation des tuyaux

## Données de commande Distributeur pneumatique SVB PXT

| Type | Réf. article |
|---|---|
| SVB-GE 8-6/6-4 | 10.08.02.00543 |
| SVB-T 8 | 10.09.02.00087 |
| SVB-WIN 8-6 KU-ROH | 10.08.02.00542 |
| SVB-WIN 8-6/6-4 KU-ROH | 10.08.02.00501 |
| SVB-Y 10-7/8-6 | 10.09.02.00093 |
| SVB-Y 8-6 | 10.09.02.00089 |
| SVB-Y 8-6/6-4 | 10.09.02.00090 |
| SVB-Y 8-6/6-4 | 10.09.02.00091 |

## Données techniques Distributeur pneumatique SVB PXT

| Type | Taille [mm] | Matière | Température de travail | Poids propre [g] |
|---|---|---|---|---|
| SVB-GE 8-6/6-4 | 6 | Plastiques | -20 ... 60 °C | 4 |
| SVB-T 8 | 6 | Plastiques | -20 ... 60 °C | 14 |
| SVB-WIN 8-6 KU-ROH | 6 | Plastiques | -20 ... 60 °C | 5 |
| SVB-WIN 8-6/6-4 KU-ROH | 6 | Plastiques | -20 ... 80 °C | 7 |
| SVB-Y 10-7/8-6 | 7 | Plastiques | -20 ... 60 °C | 16 |
| SVB-Y 8-6 | 6 | Plastiques | -20 ... 60 °C | 15 |
| SVB-Y 8-6/6-4 | 6 | Plastiques | -20 ... 60 °C | 11 |
| SVB-Y 8-6/6-4 | 6 | Plastiques | -20 ... 60 °C | 17 |



**Contacter Schmalz :** Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

# Distributeur pneumatique SVB PXT

Distributeurs pneumatiques et de vide pour faciliter l'installation des tuyaux

## Données de construction Distributeur pneumatique SVB PXT




SVB-T




SVB-Y



**Contacter Schmalz :** Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

# Distributeur pneumatique SVB PXT

Distributeurs pneumatiques et de vide pour faciliter l'installation des tuyaux

## Données de construction Distributeur pneumatique SVB PXT

| Type | B [mm] | d [mm] | D1 [mm] | H [mm] | H1 [mm] | L [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVB-T 8 | - | 8 | 13,9 | 20,5 | 27,45 | 41,0 |
| SVB-Y 10-7/8-6 | 12,7 | 10 | 13,5 | - | - | 40,0 |
| SVB-Y 8-6 | 13,5 | 8 | 13,5 | - | - | 39,5 |
| SVB-Y 8-6/6-4 | 11,4 | 8 | 11,6 | - | - | 36,0 |
| SVB-Y 8-6/6-4 | 14,5 | 8 | 13,4 | - | - | 37,0 |

| Type | H [mm] | L [mm] |
|---|---|---|
| SVB-GE 8-6/6-4 | - | 31,5 |
| SVB-WIN 8-6 KU-ROH | 25,0 | 20,5 |
| SVB-WIN 8-6/6-4 KU-ROH | 26,4 | 23,0 |

## Présentation multimédia des produits

| Moyen | Lien |
|---|---|
| How-to-Video 03 | https://vimeo.com/533905457<br>https://vimeo.com/533475835 |



**Contacter Schmalz :** Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr