


## Distributori pneumatici SVB PXT

Distributori pneumatici e a vuoto per un facile dosaggio



Distributori pneumatici SVB PXT



Design del sistema Distributori pneumatici SVB PXT



Sistema di presa modulare PXT che manipola una lastra di vetro

### Idoneità per applicazioni specifiche del settore

#### Applicazioni

- Distributori pneumatici e a vuoto per l'alimentazione centrale del vuoto nei sistemi di presa
- Ampia gamma di applicazioni per la movimentazione automatizzata dei pezzi
- Collegamento rapido delle ventose al sistema di alimentazione del vuoto
- Possibile la costruzione di diversi circuiti a vuoto

#### Design

- Connettore a T (1) per unire facilmente due tubi flessibili
- Connettore multiplo (2) per unire facilmente diverse linee di tubi

#### Prodotti punti di forza del prodotto

- Componenti leggeri in dimensioni ridotte per un basso profilo di interferenza dell'intero sistema
- L'accoppiamento a spinta permette un montaggio e uno smontaggio rapido
- Formazione di diversi circuiti a vuoto possibile in modo rapido e semplice
- Eliminazione di costosi tubi combinando in un'unica porta del vuoto centrale

## Distributori pneumatici SVB PXT

Distributori pneumatici e a vuoto per un facile dosaggio

### Dati di ordinazione Distributori pneumatici SVB PXT

Tipo	N. articolo
SVB-GE 8-6/6-4	10.08.02.00543
SVB-T 8	10.09.02.00087
SVB-WIN 8-6 KU-ROH	10.08.02.00542
SVB-WIN 8-6/6-4 KU-ROH	10.08.02.00501
SVB-Y 10-7/8-6	10.09.02.00093
SVB-Y 8-6	10.09.02.00089
SVB-Y 8-6/6-4	10.09.02.00090
SVB-Y 8-6/6-4	10.09.02.00091


### Dati tecnici Distributori pneumatici SVB PXT

Tipo	Diametro nominale [mm]	Materiale	Temperatura d'intervento	Peso [g]
SVB-GE 8-6/6-4	6	Plastica	-20 ... 60 °C	4
SVB-T 8	6	Plastica	-20 ... 60 °C	14
SVB-WIN 8-6 KU-ROH	6	Plastica	-20 ... 60 °C	5
SVB-WIN 8-6/6-4 KU-ROH	6	Plastica	-20 ... 80 °C	7
SVB-Y 10-7/8-6	7	Plastica	-20 ... 60 °C	16
SVB-Y 8-6	6	Plastica	-20 ... 60 °C	15
SVB-Y 8-6/6-4	6	Plastica	-20 ... 60 °C	11
SVB-Y 8-6/6-4	6	Plastica	-20 ... 60 °C	17


## Distributori pneumatici SVB PXT

Distributori pneumatici e a vuoto per un facile dosaggio

### Dati di costruzione Distributori pneumatici SVB PXT



SVB-T



SVB-Y

## Distributori pneumatici SVB PXT

Distributori pneumatici e a vuoto per un facile dosaggio

### Dati di costruzione Distributori pneumatici SVB PXT

Tipo	B [mm]	d [mm]	D1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]
SVB-T 8	-	8	13,9	20,5	27,45	41,0
SVB-Y 10-7/8-6	12,7	10	13,5	-	-	40,0
SVB-Y 8-6	13,5	8	13,5	-	-	39,5
SVB-Y 8-6/6-4	11,4	8	11,6	-	-	36,0
SVB-Y 8-6/6-4	14,5	8	13,4	-	-	37,0

Tipo	H [mm]	L [mm]
SVB-GE 8-6/6-4	-	31,5
SVB-WIN 8-6 KU-ROH	25,0	20,5
SVB-WIN 8-6/6-4 KU-ROH	26,4	23,0

### Presentazione multimediale del prodotto

Medio	Collegamento
How-to-Video 03	<a href="https://vimeo.com/533905457">https://vimeo.com/533905457</a> <a href="https://vimeo.com/533475835">https://vimeo.com/533475835</a>