



Ventosas de bloque para vacío VCBL-B-HD

Altura 48 mm y 74 mm



Ventosas de bloque para vacío VCBL-B-HD



Diseño del sistema Ventosas de bloque para vacío VCBL-B-HD

Productos prestación

- La elevada fuerza de retención y la absorción de fuerzas laterales garantizan un mecanizado fiable y evitan los rechazos
- Ahorro en la puesta a punto gracias a la amplia gama de aplicaciones
- El carácter giratorio de la placa de ventosa permite una adaptación flexible a la geometría de la pieza
- La junta adaptable permite fijar superficies rugosas
- La unión atornillada de la ventosa con el alojamiento de ventosa garantiza una estabilidad extraordinaria durante el mecanizado

Idoneidad para aplicaciones específicas de sectores profesionales

Aplicación

- Sistema de fijación por vacío de Schmalz sin tubo flexible para mesas de consola Biesse con alojamiento de ventosa (Innospann)
- Uso flexible para componentes delicados y finos o superficies rugosas y madera maciza
- Optimizado para fuerzas de corte elevadas durante el mecanizado de madera maciza, materiales tipo solid surface y laminados
- Las posibilidades de montaje adicionales permiten la unión atornillada con el alojamiento de ventosa (Innospann)
- La válvula palpadora integrada permite que las ventosas de bloque no utilizadas permanezcan en las consolas de la máquina

Diseño

- Válvula palpadora (1) de plástico suave
- Tornillo central (2) para la fijación de la placa de ventosa giratoria
- La junta hermetizante adaptable (3) también puede utilizarse para superficies estructuradas
- La placa de ventosa (4) es giratoria e intercambiable, con etiqueta NFC integrada para la lectura de los datos del producto a través del smartphone
- Tornillo (5) para conectar firmemente el robusto cuerpo base (6) al alojamiento de ventosa (Innospann)
- Anillo adaptador de plástico para el soporte de ventosa Biesse estándar (7)

🔗 Código de designación Ventosas de bloque para vacío VCBL-B-HD

Ventosas de bloque para vacío VCBL-B-HD

Altura 48 mm y 74 mm

VCBL-B-HD	–	140x130	–	x48	–	S-360-15	–	TV
1		2		3		4		5

1 – Designación breve

Código	Diseño
VCBL-B-HD	Ventosa de bloque, Heavy Duty, sistema de Biesse

2 – Superficie de ventosa

Código	LxAn en mm
140x130...	140x130 a 128x60
128x60	

3 – Altura

Código	Altura en mm
x48...	48 a 74
x74	

4 – Complemento de la gama de producto

Código	Tipo
S-360-15	Orientable en pasos de 15°

5 – Complemento de la gama de producto

Código	Tipo
TV	Con válvula palpadora

La ventosa de bloque VCBL-B-HD se suministra montada. El producto consiste en:

- placa de ventosa giratoria
- cuerpo base de aluminio

Repuestos disponibles: válvula palpadora, junta de esponja, placa de ventosa, tornillo M10, anillo toroidal

Presentación del producto multimedia

Medio

How-to-Video 03

Enlace

<https://vimeo.com/178568576>
<https://vimeo.com/194826873>
<https://vimeo.com/193850139>
<https://vimeo.com/260009196>