真空クランプブロック VCBL-S4

SCM社製 TVNシリーズ向け、高さ: 50 mm





業界特有のアプリケーションへの適合性





- · SCM社製 / Morbidelliシリーズのコンソールシステムに取付可 能な真空クランプブロック
- ・ メカ式クランプを使用してコンソールに取付
- ・ タッチバルブを内蔵し、使用しないブロックからのエア漏れ を抑えコンソール上にそのまま置いておくことが可能
- ・ シュマルツ製 S4システムはSCM製 TVNシステムと互換可能 (コンソール幅: 109mm)

・(3) コンソールにブロックを固定するためのメカ式クランプ ・(4) シーリングフレーム: コンソール上でブロックをスライド



真空クランプブロック VCBL-S4

(5) (1) (2) (3)

システムデザイン 真空クランプブロック VCBL-S4

(4)


製品特徴

デザイン

・ (1) 上部プレート: ワーク固定用 ・(2) 樹脂製の頑丈なメインボディ

させることで容易な位置変更が可能 ・(5) 真空回路の開閉を行うタッチバルブ

- ・吸着プレートの最適化により、木材アプリケーションにおい て高い保持力を発揮
- ・優れた高さ精度により、さらに高度な加工を実現
- ・ ワークに合わせた選定と短時間でのセットアップを実現する 幅広い製品ラインアップ
- ・ ゴムプレートは工具なしで素早く交換が可能なため、メンテ ナンス時間や工数を削減可能



SCM社製コンソールに取り付けて使用される真空クランプブロック VCBL-S



真空クランプブロック VCBL-S4

SCM社製 TVNシリーズ向け、高さ: 50 mm

✓ 発注コード 真空クランプブロック VCBL-S4



真空クランプブロック VCBL-S4は以下の製品で構成されます。

- ・ ゴムプレート VCSP-O: 上部用プレート, さまざまなサイズをラインアップ
- プラスチック製メインボディ
- ・ 下部シーリングフレーム

スペアパーツ: 交換用ゴムプレート (上部) 、シーリングフレーム、 タッチバルブ TV、交換用部品セット

アクセサリ: MOS製ゴムプレート

✓ 発注データ 真空クランプブロック VCBL-S4

型式			140x130	125x75	120x50	130x30
VCBL-S4	50 -	TV	10.01.12.02321 🔇	10.01.12.02322 🔇	10.01.12.02323 🔇	10.01.12.02324
VCBL-S4	50 D-36	0 TV	-	10.01.12.01473	10.01.12.01474	10.01.12.01475

☆ 発注データ スペアパーツ 真空クランプブロック VCBL-S4

型式		スペアパーツ		製品コード
VCBL-S4	140x130	サクションプレート (上部)	VCSP-O 140x130x16.5	10.01.12.02325
VCBL-S4	125x75	サクションプレート (上部)	VCSP-O 125x75x16.5	10.01.12.00011
VCBL-S4	120x50	サクションプレート (上部)	VCSP-O 120x50x15.5	10.01.12.00012
VCBL-S4	130x30	スペアパーツセット	ERS VCSP	10.01.12.01543

型式 スペアパーツ			製品コード
VCBI -S4	タッチバルブ	TV D9 4 3	10 01 12 02514

型式	スペアパーツ		製品コード
VCBL-S4 140x130x50 TV	シーリングフレーム (下部)	VCDR 141x77.2x5.1 VCBL-S	10.01.12.03138
VCBL-S4 125x75x50 TV	シーリングフレーム (下部)	VCDR 141x77.2x5.1 VCBL-S	10.01.12.03138
VCBL-S4 125x75x50 D-360 TV	シーリングフレーム (下部)	VCDR 141x77.4x3 VCBL-S	10.01.14.00235
VCBL-S4 120x50x50 TV	シーリングフレーム (下部)	VCDR 141x77.2x5.1 VCBL-S	10.01.12.03138
VCBL-S4 120x50x50 D-360 TV	真空カップ用スペアパーツ	VST VCBL-S DI-RA	10.01.12.03318
VCBL-S4 130x30x50 TV	真空カップ用スペアパーツ	VST VCBL-S DI-RA	10.01.12.03318
VCBL-S4 130x30x50 D-360 TV	真空カップ用スペアパーツ	VST VCBL-S DI-RA	10.01.12.03318

真空クランプブロック VCBL-S4

SCM社製 TVNシリーズ向け、高さ: 50 mm



☆ 発注データ アクセサリ 真空クランプブロック VCBL-S4


型式	アクセサリ			製品コード
VCBL-S4 140x130x50 TV	サクションプレート (上部)	発泡ゴム製吸着板	VCSP-O 140x130x18.3 MOS	10.01.12.03506 🔇
VCBL-S4 125x75x50 TV	サクションプレート (上部)	発泡ゴム製吸着板	VCSP-O 125x75x17.7 MOS	10.01.12.03511 🔇
VCBL-S4 125x75x50 D-360 TV	サクションプレート (上部)	発泡ゴム製吸着板	VCSP-O 125x75x17.7 MOS	10.01.12.03511 🚫

真空クランプブロック VCBL-S4


SCM社製 TVNシリーズ向け、高さ: 50 mm

SCHMALZ


🔟 デザインデータ 真空クランプブロック VCBL-S4



VCBL-S4 140x130



VCBL-S4 120x50 - VCBL-S4 130x30



VCBL-S4 D-360



真空クランプブロック VCBL-S4

SCM社製 TVNシリーズ向け、高さ: 50 mm

ダデザインデータ 真空クランプブロック VCBL-S4

型式	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
VCBL-S4 140x130x50 TV	130	145	50	32	140	145	109
VCBL-S4 125x75x50 TV	75	145	50	27	125	145	109
VCBL-S4 125x75x50 D-360 TV	75	145	50	34	125	145	109
VCBL-S4 120x50x50 TV	50	145	50	27	120	145	109
VCBL-S4 120x50x50 D-360 TV	50	145	50	34	120	145	109
VCBL-S4 130x30x50 TV	30	145	50	27	130	145	109
VCBL-S4 130x30x50 D-360 TV	30	145	50	34	130	145	109