


Halter für Sauggreifer HP-SG

Saugeranbindung für Saugernippel G1/4" und G3/8"



Halter für Sauggreifer HP-SG



Systemaufbau Halter für Sauggreifer HP-SG



Eignung für branchenspezifische Anwendungen

Anwendung

- Flexibel einstellbarer Leichtbau-Halter für dynamische Prozesse in der Vakuum-Automation
- Aufbau von leichtbauenden Saugspinnen mit Schmalz Vakuum-Komponenten
- Aufbau von Greifern mit dezentraler Vakuum-Erzeugung in Kombination mit Schmalz Ejektor SEAC

Aufbau

- Anbindung an Profile mit T-Nut (1)
- Anschluss für Vakuum-Sauggreifer (2) und dezentrale Vakuum-Erzeuger vom Typ SEAC (3)
- Optional: Anschluss für externe Vakuum-Erzeugung (3) anstelle des Vakuum-Erzeugers SEAC

Produkt-Highlights

- Leichtbauende Ausführung aus Aluminium minimiert Greifergewicht und Traglastbegrenzung
- Stabile Konstruktion für hohe dynamische Belastung ermöglicht schnelle Verfahrgeschwindigkeit
- Vielseitiger Einsatz an Standard-Nutenprofilen durch flexible Anbindung über Nutenstein
- Einsparung von zusätzlichem Montagematerial durch Anschluss der Vakuum-Zuleitung direkt am Halter

Halter für Sauggreifer HP-SG

Saugeranbindung für Saugernippel G1/4" und G3/8"

Bestellschlüssel Halter für Sauggreifer HP-SG

HP-SG	-	2M6	-	E	-	35	-	G1/4-AG
1		2		3		4		5

1 – Kurzbezeichnung

Code	Ausführung
HP-SG	Halter für Sauggreifer

2 – Anbindung Profil

Code	Anschluss
2M6	2 Schrauben M6

3 – Bauform

Code	Typ
E	Ejektoranschluss

4 – Breite

Code	Breite in mm
35	35

5 – Anschluss Sauggreifer

Code	Anschluss
G1/4-AG	G1/4-AG
G1/4-IG	G1/4-IG
G3/8-AG	G3/8-AG
G3/8-IG	G3/8-IG

Die Halter für Sauggreifer HT-SG werden als anschlussfertiges Produkt geliefert. Der Lieferumfang für die Varianten mit Außengewinden enthalten zusätzlich Kontermuttern.

Verfügbares Zubehör: Montageset

Bestelldaten Halter für Sauggreifer HP-SG

Typ	Artikel-Nr.
HP-SG 2M6 E 35 G1/4-AG	10.07.06.00712
HP-SG 2M6 E 35 G1/4-IG	10.07.06.00716
HP-SG 2M6 E 35 G3/8-AG	10.07.06.00715
HP-SG 2M6 E 35 G3/8-IG	10.07.06.00717


Bestelldaten Zubehör Halter für Sauggreifer HP-SG

Zubehör	Artikel-Nr.
Montage-Set	SET HP-SG 2xM6 T 10.07.06.00739


Halter für Sauggreifer HP-SG

Saugeranbindung für Saugernippel G1/4" und G3/8"

Konstruktionsdaten Halter für Sauggreifer HP-SG



HP-SG AG



HP-SG IG

Halter für Sauggreifer HP-SG

Saugeranbindung für Saugernippel G1/4" und G3/8"

Konstruktionsdaten Halter für Sauggreifer HP-SG

Typ	B [mm]	d1 [mm]	G1	G2	G4	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L3 [mm]	LG2 [mm]	SW1 [mm]	X1 [mm]	X2 [mm]
HP-SG 2M6 E 35 G1/4- AG	35	6,4	G1/4"-IG	G1/4"-AG	M4-IG	24	58,0	28,5	50	1	22	17	28	24
HP-SG 2M6 E 35 G1/4- IG	35	6,4	G1/4"-IG	G1/4"-IG	M4-IG	24	40,2	28,5	50	1	21	-	28	24
HP-SG 2M6 E 35 G3/8- AG	35	6,4	G1/4"-IG	G3/8"-AG	M4-IG	24	58,0	28,5	50	1	22	22	28	24
HP-SG 2M6 E 35 G3/8- IG	35	6,4	G1/4"-IG	G3/8"-IG	M4-IG	24	40,2	28,5	50	1	10	-	28	24