

Держатель для присоски HP-SG

Соединение для присосок с ниппелями G1/4" и G3/8"



Пригодность для применений индустриальной направленности




Применение

- Гибко регулируемый легкий держатель для динамических процессов в вакуумной автоматике
- Конструкция легких захватных пауков с вакуумными компонентами Schmalz
- Конструкция захватов с децентрализованной генерацией вакуума в сочетании с эжектором Шмальца SEAC


Держатель для присоски HP-SG

Конструкция



- Соединение с профилями с Т-образным пазом (1)
- Соединение для вакуумных присосок (2) и децентрализованных вакуумных генераторов типа SEAC (3)
- Дополнительно: Подключение для создания внешнего вакуума (3) вместо вакуумного генератора SEAC

Конструкция системы Держатель для присоски HP-SG



Характеристики изделия

- Легкая алюминиевая конструкция минимизирует вес захвата и ограничение нагрузки
- Стабильная конструкция для высокой динамической нагрузки обеспечивает высокую скорость перемещения
- Универсальное применение на стандартных пазовых профилях благодаря гибкому соединению с помощью пазовой гайки
- Экономия дополнительного монтажного материала за счет подключения линии подачи вакуума непосредственно к держателю

Держатель для присоски HP-SG

Соединение для присосок с ниппелями G1/4" и G3/8"

Сокращенное обозначение Держатель для присоски HP-SG

HP-SG	-	2M6	-	E	-	35	-	G1/4-AG
1		2		3		4		5

1 - Краткое обозначение

Код	Тип
HP-SG	Держатель для присоски

2 - Профиль соединения

Код	Соединение
2M6	2 винта M6

3 - Форма

Код	Тип
E	Соединение для выталкивателя

4 - Ширина

Код	Ширина в мм
35	35

5 - Anschluss Sauggreifer

Код	Соединение
G1/4-AG	G1/4-AG (AG = наружная (M))
G1/4-IG	G1/4-IG (IG = внутренняя (F))
G3/8-AG	G3/8-AG
G3/8-IG	G3/8-IG

Держатели для присосок HP-SG поставляются в виде готового к подключению изделия. В комплект поставки для вариантов с наружной резьбой входят также контргайки.

Доступные принадлежности: Монтажный комплект

Данные для Заказа Держатель для присоски HP-SG

Тип	Артикул
HP-SG 2M6 E 35 G1/4-AG	10.07.06.00712
HP-SG 2M6 E 35 G1/4-IG	10.07.06.00716
HP-SG 2M6 E 35 G3/8-AG	10.07.06.00715
HP-SG 2M6 E 35 G3/8-IG	10.07.06.00717


Данные для Заказа Аксессуары Держатель для присоски HP-SG

Аксессуары	Артикул
Монтажный комплект	SET HP-SG 2xM6 T 10.07.06.00739


Держатель для присоски HP-SG

Соединение для присосок с ниппелями G1/4" и G3/8"

Конструктивные Данные Держатель для присоски HP-SG



HP-SG AG



HP-SG IG

Держатель для присоски HP-SG

Соединение для присосок с ниппелями G1/4" и G3/8"

ⓘ Конструктивные Данные Держатель для присоски HP-SG

Тип	B [mm]	d1 [mm]	G1	G2	G4	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L3 [mm]	LG2 [mm]	SW1 [mm]	X1 [mm]	X2 [mm]
HP-SG 2M6 E 35 G1/4-AG	35	6.4	G1/4"-F	G1/4"-M	M4-F	24	58.0	28.5	50	1	22	17	28	24
HP-SG 2M6 E 35 G1/4-IG	35	6.4	G1/4"-F	G1/4"-F	M4-F	24	40.2	28.5	50	1	21	-	28	24
HP-SG 2M6 E 35 G3/8-AG	35	6.4	G1/4"-F	G3/8"-M	M4-F	24	58.0	28.5	50	1	22	22	28	24
HP-SG 2M6 E 35 G3/8-IG	35	6.4	G1/4"-F	G3/8"-F	M4-F	24	40.2	28.5	50	1	10	-	28	24