


Flexolink FLK


Raccordo filettato G1/4" e G1/2"



Flexolink FLK



Design del sistema Flexolink FLK



Flexolink FLK per adattamento a lamiere irregolari

Idoneità per applicazioni specifiche del settore

Applicazioni

- Giunto snodato Flexolink per la movimentazione di pezzi obliqui mediante ventosa o piastra di aspirazione
- Manipolazione di pannelli grandi (ad es. lamiera, legno) che potrebbero flettersi durante il sollevamento (l'adeguamento mediante Flexolink impedisce lo sgancio anticipato dovuto al carico unilaterale)
- In combinazione con i giunti snodati per la compensazione delle differenze di altezza e delle asperità
- Ripristino automatico

Design

- Alloggiamento snodato in acciaio pregiato con tampone di gomma vulcanizzata (2)
- Massimo angolo di rotazione limitato da sicura avvitata
- Trasmissione della forza mediante collegamento accoppiato in metallo nel giunto
- Spazi per la chiave nella parte superiore e inferiore per un montaggio a prova di danni (4)
- Raccordo filettato per collegamento superiore (1) e inferiore (3) di diverse misure
- Inclinazione (massima) 12°

Prodotti punti di forza del prodotto

- Montaggio articolato a tutto tondo di ventose e piastre di aspirazione ideali per superfici di lavoro inclinate
- Ritorno automatico alla posizione neutra di partenza mediante un giunto gomma-metallo
- Il punto di rotazione basso della ventosa minimizza l'usura quando si tocca su superfici in pendenza
- Design pesante e a tenuta di vuoto con protezione integrata contro i danni

Flexolink FLK

Raccordo filettato G1/4" e G1/2"

Codice modello Flexolink FLK

FLK	–	G1/2-IG	–	G1/2-AG	–	V
1		2		3		4

1 – Denominazione in breve

Codice	Esecuzione
FLK	FLK

4 – Integrazione del prodotto

Codice	Tipo
V	Flexolink in esecuzione più robusta

2 – Attacco 1

Codice	Attacco
G1/4-AG	G1/4-AG (AG = maschio)
G1/4-IG	G1/4-IG (IG = femmina)
G1/2-AG	G1/2-AG
G1/2-IG	G1/2-IG

3 – Attacco 2

Codice	Attacco
M10x1.25-AG	M10x1,25-AG (AG = maschio)
G1/4-AG	G1/4-AG
G1/2-AG	G1/2-AG

Il giunto snodato Flexolink FLK viene fornito come prodotto finito per connessione.

Dati di ordinazione Flexolink FLK

Tipo*	N. articolo
FLK G1/4-AG G1/4-AG	10.01.03.00152 
FLK G1/4-IG M10x1.25-AG	10.01.03.00206 
FLK G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00178 
FLK G1/2-AG G1/2-AG	10.01.03.00153 
FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175 
FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207 

*V = Flexolink in esecuzione più robusta per le piastre di aspirazione SPU 300 e SPU 400


Dati tecnici Flexolink FLK

Tipo	Carico verticale [N]	Momento di piegatura [Nm]	Peso [g]
FLK G1/4-AG G1/4-AG	750	10	30
FLK G1/4-IG M10x1.25-AG	500	8	26
FLK G1/4-IG G1/4-AG	750	10	30
FLK G1/2-AG G1/2-AG	3.000	65	100
FLK G1/2-IG G1/2-AG	3.000	50	100
FLK G1/2-IG G1/2-AG V	4.500	65	190


Flexolink FLK

Raccordo filettato G1/4" e G1/2"

Dati di costruzione Flexolink FLK



FLK AG-AG



FLK IG-AG

Flexolink FLK

Raccordo filettato G1/4" e G1/2"

Dati di costruzione Flexolink FLK

Tipo	dn [mm]	G1	G2	L [mm]	LG1 [mm]	LG2 [mm]	SW1 [mm]	W [mm]
FLK G1/4-AG G1/4-AG	3,0	G1/4"-AG	G1/4"-AG	16,5	10,5	12	17	12
FLK G1/4-IG M10x1.25-AG	2,8	G1/4"-IG	M10x1.25-AG	32,0	10,5	8	17	12
FLK G1/4-IG G1/4-AG	3,0	G1/4"-IG	G1/4"-AG	27,0	12,0	12	17	12
FLK G1/2-AG G1/2-AG	5,5	G1/2"-AG	G1/2"-AG	21,0	14,0	14	27	12
FLK G1/2-IG G1/2-AG	6,0	G1/2"-IG	G1/2"-AG	33,5	14,0	14	27	12
FLK G1/2-IG G1/2-AG V	6,0	G1/2"-IG	G1/2"-AG	53,0	14,0	14	36	8