

Ventose a soffiutto (tonda)




Ventose a soffiutto FSG (2,5 pieghe)


Superficie di aspirazione (\emptyset) da 3 mm a 88 mm



Ventose a soffiutto FSG (2,5 pieghe)



Design del sistema Ventose a soffiutto FSG (2,5 pieghe)



Ventose a soffiutto FSG per la movimentazione di componenti in plastica caldi

Idoneità per applicazioni specifiche del settore

Applicazioni

- Ventosa a soffiutto tonda con 2,5 pieghe per la movimentazione pezzi estremamente sensibili, ottimo effetto ammortizzante
- Manipolazione di pezzi non piani (adattamento ottimale a superfici concave e convesse)
- Superficie di appoggio interna (a partire da diametri di 52 mm) impedisce il serraggio
- Grazie alla speciale formazione delle pieghe può essere impiegato in impianti con tempi di ciclo minimi

Design

- Ventosa robusta e resistente FSG (3) con labbro di tenuta semplice, costituita da ventosa FG (2) con 2,5 pieghe e nipplo di connessione (1)
- Tutti i nippoli inseriti
- Ventose a partire da diametri di 52 mm, con superficie di appoggio sul lato inferiore
- Ventosa e nippolo sono abbinabili liberamente all'interno di una famiglia di nippoli

Prodotti punti di forza del prodotto

- Ampia gamma di diametri e materiali per i pezzi più diversi
- 2.5 pieghe assicurano un'elevata forza di aspirazione e un efficace smorzamento dei pezzi sensibili
- Corsa di aspirazione molto elevata grazie alle pieghe morbide e flessibili
- Il labbro di tenuta morbido e affusolato si adatta in modo ottimale alle superfici curve
- Le superfici di appoggio sul fondo (a partire dal diametro 52 mm) impediscono la deformazione permanente dei pezzi a parete sottile

Ventose a soffiutto FSG (2,5 pieghe)

Superficie di aspirazione (Ø) da 3 mm a 88 mm

☑ Codice modello Ventose a soffiutto FSG (2,5 pieghe)

FSG	-	18	-	SI-55	-	G1/8-IG
1		2		3		4

1 – Denominazione in breve

Codice	Modello
FSG	2,5 pieghe

2 – Superficie di aspirazione

Codice	Diametro in mm
3...88	ø 3 fino a 88

3 – Materiale

Codice	Materiale
HT1-60	Materiale a temperatura elevata
NBR-55	Caucciù al nitrile
NBR-AS-55	Caucciù al nitrile
NK-45	Caucciù naturale
SI-55	Silicone
SI-A5-55	Silicone
SI-HD-65	Silicone
SI-MD-55	Silicone

4 – Attacco

Codice	Attacco
M3-AG	M3-AG (AG = maschio)
M5-AG	M5-AG
M5-IG	M5-IG (IG = femmina)
G1/8-AG	G1/8-AG
G1/8-IG	G1/8-IG
G1/4-AG	G1/4-AG
G1/4-IG	G1/4-IG

La ventosa FSG (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 32 mm montata). La fornitura è costituita da:



































































- Ventosa del tipo FG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa FG, nipplo di connessione SA-NIP












Ventose a soffietto FSG (2,5 pieghe)

Superficie di aspirazione (Ø) da 3 mm a 88 mm

Dati di ordinazione Ventose a soffietto FSG (2,5 pieghe)























Tipo			Materiale della ventosa con ShA: *			
			HT1-60	NBR-55	NBR-CO-55	NBR-ESD-55
FSG	3	M3-AG	10.01.06.03711	10.01.06.03712	10.01.06.03714	10.01.06.04328
FSG	3	M5-AG	10.01.06.03716 	10.01.06.03717 	10.01.06.03719	10.01.06.04329
FSG	4	M5-AG	10.01.06.02968 	10.01.06.02964 	10.01.06.03073	10.01.06.04330
FSG	4	M5-IG	10.01.06.02969 	10.01.06.02965 	10.01.06.03074	10.01.06.04331
FSG	5	M5-AG	10.01.06.01235 	10.01.06.00663 	-	10.01.06.04332
FSG	5	M5-IG	10.01.06.01242 	10.01.06.00662 	-	10.01.06.04333
FSG	7	M5-AG	10.01.06.01237 	10.01.06.00021 	-	10.01.06.04336
FSG	7	G1/8-AG	10.01.06.01236 	10.01.06.00020 	-	10.01.06.04334
FSG	7	G1/8-IG	10.01.06.01243 	10.01.06.00001 	-	10.01.06.04335
FSG	9	M5-AG	10.01.06.00963 	10.01.06.00023 	-	10.01.06.04339
FSG	9	G1/8-AG	10.01.06.00962 	10.01.06.00022 	-	10.01.06.04337
FSG	9	G1/8-IG	10.01.06.00978 	10.01.06.00002 	-	10.01.06.04338
FSG	12	M5-AG	10.01.06.01255 	10.01.06.00565 	-	10.01.06.04342
FSG	12	G1/8-AG	10.01.06.01238 	10.01.06.00562 	-	10.01.06.04340
FSG	12	G1/8-IG	10.01.06.01244 	10.01.06.00559 	-	10.01.06.04341
FSG	14	M5-AG	10.01.06.00967 	10.01.06.00025 	-	10.01.06.04491
FSG	14	G1/8-AG	10.01.06.00966 	10.01.06.00024 	-	10.01.06.04489
FSG	14	G1/8-IG	10.01.06.00982 	10.01.06.00003 	-	10.01.06.04490
FSG	18	M5-AG	10.01.06.00969 	10.01.06.00027 	-	10.01.06.04494
FSG	18	G1/8-AG	10.01.06.00968 	10.01.06.00026 	-	10.01.06.04492
FSG	18	G1/8-IG	10.01.06.00984 	10.01.06.00004 	-	10.01.06.04493
FSG	20	M5-AG	10.01.06.01240 	10.01.06.00029 	-	10.01.06.04345
FSG	20	G1/8-AG	10.01.06.01239 	10.01.06.00028 	-	10.01.06.04343
FSG	20	G1/8-IG	10.01.06.01245 	10.01.06.00005 	-	10.01.06.04344
FSG	25	G1/8-AG	10.01.06.00972 	10.01.06.00334 	-	10.01.06.04495
FSG	25	G1/8-IG	10.01.06.00988 	10.01.06.00333 	-	10.01.06.04496
FSG	32	G1/4-AG	10.01.06.01241 	10.01.06.00030 	-	10.01.06.04497
FSG	32	G1/4-IG	10.01.06.01246 	10.01.06.00006 	-	10.01.06.04498
FSG	42	G1/4-AG	10.01.06.00974 	10.01.06.00031 	-	-
FSG	42	G1/4-IG	10.01.06.00990 	10.01.06.00007 	-	-
FSG	52	G1/4-AG	10.01.06.02387 	10.01.06.00582 	-	-
FSG	52	G1/4-IG	10.01.06.02388 	10.01.06.00584 	-	-
FSG	62	G1/4-AG	10.01.06.02480 	10.01.06.00032 	-	-
FSG	62	G1/4-IG	10.01.06.02481 	10.01.06.00008 	-	-
FSG	88	G1/4-AG	-	10.01.06.00033	-	-
FSG	88	G1/4-IG	-	10.01.06.00009	-	-

*Altri dati materiale all'inizio del capitolo "Ventose a vuoto"

Tipo			Materiale della ventosa con ShA: *			
			NK-45	SI-55	SI-CO-55	SI-HD-65
FSG	3	M3-AG	-	10.01.06.03713	10.01.06.03715	-
FSG	3	M5-AG	-	10.01.06.03718 	10.01.06.03720	-
FSG	4	M5-AG	-	10.01.06.02966 	-	-
FSG	4	M5-IG	-	10.01.06.02967 	-	-
FSG	5	M5-AG	-	10.01.06.00665 	-	-
FSG	5	M5-IG	-	10.01.06.00664 	-	-
FSG	7	M5-AG	-	10.01.06.00035 	-	10.01.06.04154
FSG	7	G1/8-AG	-	10.01.06.00034 	-	10.01.06.04155
FSG	7	G1/8-IG	-	10.01.06.00010 	-	10.01.06.04156
FSG	9	M5-AG	10.01.06.00430	10.01.06.00037 	-	10.01.06.04157
FSG	9	G1/8-AG	10.01.06.00432	10.01.06.00036 	-	10.01.06.04158
FSG	9	G1/8-IG	10.01.06.00431	10.01.06.00011 	-	10.01.06.04159

Ventose a soffietto FSG (2,5 pieghe)

Superficie di aspirazione (Ø) da 3 mm a 88 mm

Tipo			Materiale della ventosa con ShA: *			
			NK-45	SI-55	SI-CO-55	SI-HD-65
FSG	12	M5-AG	10.01.06.00567	10.01.06.00566 	-	10.01.06.04160
FSG	12	G1/8-AG	10.01.06.00564	10.01.06.00563 	-	10.01.06.04161
FSG	12	G1/8-IG	10.01.06.00561	10.01.06.00560 	-	10.01.06.04162
FSG	14	M5-AG	10.01.06.00433	10.01.06.00039 	-	10.01.06.04163
FSG	14	G1/8-AG	10.01.06.00435	10.01.06.00038 	-	10.01.06.04164
FSG	14	G1/8-IG	10.01.06.00434	10.01.06.00012 	-	10.01.06.04165
FSG	18	M5-AG	10.01.06.00436	10.01.06.00041 	-	10.01.06.04166
FSG	18	G1/8-AG	10.01.06.00438	10.01.06.00040 	-	10.01.06.04167
FSG	18	G1/8-IG	10.01.06.00437	10.01.06.00013 	-	10.01.06.04168
FSG	20	M5-AG	10.01.06.00439	10.01.06.00043 	-	10.01.06.04169
FSG	20	G1/8-AG	10.01.06.00441	10.01.06.00042 	-	10.01.06.04170
FSG	20	G1/8-IG	10.01.06.00440	10.01.06.00014 	-	10.01.06.04171
FSG	25	G1/8-AG	10.01.06.00443	10.01.06.00337 	-	10.01.06.04172
FSG	25	G1/8-IG	10.01.06.00442	10.01.06.00336 	-	10.01.06.04173
FSG	32	G1/4-AG	10.01.06.00445	10.01.06.00044 	-	-
FSG	32	G1/4-IG	10.01.06.00444	10.01.06.00015 	-	-
FSG	42	G1/4-AG	10.01.06.00447	10.01.06.00045 	-	-
FSG	42	G1/4-IG	10.01.06.00446	10.01.06.00016 	-	-
FSG	52	G1/4-AG	10.01.06.02385	10.01.06.00586 	-	-
FSG	52	G1/4-IG	10.01.06.02386	10.01.06.00587 	-	-
FSG	62	G1/4-AG	10.01.06.00449	10.01.06.00046 	-	-
FSG	62	G1/4-IG	10.01.06.00448	10.01.06.00017 	-	-
FSG	88	G1/4-AG	10.01.06.00451	10.01.06.00047	-	-
FSG	88	G1/4-IG	10.01.06.00450	10.01.06.00018	-	-

*Altri dati materiale all'inizio del capitolo "Ventose a vuoto"

Ventose a soffiutto FSG (2,5 pieghe)

Superficie di aspirazione (Ø) da 3 mm a 88 mm

Dati di ordinazione Pezzi di ricambio Ventose a soffiutto FSG (2,5 pieghe)

Tipo	Materiale della ventosa con ShA: *							
	HT1-60	NBR-55	NBR-CO-55	NBR-ESD-55	NK-45	SI-55	SI-CO-55	SI-HD-65
FG 3	10.01.06.03639	10.01.06.03704	10.01.06.03706	10.01.06.04137	-	10.01.06.03705	10.01.06.03707	-
FG 4	10.01.06.02930	10.01.06.02962	10.01.06.03067	10.01.06.04138	-	10.01.06.02963	10.01.06.03277	-
FG 5	10.01.06.01250	10.01.06.00640	10.01.06.00641	10.01.06.04215	-	10.01.06.00642	10.01.06.00643	-
FG 7	10.01.06.01251	10.01.06.00050	-	10.01.06.04139	-	10.01.06.00055	10.01.06.00508	10.01.06.03901
FG 9	10.01.06.00878	10.01.06.00051	10.01.06.03259	10.01.06.04259	10.01.06.00452	10.01.06.00056	10.01.06.03260	10.01.06.03148
FG 12	10.01.06.01252	10.01.06.00557	-	10.01.06.04260	10.01.06.00558	10.01.06.00549	10.01.06.03360	10.01.06.04141
FG 14	10.01.06.00880	10.01.06.00052	-	10.01.06.04457	10.01.06.00453	10.01.06.00057	10.01.06.03394	10.01.06.04055
FG 18	10.01.06.00881	10.01.06.00053	10.01.06.03400	10.01.06.04458	10.01.06.00454	10.01.06.00058	-	10.01.06.04148
FG 20	10.01.06.01253	10.01.06.00054	-	10.01.06.04235	10.01.06.00455	10.01.06.00059	-	10.01.06.04149
FG 25	10.01.06.00883	10.01.06.00335	-	10.01.06.04459	10.01.06.00456	10.01.06.00338	-	10.01.06.03246
FG 32	10.01.06.01254	10.01.06.00140	-	10.01.06.04460	10.01.06.00457	10.01.06.00144	-	-
FG 42	10.01.06.00885	10.01.06.00141	-	-	10.01.06.00458	10.01.06.00145	-	-
FG 52	10.01.06.02365	10.01.06.00583	-	-	10.01.06.02382	10.01.06.00585	-	-
FG 62	10.01.06.02475	10.01.06.00142	-	-	10.01.06.00459	10.01.06.00146	-	-
FG 88	-	10.01.06.00143	-	-	10.01.06.00460	10.01.06.00147	-	-

*Altri dati materiale all'inizio del capitolo "Ventose a vuoto"

Tipo	Pezzi di ricambio			N. articolo
FSG 3	M3-AG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N055 M3-AG DN100	10.01.01.00313
FSG 3	M5-AG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N055 M5-AG DN100	10.01.01.13084
FSG 4	M5-AG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N017 M5-AG DN200	10.01.06.00314
FSG 5	M5-AG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N017 M5-AG DN200	10.01.06.00314
FSG 7	M5-AG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
FSG 7	G1/8-AG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
FSG 9	M5-AG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
FSG 9	G1/8-AG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
FSG 12	M5-AG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
FSG 12	G1/8-AG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
FSG 14	M5-AG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
FSG 14	G1/8-AG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
FSG 18	M5-AG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
FSG 18	G1/8-AG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
FSG 20	M5-AG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
FSG 20	G1/8-AG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
FSG 25	G1/8-AG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
FSG 32	G1/4-AG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440	10.01.06.01065
FSG 42	G1/4-AG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440	10.01.06.01065
FSG 62	G1/4-AG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440	10.01.06.01065
FSG 88	G1/4-AG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N019 G1/4-AG DN820	10.01.06.01959

Tipo	Pezzi di ricambio			N. articolo
FSG 4	M5-IG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N017 M5-IG DN200	10.01.06.00313
FSG 5	M5-IG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N017 M5-IG DN200	10.01.06.00313
FSG 7	G1/8-IG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
FSG 9	G1/8-IG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
FSG 12	G1/8-IG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
FSG 14	G1/8-IG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
FSG 18	G1/8-IG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
FSG 20	G1/8-IG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
FSG 25	G1/8-IG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
FSG 32	G1/4-IG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N018 G1/4-IG DN440	10.01.06.01066

Ventose a soffiutto FSG (2,5 pieghe)

Superficie di aspirazione (\emptyset) da 3 mm a 88 mm

Tipo		Pezzi di ricambio			N. articolo
FSG	42	G1/4-IG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N018 G1/4-IG DN440	10.01.06.01066
FSG	52	G1/4-IG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N018 G1/4-IG DN440	10.01.06.01066
FSG	62	G1/4-IG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N018 G1/4-IG DN440	10.01.06.01066
FSG	88	G1/4-IG	Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N019 G1/4-IG DN820	10.01.06.01960

Dati tecnici Ventose a soffiutto FSG (2,5 pieghe)

Tipo		Forza di presa (-600 mbar) [N]*	Forza di strappo [N]**	Volume [cm ³]	Raggio pezzo min. (convesso) [mm]	Diametro interno del tubo (raccomandato) d [mm]***	Famiglia di nippoli
FSG	3	0,2	0,4	0,022	4	2	N 055
FSG	4	0,3	0,6	0,053	4	2	N 017
FSG	5	0,4	0,8	0,033	8	2	N 017
FSG	7	0,2	0,9	0,043	8	4	N 016
FSG	9	0,8	2,3	0,150	10	4	N 016
FSG	12	1,2	3,5	0,600	13	4	N 016
FSG	14	1,4	5,7	0,975	15	4	N 016
FSG	18	3,1	8,5	1,350	20	4	N 016
FSG	20	5,2	12,1	2,298	30	4	N 016
FSG	25	4,8	19,0	5,400	30	4	N 016
FSG	32	12,1	36,9	10,000	35	6	N 018
FSG	42	15,0	44,0	19,786	75	6	N 018
FSG	52	28,6	96,0	37,587	75	6	N 018
FSG	62	41,1	137,0	72,500	75	6	N 018
FSG	88	40,5	286,0	143,668	100	9	N 019

*I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza


**Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca

***Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m


Ventose a soffiutto FSG (2,5 pieghe)

Superficie di aspirazione (\emptyset) da 3 mm a 88 mm


Dati di costruzione Ventose a soffiutto FSG (2,5 pieghe)




FSG IG




FSG AG




FG 3, 4, 7, 9



FG 5, 52, 62



FG 12...25



FG 32...88

Ventose a soffiutto FSG (2,5 pieghe)

Superficie di aspirazione (\emptyset) da 3 mm a 88 mm

Dati di costruzione Ventose a soffiutto FSG (2,5 pieghe)

Tipo*			d2 [mm]	dn [mm]	Dmax(S) [mm]**	Ds [mm]	G1	H [mm]	LG1 [mm]	SW1 [mm]	Z (freccia elastica) [mm]
FSG	3	M3-AG	1,8	1,0	4,0	3,0	M3-AG	8,7	3,0	5	2
FSG	3	M5-AG	1,8	1,0	4,0	3,0	M5-AG	10,2	4,5	7	2
FSG	4	M5-AG	2,4	2,0	5,5	3,8	M5-AG	19,0	5,0	8	2
FSG	4	M5-IG	2,4	2,0	5,5	3,8	M5-IG	24,0	5,5	8	2
FSG	5	M5-AG	2,6	2,0	7,0	5,0	M5-AG	19,0	5,0	8	2
FSG	5	M5-IG	2,6	2,0	7,0	5,0	M5-IG	24,0	5,5	8	2
FSG	7	M5-AG	1,8	2,5	7,0	5,9	M5-AG	19,0	5,0	7	3
FSG	7	G1/8-AG	1,8	3,5	7,0	5,9	G1/8"-AG	20,0	7,5	14	3
FSG	7	G1/8-IG	1,8	3,5	7,0	5,9	G1/8"-IG	26,0	8,5	14	3
FSG	9	M5-AG	4,1	2,5	9,5	9,0	M5-AG	20,0	5,0	7	3
FSG	9	G1/8-AG	4,1	3,5	9,5	9,0	G1/8"-AG	21,0	7,5	14	3
FSG	9	G1/8-IG	4,1	3,5	9,5	9,0	G1/8"-IG	27,0	8,5	14	3
FSG	12	M5-AG	5,0	2,5	13,0	12,0	M5-AG	26,0	5,0	7	7
FSG	12	G1/8-AG	5,0	3,5	13,0	12,0	G1/8"-AG	27,0	7,5	14	7
FSG	12	G1/8-IG	5,0	3,5	13,0	12,0	G1/8"-IG	33,0	8,5	14	7
FSG	14	M5-AG	5,4	2,5	15,5	14,5	M5-AG	27,8	5,0	7	9
FSG	14	G1/8-AG	5,4	3,5	15,5	14,5	G1/8"-AG	28,8	7,5	14	9
FSG	14	G1/8-IG	5,4	3,5	15,5	14,5	G1/8"-IG	34,8	8,5	14	9
FSG	18	M5-AG	8,0	2,5	19,0	17,2	M5-AG	27,6	5,0	7	9
FSG	18	G1/8-AG	8,0	3,5	19,0	17,2	G1/8"-AG	28,6	7,5	14	9
FSG	18	G1/8-IG	8,0	3,5	19,0	17,2	G1/8"-IG	34,6	8,5	14	9
FSG	20	M5-AG	10,5	2,5	21,0	20,0	M5-AG	27,1	5,0	7	9
FSG	20	G1/8-AG	10,5	3,5	21,0	20,0	G1/8"-AG	28,1	7,5	14	9
FSG	20	G1/8-IG	10,5	3,5	21,0	20,0	G1/8"-IG	34,1	8,5	14	9
FSG	25	G1/8-AG	10,0	3,5	26,0	23,0	G1/8"-AG	40,0	7,5	14	18
FSG	25	G1/8-IG	10,0	3,5	26,0	23,0	G1/8"-IG	46,0	8,5	14	18
FSG	32	G1/4-AG	16,0	4,4	33,5	32,0	G1/4"-AG	41,5	11,0	17	15
FSG	32	G1/4-IG	16,0	4,4	33,5	32,0	G1/4"-IG	52,5	12,0	17	15
FSG	42	G1/4-AG	17,8	4,4	45,0	42,6	G1/4"-AG	50,0	11,0	17	20
FSG	42	G1/4-IG	17,8	4,4	45,0	42,6	G1/4"-IG	61,0	12,0	17	20
FSG	52	G1/4-AG	24,6	4,4	55,0	52,5	G1/4"-AG	52,7	11,0	17	25
FSG	52	G1/4-IG	24,6	4,4	55,0	52,5	G1/4"-IG	63,7	12,0	17	25
FSG	62	G1/4-AG	29,5	4,4	65,0	62,2	G1/4"-AG	58,0	11,0	17	29
FSG	62	G1/4-IG	29,5	4,4	65,0	62,2	G1/4"-IG	69,0	12,0	17	29
FSG	88	G1/4-AG	29,3	8,2	95,5	89,0	G1/4"-AG	92,5	11,0	21	34
FSG	88	G1/4-IG	29,3	8,2	95,5	89,0	G1/4"-IG	101,5	12,0	21	34

*Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 E3

**Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione

Tipo*		d [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	Dk [mm]	Dmax(S) [mm]**	Ds [mm]	H [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	Z (freccia elastica) [mm]
FG	3	1,7	1,8	3,6	3,6	4,0	3,0	6,7	2,1	2,7	1,1
FG	4	3,5	2,4	5,1	7,0	5,5	3,8	14,0	3,9	7,0	1,5
FG	5	3,5	2,6	6,0	7,0	6,5	5,0	14,0	8,0	-	2,0
FG	7	4,5	1,8	6,5	9,0	7,0	5,9	14,0	3,8	6,5	3,0
FG	9	4,5	4,1	8,9	9,0	9,5	9,0	15,0	3,8	8,2	3,0
FG	12	4,5	5,0	12,0	10,0	13,0	12,0	21,0	3,8	9,0	7,0
FG	14	4,5	5,4	13,9	10,0	15,5	14,5	22,8	3,8	9,0	9,0
FG	18	4,5	8,0	17,8	10,0	19,0	17,2	22,6	3,8	9,0	9,0
FG	20	4,5	10,5	20,0	10,0	21,0	20,0	22,1	3,8	9,0	9,0

Ventose a soffiutto FSG (2,5 pieghe)

Superficie di aspirazione (Ø) da 3 mm a 88 mm

Tipo*		d [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	Dk [mm]	Dmax(S) [mm]**	Ds [mm]	H [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	Z (freccia elastica) [mm]
FG	25	4,5	10,0	25,0	10,0	26,0	23,0	34,0	3,8	9,0	18,0
FG	32	8,0	16,0	32,4	18,0	33,5	32,0	37,5	13,0	17,0	15,0
FG	42	8,0	17,8	43,5	18,0	45,0	42,6	46,0	13,0	17,0	20,0
FG	52	8,0	24,6	52,0	18,0	55,0	52,5	48,7	13,0	-	25,0
FG	62	8,0	29,5	62,0	18,0	65,0	62,2	54,0	13,0	-	29,0
FG	88	11,7	29,3	88,2	24,7	95,5	89,0	86,5	19,7	26,0	34,0

*Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 E3

**Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione