


Eyectores de transporte SEC


Capacidad de aspiración de 215 l/min a 8.640 l/min



Eyectores de transporte SEC



Diseño del sistema Eyectores de transporte SEC



Eyectores de transporte SEC durante el transporte de granulado

Idoneidad para aplicaciones específicas de sectores profesionales

Aplicaciones

- Aspiración de materiales muy porosos, como p. ej., esponjas, tejidos, papel o diversos materiales de reciclaje
- Transporte de sólidos ligeros como styropor, granulados de plástico, arroz o otros materiales de relleno
- Aspiración de vapores y gases no agresivos

Diseño

- Cuerpo base de aluminio anodizado o acero inoxidable
- Paso de vacío recto
- Entrada lateral de aire comprimido (1) por ranura anular

Productos prestaciones

- Eyectores con gran caudal de aspiración muy elevado a bajo vacío, óptimo para piezas muy porosas y para el transporte de sólidos con pocas pérdidas
- Los tamaños adaptados a la potencia proporcionan niveles de potencia óptimos para todas las aplicaciones

Eyectores de transporte SEC

Capacidad de aspiración de 215 l/min a 8.640 l/min

🔑 Código de designación Eyectores de transporte SEC

SEC	–	100	–	A2
1		2		3

1 – Designación breve

Código	Diseño
SEC	SEC

2 – Ancho nominal

Código	Ancho nominal en mm
60...750	6 a 75

3 – Variante

Código	Modelo
A2	Acero inoxidable

El eyector SEC se suministra como producto listo para su conexión.

🔑 Datos de pedido Eyectores de transporte SEC

Modelo	Nro. de pieza
SEC-60	10.02.01.01079
SEC-60 A2	10.02.01.01155
SEC-100	10.02.01.00078
SEC-100 A2	10.02.01.01691
SEC-200	10.02.01.00079
SEC-200 A2	10.02.01.01326
SEC-400	10.02.01.00080
SEC-400 A2	10.02.01.01620
SEC-750	10.02.01.00081

📊 Datos técnicos Eyectores de transporte SEC

Modelo	Tamaño de tobera [mm]	Vacío máx. [mbar]	Capacidad de aspiración (máx.) [l/min]*	Capacidad de aspiración (máx.) [m³/h]	Consumo de aire aspiración [l/min]**	Consumo de aire aspiración [m³/h]	Margen de presión (presión operativa) [bar]	Peso [kg]	Temperatura de uso [°C]
SEC-60	0	-245	215	12,9	140	6,6	2,0 ... 5,0 bar	0,040	°C
SEC-60 A2	0	-245	215	12,9	140	6,6	2,0 ... 5,0 bar	0,091	°C
SEC-100	10	-170	610	36,6	190	11,1	2,0 ... 6,0 bar	0,070	-20 ... 80 °C
SEC-100 A2	-	-170	610	36,6	190	11,1	2,0 ... 6,0 bar	0,206	°C
SEC-200	20	-60	1.370	82,5	290	17,4	2,0 ... 6,0 bar	0,180	-20 ... 80 °C
SEC-200 A2	20	-60	1.370	82,5	290	17,4	2,0 ... 6,0 bar	0,511	°C
SEC-400	40	-25	2.250	135,0	500	26,7	2,0 ... 6,0 bar	0,525	-20 ... 80 °C
SEC-400 A2	-	-25	2.250	135,0	500	26,7	2,0 ... 6,0 bar	1,475	°C
SEC-750	75	-5	8.640	518,4	770	46,2	2,0 ... 6,0 bar	2,350	-20 ... 80 °C


*A una presión de servicio óptima de aprox. 4,5 bar

**A una presión de servicio óptima de aprox. 4,5 bar

Eyectores de transporte SEC

Capacidad de aspiración de 215 l/min a 8.640 l/min

Datos de diseño Eyectores de transporte SEC



SEC

Eyectores de transporte SEC

Capacidad de aspiración de 215 l/min a 8.640 l/min

Datos de diseño Eyectores de transporte SEC

Modelo	D [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	G2		L [mm]	L1 [mm]	LG3 [mm]	X1 [mm]
SEC-60	32	12,5	12,5	M5-HE	M3-HE	14	44	5	25
SEC-100	37	19,0	19,0	G1/8"-HE	M4-HE	21	70	8	29
SEC-200	50	38,0	32,0	G1/4"-HE	M4-HE	30	90	12	42
SEC-400	84	75,0	52,0	G3/8"-HE	M4-HE	35	95	14	72
SEC-750	140	125,0	100,0	G1/2"-HE	M6-HE	65	180	6	126