



Montaj Profilleri MO-PROF


Kesitler 40 x 40 mm ve 80 x 40 mm



Montaj Profilleri MO-PROF



Sistem tasarımı Montaj Profilleri MO-PROF



Montaj örneği montaj profilleri MO-PROF

Sektöre özel uygulamalar için uygunluk

Uygulamalar

- Özel yapım yük çapraz kirişlerinin esnek konstrüksiyonu için montaj profilleri
- Çapraz yük kirişi ve vakum dağıtıcı olarak kullanılır
- Üç odacıklı bölüm, farklı vakum ve basınçlı hava basınçlarının dağıtımına izin verir

Tasarım

- İçi boş ekstrüzyon alüminyum profiller
- Bir bölmeli (1) ve isteğe bağlı olarak yanlarda bir veya üç yuvalı (2) 40 x 40 mm kesit
- Üç bölmeli (3) ve yanlarda iki yuvalı 80 x 40 mm kesit
- Dirsek ve köşe bağlantıları, sızdırmazlık plakaları ve diğer aksesuarlar yardımıyla montaj için uçlarda delikler ve oluklar

Ürün özellikleri

- Vakum ve basınçlı hava iletimi için vakum geçirmez içi boş profil (3 odacıklı profil)
- Hortumsuz, entegre vakum dağıtımı için vantuzlar doğrudan vidalanabilir
- Yanal oluklara sahip bölümler, tutucular ve pistonlar gibi montaj elemanlarının takılmasını kolaylaştırır
- Ekstrüzyon alüminyum profiller sayesinde yüksek yük taşıma kapasitesi ile düşük ağırlık

Montaj Profilleri MO-PROF

Kesitler 40 x 40 mm ve 80 x 40 mm

Tanımlama kodu Montaj Profilleri MO-PROF

MO-PROF	–	40	–	3 TN	–	AL-1
1		2		3		4

1 – Kısa isim

Kod	Versiyon
MO-PROF	MO-PROF

2 – Boyutlar

Kod	Boyutlar mm cinsinden
40...80x40	40 ve 80x40

3 – Dizayn

Kod	Tip
1TN	1 Oluk
2TN	2 Oluks
3TN	3 Oluks

4 – Malzeme

Kod	Malzeme
AL-1	Alüminyum

MO-PROF montaj profili istenilen uzunlukta teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: sızdırmazlık plakası, sızdırmazlık çerçevesi, kesit konektörü, montaj braket, kayar blok, delme aparatı, kendinden kesmeli mercer başlı vidalar

Sipariş verileri Montaj Profilleri MO-PROF

Tip	Parça no.
MO-PROF 40 1TN AL-1	26.07.01.00023
MO-PROF 40 3TN AL-1	26.07.01.00022
MO-PROF 80x40 2TN AL-1	26.07.01.00021

Sipariş verileri Aksesuarlar Montaj Profilleri MO-PROF

Tip	Parça no.
Sızdırmazlık plakası	VRS-PL-40 MO-PROF 25.09.06.00008
Sızdırmazlık plakası	VRS-PL-40 MO-PROF 25.09.06.00026
Sızdırmazlık plakası	VRS-PL-40 G1/2-IG MO-PROF 25.09.06.00009
Sızdırmazlık plakası	VRS-PL-80x40 MO-PROF 25.09.06.00001
Sızdırmazlık plakası	VRS-PL-80x40 G1/2-IG MO-PROF 25.09.06.00010
Sızdırmazlık çerçevesi	DI-RA 40 PPTA MO-PROF 10.07.08.00131
Sızdırmazlık çerçevesi	DI-RA 80x40 PPTA MO-PROF 10.07.08.00132
Bölüm konektörü	VBR-PR 40x55x55 E-V 10.08.03.00099
Bölüm konektörü	VBR-PR 185x185x3 K-FL 25.09.06.00005
Bölüm konektörü	VBR-PR 150x3 E-FL 25.09.06.00006
Montaj braket	BEF-WIN 40x40x40 5 MO-PROF 25.09.06.00007
Delme şablonu	BOHR-SCHAB MO-PROF 50x50-1N 10.08.03.00100
Kayar blok	NUT-STEI 10x20 M6-IG 25.09.06.00002
Kayar blok	NUT-STEI 10x20 M8-IG 25.09.06.00003
Kayar blok	NUT-STEI 20x20 M8-IG 10 25.09.06.00012
Kendinden kesmeli mercer kafası vidası	SCHR WN1552 5x20 ST VZ T25 20.10.03.00008


Teknik veriler Montaj Profilleri MO-PROF

Tip	Alan [cm²]	Direnç momenti Wx [cm³]	Direnç momenti Wy [cm³]	Alan momenti Ix [cm⁴]	Alanın momenti Iy [cm⁴]	Kütle [kg/m]	Sapma maks. [mm/m]	Uzunluk (maks.) [mm]
MO-PROF 40 1TN AL-1	9.1	6.9	9.6	13.7	17.0	2.5	0.8	6000
MO-PROF 40 3TN AL-1	6.5	5.5	5.2	12.7	10.4	1.8	0.8	6000
MO-PROF 80x40 2TN AL-1	12.1	14.0	19.3	28.1	77.2	3.3	0.8	6000


Montaj Profilleri MO-PROF

Kesitler 40 x 40 mm ve 80 x 40 mm


Tasarım verileri Montaj Profilleri MO-PROF



MO-PROF 40 1TN



MO-PROF 40 3TN



MO-PROF 80x40 2TN

Montaj Profilleri MO-PROF

Kesitler 40 x 40 mm ve 80 x 40 mm

Tasarım verileri Montaj Profilleri MO-PROF

Tip	B [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	B3 [mm]	d [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	s [mm]
MO-PROF 40 1TN AL-1	40	20	-	5.2	4.6	-	20.5	10	-
MO-PROF 40 3TN AL-1	40	20	-	5.2	4.6	-	20.5	10	-
MO-PROF 80x40 2TN AL-1	80	24	14.3	5.2	4.6	40	20.5	10	4