


Inline Valfler IV


Nominal ap 3 mm



Inline Valfler IV



Sistem tasarımı Inline Valfler IV



Sıralı valfli vantuzlar IV karoseri paralarının taşınması için kullanılıyor

Sektöre özel uygulamalar için uygunluk

Uygulamalar

- Kullanılmayan vantuzların devre dışı bırakılması için inline valf
- Bir vakumlu halıda" vantuzların bireysel kontrolü, örneğın sipariş toplarken"
- Vakum örümceklerinde vantuzların etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılmasıyla sistem izleme

Tasarım

- Vakum sensörü için bağlantı olanağı
- Alüminyumdan yapılmış dış gövde (2)
- Havalandırma için entegre filtre (3)
- 4 pimli M8 konektör (1)
- Nominal ap 3 mm ve nominal akış hızı 2 m³/sa

Ürün özellikleri

- Vantuz üzerine doğrudan montaj, tek vantuzların kontrolünü sağlar
- Çok kompakt tasarım ve kurulumu kolay
- Kirlenmeye karşı ekran, işlevsel güvenilirliğı artırır
- Daha fazla proses güvenliğı ve daha az arıza süresi için merkezi olmayan kontrol ve sistem izleme (isteğe bağılı)

Inline Valfler IV

Nominal ap 3 mm

Tanımlama kodu Inline Valfler IV

IV	–	3	–	3/2	–	G3/8-IG	–	G3/8-AG	–	24V-DC
1		2		3		4		5		6

1 – Kısa isim

Kod	Versiyon
IV	IV

2 – Nozul boyutu

Kod	mm cinsinden nozul boyutu
3	3

3 – Variant

Kod	Tip
3/2	3/2-yollu vana

4 – Vakum bağlantısı

Kod	Bağ
G1/4-IG	G1/4-IG (IG = diři (F))
G3/8-IG	G3/8-IG

5 – Vantuz bağlantı

Kod	Bağ
G3/8-AG	G3/8-AG (AG = erkek (M))

6 – Voltage

Kod	V cinsinden gerilim
24V-DC	Doğru akım

Inline valf IV, bağlantıya hazır bir ürün olarak (bağlantı kablosu olmadan) teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, vakum sensörleri

Sipariş verileri Inline Valfler IV

Tip	Para no.
IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC	10.05.01.00173
IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC	10.05.01.00172

Sipariş verileri Aksesuarlar Inline Valfler IV

Tip*	Para no.
Bağlantı kablosu, M8 4 kutuplu, 5 m, PUR, düz	ASK B-M8-4 5000 K-4P
Bağlantı kablosu, M8 4 kutuplu, 5 m, PUR, 90°	ASK WB-M8-4 5000 K-4P
Vakum sensörü analog	VS-V-SA M5-AG
Vakum sensörü dijital	VS-V-SD 60 M5-AG

*Daha fazla bilgi için bkz. bölüm "Anahtarlar ve sistem izleme"


Teknik veriler Inline Valfler IV

Tip	Nominal boyut [mm]	Kontrol Valfi	Gerilim	Nominal akış hızı [l/min]	Nominal akış hızı [m³/h]	Enerji tüketimi DC [W]	Ağırlık [kg]
IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC	3	Normalde açık	24 V - DC	20	2	4.5	0.074
IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC	3	Normalde açık	24 V - DC	20	2	4.5	0.074

Inline Valfler IV

Nominal ap 3 mm

Tasarım verileri Inline Valfler IV



IV

Inline Valfler IV

Nominal ap 3 mm

Tasarım verileri Inline Valfler IV

Tip	G1	G2			H [mm]	LG1 [mm]	LG2 [mm]	LG3 [mm]	SW1 [mm]
IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC	G1/4"-F	G3/8"-M	M8-M	M5-F	51	9	9	6.5	24
IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC	G3/8"-F	G3/8"-M	M8-M	M5-F	51	9	9	6.5	24