

Vakum Kap Filtreleri VFT


45 l/dak ila 770 l/dak arası nominal akış



Vakum Kap Filtreleri VFT

Tasarım

- Şeffaf naylondan yapılmış filtre kabına sahip vakumlu kap filtresi
- Polietilen (gözenek boyutu 80 µm) veya paslanmaz çelikten (gözenek boyutu 100 µm) yapılmış filtre kartuşu
- Paslanmaz çelik kartuş temizlenebilir ve birkaç kez tekrar kullanılabilir



Tanımlama kodu Vakum Kap Filtreleri VFT

Sektöre özel uygulamalar için uygunluk

Uygulamalar

- Havanın ön filtrelenmesi yoluyla kolayca hasar gören vakum jeneratörlerinin korunması için vakum kabı filtresi
- Vakum ve basınçlı havanın 7 bar'a kadar basınçlarda filtrelenmesi
- Gözenek boyutu 80 µm olan hafif ila orta kirli havayı filtreleme
- Gözenek boyutu 100 µm olan ağır kirli havanın filtrelenmesi

Ürün özellikleri

- Geniş ebat yelpazesi sayesinde her vakum jeneratörü için (Ön) filtre
- Yüksek ayırma derecesine sahip filtre elemanları vakum jeneratörlerini en iyi şekilde korur
- Filtre inceliğinin 80 ve 100 µm olması sayesinde ön filtreler ve ince filtreler için idealdir
- Paslanmaz çelik (100 µm) ve polietilenden (80 µm) yapılmış kolay temizlenebilir, dayanıklı filtre elemanları

Vakum Kap Filtreleri VFT

45 l/dak ila 770 l/dak arası nominal akış

VFT	–	G1/8-IG	–	80
1		2		3

1 – Kısa isim

Kod	Versiyon
VFT	VFT

2 – Bağlantı

Kod	Bağlantı
G1/8-IG	G1/8-IG (IG = dişi (F))
G1/4-IG	G1/4-IG
G3/8-IG	G3/8-IG
G1/2-IG	G1/2-IG
G3/4-IG	G3/4-IG

3 – Filtre inceliği

Kod	µm cinsinden filtre inceliği
80...100	80 ve 100

Vakum filtresi VFT bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre kartuşu (filtre eki)

Mevcut aksesuarlar: filtre tutucu

Sipariş verileri Vakum Kap Filtreleri VFT

Tip	Parça no.
VFT G1/8-IG 80	10.07.01.00116
VFT G1/8-IG 100	10.07.01.00117
VFT G1/4-IG 80	10.07.01.00119
VFT G1/4-IG 100	10.07.01.00120
VFT G3/8-IG 80	10.07.01.00122
VFT G3/8-IG 100	10.07.01.00123
VFT G1/2-IG 80	10.07.01.00125
VFT G1/2-IG 100	10.07.01.00126
VFT G3/4-IG 80	10.07.01.00128
VFT G3/4-IG 100	10.07.01.00129

Sipariş verileri Yedek parçalar Vakum Kap Filtreleri VFT

Tip	Yedek parçalar	Parça no.
VFT G1/8-IG 80	Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 80 25x37 PE VFT-1/8-1/4
VFT G1/8-IG 100	Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 100 25x37 A2 VFT-1/8+1/4
VFT G1/4-IG 80	Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 80 25x37 PE VFT-1/8-1/4
VFT G1/4-IG 100	Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 100 25x37 A2 VFT-1/8+1/4
VFT G3/8-IG 80	Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 80 25x71 PE VFT-3/8-1/2
VFT G3/8-IG 100	Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 100 25x71 A2 VFT-3/8+1/2
VFT G1/2-IG 80	Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 80 25x71 PE VFT-3/8-1/2
VFT G1/2-IG 100	Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 100 25x71 A2 VFT-3/8+1/2
VFT G3/4-IG 80	Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 80 39x89 PE VFT-3/4
VFT G3/4-IG 100	Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 100 39x89 A2 VFT-3/4

Vakum Kap Filtreleri VFT

45 l/dak ila 770 l/dak arası nominal akış

Sipariş verileri Aksesuarlar Vakum Kap Filtreleri VFT

Tip	Aksesuarlar	Parça no.
VFT G1/8-IG 80	-	-
VFT G1/8-IG 100	-	-
VFT G1/4-IG 80	-	-
VFT G1/4-IG 100	-	-
VFT G3/8-IG 80	-	-
VFT G3/8-IG 100	-	-
VFT G1/2-IG 80	-	-
VFT G1/2-IG 100	-	-
VFT G3/4-IG 80	-	-
VFT G3/4-IG 100	-	-


Teknik veriler Vakum Kap Filtreleri VFT

Tip	Filtre gözenek boyutu [µm]	Nominal akış hızı [l/min]	Nominal akış hızı [m³/h]	Maks. vakum [mbar]	25° C'de aşırı basınç (maks.) [bar]	50° C'de aşırı basınç (maks.) [bar]	Ağırlık [g]
VFT G1/8-IG 80	80	45	2.7	-990	7	5	49
VFT G1/8-IG 100	100	50	3.0	-990	7	5	49
VFT G1/4-IG 80	80	110	6.6	-990	7	5	47
VFT G1/4-IG 100	100	140	8.4	-990	7	5	47
VFT G3/8-IG 80	80	245	14.7	-990	7	5	79
VFT G3/8-IG 100	100	290	17.4	-990	7	5	79
VFT G1/2-IG 80	80	300	18.0	-990	7	5	76
VFT G1/2-IG 100	100	320	19.2	-990	7	5	76
VFT G3/4-IG 80	80	600	36.0	-990	7	5	164
VFT G3/4-IG 100	100	770	46.2	-990	7	5	164

Vakum Kap Filtreleri VFT

45 l/dak ila 770 l/dak arası nominal akış

Tasarım verileri Vakum Kap Filtreleri VFT



VFT

Vakum Kap Filtreleri VFT

45 l/dak ila 770 l/dak arası nominal akış

Tasarım verileri Vakum Kap Filtreleri VFT

Tip	D [mm]	G1	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]
VFT G1/8-IG 80	48.0	G1/8"-F	60	50	76
VFT G1/8-IG 100	48.0	G1/8"-F	60	50	76
VFT G1/4-IG 80	48.0	G1/4"-F	60	50	76
VFT G1/4-IG 100	48.0	G1/4"-F	60	50	76
VFT G3/8-IG 80	48.5	G3/8"-F	101	88	78
VFT G3/8-IG 100	48.5	G3/8"-F	101	88	78
VFT G1/2-IG 80	48.0	G1/2"-F	101	88	78
VFT G1/2-IG 100	48.5	G1/2"-F	101	88	78
VFT G3/4-IG 80	75.0	G3/4"-F	137	118	91
VFT G3/4-IG 100	75.0	G3/4"-F	137	118	91