


## Система Multi-Clamp VC-M / VC-M-V

Комплектная система, состоящая из поворотного-наклонного устройства Multi-Base и вакуумной накладки



Система Multi-Clamp VC-M / VC-M-V



Конструкция системы Система Multi-Clamp VC-M / VC-M-V



Multi-Clamp VC-M для ручной обработки деревянных заготовок

### Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности

#### Применения

- Захват без усилий для малых и средних заготовок
- Обработка заготовок со всех сторон с непрерывной функцией вращения и поворота
- Версия VC-M со встроенным вакуум-генератором по принципу Вентури может работать на любой обычной подаче сжатого воздуха
- Версия VC-M-V с подключением для внешнего вакуумного насоса для самостоятельного использования в любом месте
- VC-M-V может фиксироваться на столе посредством вакуума, VC-M фиксируется механически

#### Конструкция

- Присоска (1) может свободно поворачиваться на 360° и непрерывно наклоняться до 90°, что дает возможность гибкой работы под любым углом
- Различные вакуумные накладки доступны в соответствии с применением
- Зажимной рычаг (2) для быстрой смены присосок Multi-Clamp
- Прочный главный корпус (3) из металла
- Фиксация на рабочем столе (4) может быть механическая или с помощью вакуума
- Создание вакуума (5) опционально интегрируется посредством сжатого воздуха или внешнего вакуумного насоса

#### Основные характеристики продукта

- Более бережное отношение к заготовкам по сравнению со стандартными системами зажима благодаря мягким фрикционным и уплотнительным материалам
- Встроенный вакуум-генератор в версии VC-M позволяет отказаться от дополнительного вакуумного насоса
- Гибкая 5-осевая обработка благодаря возможности плавного вращения (360°) и поворота (90°) основания Multi
- Выгодное автономное решение для крепления, так как вакуумную накладку Multi-Clamp можно использовать отдельно

## Система Multi-Clamp VC-M / VC-M-V

Комплектная система, состоящая из поворотного-наклонного устройства Multi-Base и вакуумной накладки

### Код кодового обозначения Система Multi-Clamp VC-M / VC-M-V

VC-M-V	-	265x170x220.5
1		2

#### 1 - Краткое обозначение

Код	Тип
VC-M	Зажимная система Multi-Clamp, встроенный вакуум-генератор
VC-M-V	Зажимная система Multi-Clamp, внешний вакуум-генератор

#### 2 - Размеры

Код	Д x Ш x В, мм
165x165x220.5...	От 165x165x220.5 до
265x170x220.5	265x170x220.5

Система Multi-Clamp поставляется в сборе. Изделие состоит из:

- Вакуумная плита с уплотнением
- Multi-Base с поворотным-наклонным устройством unit
- Вакуумный шланг

Доступные запасные части: Фрикционная вставка, уплотнительный профиль

Доступные аксессуары: Multi-Base VC-M-B, Вакуумная плита Multi-Clamp VC-M-SP, Multi-Base VC-M-BV, Вакуумная плита Multi-Clamp VC-M-SPV, Вакуумный насос Multi-Clamp VC-M-PU, Ножной прерыватель Аксессуары,

### Данные для заказа Система Multi-Clamp VC-M / VC-M-V

Тип	№ детали.
VC-M 165x165x220.5	10.01.12.01845 
VC-M-V 265x170x220.5	10.01.12.01852

### Данные для заказа Запасные части Система Multi-Clamp VC-M / VC-M-V

Запасные части	№ детали.
Фрикционная вставка	REIB-INS 8.1x18 VC-M 10.01.12.02000
Профиль уплотнения (метры)	DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15 10.01.12.02056

## Система Multi-Clamp VC-M / VC-M-V

Комплектная система, состоящая из поворотно-наклонного устройства Multi-Base и вакуумной накладки

### Данные для заказа Аксессуары Система Multi-Clamp VC-M / VC-M-V

Тип		№ детали.
Multi-Base	VC-M-B 170x165x209	10.01.12.01854
Multi-Clamp - Вакуумная плита	VC-M-SP 200x55	10.01.12.02003
Multi-Clamp - Вакуумная плита	VC-M-SP 210	10.01.12.02002
Multi-Clamp - Вакуумная плита	VC-M-SP 300x100	10.01.12.02052
Multi-Base	VC-M-BV 265x170x209	10.01.12.02050
Multi-Clamp - Вакуумная плита	VC-M-SPV 200x55	10.01.12.02009
Multi-Clamp - Вакуумная плита	VC-M-SPV 210	10.01.12.02008
Multi-Clamp - Вакуумная плита	VC-M-SPV 300x100	10.01.12.02053

Тип	Artikelnummer VC-M-PU 4 110V-AC	Artikelnummer VC-M-PU 4 230V-AC	Artikelnummer FU 5 3/2 R	Artikelnummer FU 7.2 3/2 R
VC-M 165x165x220.5	-	-	-	-
VC-M-V 265x170x220.5	10.01.12.02051	10.01.12.02040	-	-

Тип	Аксессуары	№ детали.
VC-M 165x165x220.5	-	-
VC-M-V 265x170x220.5	Работа двух VC-M-V с одним насосом ZUB VC-M-V	10.01.12.02054


### Технические данные Система Multi-Clamp VC-M / VC-M-V

Тип	Вес [g]	Потребление воздуха [л/мин] [l/min]	Скорость вакуумирования [м³/ч]
VC-M 165x165x220.5	5762	48	3
VC-M-V 265x170x220.5	5450	-	3

## Система Multi-Clamp VC-M / VC-M-V

Комплектная система, состоящая из поворотного-наклонного устройства Multi-Base и вакуумной накладки

### Конструктивные данные Система Multi-Clamp VC-M / VC-M-V



VC-M, VC-M-V

## Система Multi-Clamp VC-M / VC-M-V

Комплектная система, состоящая из поворотно-наклонного устройства Multi-Base и вакуумной накладки

### Конструктивные данные Система Multi-Clamp VC-M / VC-M-V

Тип	B [mm]	H [mm]	L [mm]	R1 [mm]
VC-M 165x165x220.5	165	221	165	156
VC-M-V 265x170x220.5	170	221	265	130