

Filtre Diskleri FD

Çap (Ø) 16 mm'den 55 mm'ye kadar




Sektöre özel uygulamalar için uygunluk

Uygulamalar

- Akış kısıtlayıcıyı değiştirmeden vakum sistemini toz ve kirden korumak için filtre disk
- Filtre disk, iş parçasının vantuzun içine çekilmesini önler

Filtre Diskleri FD



Sistem tasarımı Filtre Diskleri FD



Filtre diskli körüklü vantuzlar FD ahşap levhaların taşınması için kullanılıyor

Tasarım

- Gözenekli polietilenden (sinter PE) yapılmış filtre disk (1)
- Filtre gözenek boyutu 120 µm
- Doğrudan vantuzun içine yerleştirilebilir (2)

Ürün özellikleri

- Kirleri doğrudan iş parçası üzerinde filtreler
- Geniş çap aralığı sayesinde FGA ve FG vantuz serileri ile birçok farklı şekilde kullanılabilir
- Stabil filtre disk, vantuzun doğal stabilitesini artırır ve iş parçasının emilmesini önler
- Vantuzun körüklerine kolay yerleştirme

Filtre Diskleri FD

Çap (Ø) 16 mm'den 55 mm'ye kadar

Tanımlama kodu Filtre Diskleri FD

FD	–	16	–	120
1		2		3

1 – Kısa isim

Kod	Versiyon
FD	FD

2 – Çap

Kod	mm cinsinden çap
16...55	Ø 16 kadar 55

3 – Gözenekli

Kod	µm cinsinden gözeneklilik
120	120

Filtre diskleri FD istenilen çapta teslim edilir.

Sipariş verileri Filtre Diskleri FD

Tip	Parça no.
FD 16 120	10.01.06.02565
FD 18 120	10.01.06.02567
FD 22 120	10.01.06.02566
FD 27 120	10.01.06.02571
FD 30 120	10.01.06.02568
FD 34 120	10.01.06.02572
FD 38 120	10.01.06.02569
FD 44 120	10.01.06.02573
FD 55 120	10.01.06.02570


Teknik veriler Filtre Diskleri FD

Tip	Filtre gözenek boyutu [µm]	Vantuz tipi için
FD 16 120	120	FG20/FGA20
FD 18 120	120	FG25/FGA25
FD 22 120	120	FGA 22
FD 27 120	120	FG 32
FD 30 120	120	FGA 33
FD 34 120	120	FG 42
FD 38 120	120	FGA 43
FD 44 120	120	FG 52
FD 55 120	120	FGA 53

Filtre Diskleri FD

Çap (Ø) 16 mm'den 55 mm'ye kadar

Tasarım verileri Filtre Diskleri FD



FD

Filtre Diskleri FD

Çap (Ø) 16 mm'den 55 mm'ye kadar

Tasarım verileri Filtre Diskleri FD

Tip	D [mm]	L [mm]
FD 16 120	16	1.5
FD 18 120	18	1.5
FD 22 120	22	1.5
FD 27 120	27	1.5
FD 30 120	30	1.5
FD 34 120	34	1.5
FD 38 120	38	1.5
FD 44 120	44	1.5
FD 55 120	55	1.5