



Alan kavrama sistemleri FXP


442 x 130 mm'den 1.432 x 130 mm'ye kadar emme alanı (UxG)



Alan kavrama sistemleri FXP



Sistem tasarımı Alan kavrama sistemleri FXP



Area gripping system FXP with protective layer SU for handling glass

Sektöre özel uygulamalar için uygunluk

Uygulamalar

- Boyut ve geometri, malzeme ve yüzeyden bağımsız olarak iş parçalarının taşınması için entegre vakum üreticisine sahip evrensel tutucu
- Ahşap (kaplamalı veya kaba biçilmiş), ambalaj (karton kutular, torbalar veya teneke kutular), sac metal, cam, plastik, CFRP vb. Gibi farklı malzemelerden yapılmış iş parçalarının taşınması
- Gözenekli iş parçalarının, girintili iş parçalarının veya tanımlanmamış toplama konumlarının taşınması
- Ekran camı gibi hassas iş parçalarının iz bırakmadan taşınması
- Düşük ağırlığı sayesinde robotlarda kullanım için idealdir

Tasarım

- Sensörler için yanal T kanallı alüminyum taban profili (1) ve ayırma için entegre hava kanalı; farklı tutucu uzunlukları mümkün
- Daha hızlı tahliye için vakumlu güçlendirici (2); Hızlı bir valf türü ve boyutu değişimi için valf folyosu (3)
- Sızdırmazlık elemanı (4) itme fonksiyonlu vantuz veya yapışkan filmlili sızdırmazlık köpüğü
- Entegre vakum üretici olarak çok kademeli ejektör (5)
- Entegre fonksiyonlara sahip uç kapak (6): basınçlı hava bağlantısı, vakum manometresi; opt. Vakum anahtarları ve kontrol valfleri
- Susturucu (7)

Ürün özellikleri

- Entegre vakum üretici en kısa döngüleri sağlar; minimum müdahale eden konturlar
- Temel profile entegre edilmiş vakum güçlendirici, hızlı tahliye ve kısa döngüler sağlar
- Tutucu, seçilebilir sızdırmazlık elemanı (emme tutucu veya sızdırmazlık köpüğü) sayesinde uygulamaya optimum şekilde uyarlanabilir
- Gözenekli iş parçaları için ideal akış valfleri (SVK); Pürüzsüz yüzeyler ve döndürme işlemleri için akış dirençleri (SW) & gt; 45 °
- Tüm üretim sürecini izlemek ve kontrol etmek için durum izleme işlevlerine ve iletişim arayüzlerine sahip akıllı FXP-i sürümü

Alan kavrama sistemleri FXP

442 x 130 mm'den 1.432 x 130 mm'ye kadar emme alanı (UxG)

✓ Tanımlama kodu Alan kavrama sistemleri FXP

FXP	–	S	–	SW	–	442	–	5R
1		2		3		4		5
18	–	N10	–	SU	–	F		
6		7		8		9		

1 – Kısa isim

Kod	Versiyon
FXP	Entegre vakum üretici

2 – Kontrol vanası

Kod	Tip
i	IO-Link, entegre kontrol valfleri ile
S	Entegre kontrol vanaları ile
–	Kontrol vanaları olmadan

3 – Valf teknolojisi

Kod	Tip
SW	Akış direnci
SVK	Çek valf

4 – Uzunluk

Kod	Uzunluk mm cinsinden
442	442
640	640
838	838
1234	1234
1432	1432

5 – Vakum sıraları

Kod	Sayı
3R	3 vakum sıraları
5R	5 vakum sıraları

6 – Delik deseni

Kod	mm cinsinden aralık
18	18
36	36
54	54

7 – Sızdırmazlık elemanı

Kod	Yükseklik/Çap mm cinsinden
O20	Sızdırmazlık köpüğü (yükseklik = 20)
O10O10	Sızdırmazlık köpüğü (yükseklik = 20)
N10	Sızdırmazlık köpüğü (yükseklik = 10)
SPB2-20 P	Vantuz (Ø 20)
SPB2-40 P	Vantuz (Ø 40)

8 – Koruyucu tabaka

Kod	Tip
SU	Koruyucu tabaka
–	Koruyucu tabaka olmadan

9 – Filtre

Kod	Tip
F	Filtre
–	Filtresiz

- FXP-S'de entegre kontrol valfleri (opsiyonel)
- FXP-S versiyonunda vakum açma/kapama (24V DC, normalde açık) ve üfleme açma/kapama (24V DC, normalde kapalı) kontrolü
- Uç kapağa entegre edilmiştir
- Elektrik bağlantısı: M12 fiş (4 kutuplu)

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri (DI-PL), vantuz (SPB2)

Alan kavrama sistemleri FXP

442 x 130 mm'den 1.432 x 130 mm'ye kadar emme alanı (UxG)

Sipariş verileri Alan kavrama sistemleri FXP

Tip (Sızdırmazlık köpüğü)					Uzunluk L [mm]:				
					442	640	838	1234	1432
FXP-SW	3R18	O20	-		10.01.38.00685	10.01.38.00686	10.01.38.00687	10.01.38.00688	10.01.38.00689
FXP-SW	3R18	O10010	F		10.01.38.00690	10.01.38.00691	10.01.38.00692	10.01.38.00693	10.01.38.00694
FXP-SW	5R18	O10010	-		10.01.38.00705	10.01.38.00706	10.01.38.00707	10.01.38.00708	10.01.38.00709
FXP-SW	5R18	O10010	F		10.01.38.00710	10.01.38.00711	10.01.38.00712	10.01.38.00713	10.01.38.00714
FXP-SW	5R18	N10SU	-		10.01.38.02947	10.01.38.02948	10.01.38.02949	10.01.38.02950	10.01.38.02951
FXP-S-SW	3R18	O20	-		10.01.38.00908	10.01.38.00909	10.01.38.00910	10.01.38.00911	10.01.38.00912
FXP-S-SW	3R18	O10010	F		10.01.38.00913	10.01.38.00914	10.01.38.00915	10.01.38.00916	10.01.38.00917
FXP-S-SW	5R18	O10010	-		10.01.38.00928	10.01.38.00929	10.01.38.00930	10.01.38.00931	10.01.38.00932
FXP-S-SW	5R18	O10010	F		10.01.38.00933	10.01.38.00934	10.01.38.00935	10.01.38.00936	10.01.38.00937
FXP-S-SW	5R18	N10SU	-		10.01.38.02957	10.01.38.02958	10.01.38.02959	10.01.38.02960	10.01.38.02961
FXP-i SW	3R18	O20	-		10.01.38.06811	-	-	10.01.38.07421	-

Tip (Sızdırmazlık köpüğü)					Uzunluk L [mm]:				
					442	640	838	1234	1432
FXP-SVK	3R18	O20	-		10.01.38.00675	10.01.38.00676	10.01.38.00677	10.01.38.00678	10.01.38.00679
FXP-SVK	3R18	O10010	F		10.01.38.00680	10.01.38.00681	10.01.38.00682	10.01.38.00683	10.01.38.00684
FXP-SVK	5R18	O10010	-		10.01.38.00695	10.01.38.00696	10.01.38.00697	10.01.38.00698	10.01.38.00699
FXP-SVK	5R18	O10010	F		10.01.38.00700	10.01.38.00701	10.01.38.00702	10.01.38.00703	10.01.38.00704
FXP-SVK	5R18	N10SU	-		10.01.38.02952	10.01.38.02953	10.01.38.02954	10.01.38.02955	10.01.38.02956
FXP-S-SVK	3R18	O20	-		10.01.38.00876	10.01.38.00899	10.01.38.00900	10.01.38.00901	10.01.38.00902
FXP-S-SVK	3R18	O10010	F		10.01.38.00903	10.01.38.00904	10.01.38.00905	10.01.38.00906	10.01.38.00907
FXP-S-SVK	5R18	O10010	-		10.01.38.00918	10.01.38.00919	10.01.38.00920	10.01.38.00921	10.01.38.00922
FXP-S-SVK	5R18	O10010	F		10.01.38.00923	10.01.38.00924	10.01.38.00925	10.01.38.00926	10.01.38.00927
FXP-S-SVK	5R18	N10SU	-		10.01.38.02962	10.01.38.02963	10.01.38.02964	10.01.38.02965	10.01.38.02966
FXP-i-SVK	3R18	O20	-		10.01.38.06676	-	-	10.01.38.06691	-

Tip (Vantuz)					Uzunluk L [mm]:				
					442	640	838	1234	1432
FXP-SW	5R36	SPB2	20	-	10.01.38.00745	10.01.38.00746	10.01.38.00747	10.01.38.00748	10.01.38.00749
FXP-SW	5R36	SPB2	20	F	10.01.38.00750	10.01.38.00751	10.01.38.00752	10.01.38.00753	10.01.38.00754
FXP-SW	3R54	SPB2	40	-	10.01.38.00725	10.01.38.00726	10.01.38.00727	10.01.38.00728	10.01.38.00729
FXP-SW	3R54	SPB2	40	F	10.01.38.00730	10.01.38.00731	10.01.38.00732	10.01.38.00733	10.01.38.00734
FXP-S-SW	5R36	SPB2	20	-	10.01.38.00968	10.01.38.00969	10.01.38.00970	10.01.38.00971	10.01.38.00972
FXP-S-SW	5R36	SPB2	20	F	10.01.38.00973	10.01.38.00974	10.01.38.00975	10.01.38.00976	10.01.38.00977
FXP-S-SW	3R54	SPB2	40	-	10.01.38.00948	10.01.38.00949	10.01.38.00950	10.01.38.00951	10.01.38.00952
FXP-S-SW	3R54	SPB2	40	F	10.01.38.00953	10.01.38.00954	10.01.38.00955	10.01.38.00956	10.01.38.00957
FXP-i SW	3R54	SPB2	40	-	10.01.38.06812	-	-	10.01.38.07424	-

Tip (Vantuz)					Uzunluk L [mm]:				
					442	640	838	1234	1432
FXP-SVK	5R36	SPB2	20	-	10.01.38.00735	10.01.38.00736	10.01.38.00737	10.01.38.00738	10.01.38.00739
FXP-SVK	5R36	SPB2	20	F	10.01.38.00740	10.01.38.00741	10.01.38.00742	10.01.38.00743	10.01.38.00744
FXP-SVK	3R54	SPB2	40	-	10.01.38.00715	10.01.38.00716	10.01.38.00717	10.01.38.00718	10.01.38.00719
FXP-SVK	3R54	SPB2	40	F	10.01.38.00720	10.01.38.00721	10.01.38.00722	10.01.38.00723	10.01.38.00724
FXP-S-SVK	5R36	SPB2	20	-	10.01.38.00958	10.01.38.00959	10.01.38.00960	10.01.38.00961	10.01.38.00962
FXP-S-SVK	5R36	SPB2	20	F	10.01.38.00963	10.01.38.00964	10.01.38.00965	10.01.38.00966	10.01.38.00967
FXP-S-SVK	3R54	SPB2	40	-	10.01.38.00938	10.01.38.00939	10.01.38.00940	10.01.38.00941	10.01.38.00942
FXP-S-SVK	3R54	SPB2	40	F	10.01.38.00943	10.01.38.00944	10.01.38.00945	10.01.38.00946	10.01.38.00947
FXP-i-SVK	3R54	SPB2	40	-	10.01.38.06692	-	-	10.01.38.06693	-

Alan kavrama sistemleri FXP

442 x 130 mm'den 1.432 x 130 mm'ye kadar emme alanı (UxG)

Sipariş verileri Yedek parçalar Alan kavrama sistemleri FXP

Tip (Sızdırmazlık köpüğü)			3R18	3R18 F	5R18	5R18 F
DI-PL	442	O20	10.01.38.00113	-	-	-
DI-PL	442	O10010	-	10.01.38.00192	10.01.38.00864	10.01.38.00622
DI-PL	442	N10SU	-	-	10.01.38.02863	-
DI-PL	640	O20	10.01.38.00405	-	-	-
DI-PL	640	O10010	-	10.01.38.00408	10.01.38.00865	10.01.38.00627
DI-PL	640	N10SU	-	-	10.01.38.02864	-
DI-PL	838	O20	10.01.38.00140	-	-	-
DI-PL	838	O10010	-	10.01.38.00409	10.01.38.00866	10.01.38.00628
DI-PL	838	N10SU	-	-	10.01.38.02865	-
DI-PL	1234	O20	10.01.38.00193	-	-	-
DI-PL	1234	O10010	-	10.01.38.00196	10.01.38.00867	10.01.38.00629
DI-PL	1234	N10SU	-	-	10.01.38.02866	-
DI-PL	1432	O20	10.01.38.00406	-	-	-
DI-PL	1432	O10010	-	10.01.38.00410	10.01.38.00868	10.01.38.00630
DI-PL	1432	N10SU	-	-	10.01.38.02867	-

Tip (Vantuz)			Yedek parçalar		Parça no.	
FXP	5R36	SPB2	-	Körüklü vantuz (yuvarlak)	SPB2 20	10.01.06.03125
FXP	5R36	SPB2	F	Körüklü vantuz (yuvarlak)	SPB2 20 F	10.01.38.00465
FXP	3R54	SPB2	-	Körüklü vantuz (yuvarlak)	SPB2 40	10.01.06.03126
FXP	3R54	SPB2	F	Körüklü vantuz (yuvarlak)	SPB2 40 F	10.01.38.00452

Alan kavrama sistemleri FXP

442 x 130 mm'den 1.432 x 130 mm'ye kadar emme alanı (UxG)

Teknik veriler Alan kavrama sistemleri FXP

Tip (Sızdırmazlık köpüğü)*				Emme hücresi sayısı	Hava tüketimi [l/dak] [l/min]**	Vakum debisi (maks.) [l/min]	Emme kuvveti (-600 mbar) [N]***	Ağırlık [kg]
FXP-SW	442	3R18	O20	66	250	1050	-	2.5
FXP-SW	640	3R18	O20	99	375	1350	-	3.2
FXP-SW	838	3R18	O20	132	500	1600	-	4.0
FXP-SW	1234	3R18	O20	198	875	2940	-	6.1
FXP-SW	1432	3R18	O20	231	1000	3180	-	6.4
FXP-SW	442	3R18	O10010	66	250	1050	-	2.5
FXP-SW	640	3R18	O10010	99	375	1350	-	3.2
FXP-SW	838	3R18	O10010	132	500	1600	-	3.8
FXP-SW	1234	3R18	O10010	198	875	2940	-	5.9
FXP-SW	1432	3R18	O10010	231	1000	3180	-	6.6
FXP-SW	442	5R18	O10010	110	250	1050	-	2.4
FXP-SW	640	5R18	O10010	165	375	1350	-	3.1
FXP-SW	838	5R18	O10010	220	500	1600	-	3.8
FXP-SW	1234	5R18	O10010	330	875	2940	-	5.9
FXP-SW	1432	5R18	O10010	385	1000	3180	-	6.6
FXP-SW	442	5R18	N10SU	110	250	1050	-	2.5
FXP-SW	640	5R18	N10SU	165	375	1350	-	2.5
FXP-SW	838	5R18	N10SU	220	500	1600	-	4.1
FXP-SW	1234	5R18	N10SU	330	875	2940	-	5.6
FXP-SW	1432	5R18	N10SU	385	1000	3180	-	6.2
FXP-S-SW	442	3R18	O20	66	250	1050	-	2.5
FXP-S-SW	640	3R18	O20	99	375	1350	-	3.2
FXP-S-SW	838	3R18	O20	132	500	1600	-	4.0
FXP-S-SW	1234	3R18	O20	198	875	2940	-	6.1
FXP-S-SW	1432	3R18	O20	231	1000	3180	-	6.9
FXP-S-SW	442	5R18	O10010	110	250	1050	-	2.5
FXP-S-SW	640	5R18	O10010	165	375	1350	-	3.2
FXP-S-SW	838	5R18	O10010	220	500	1600	-	3.9
FXP-S-SW	1234	5R18	O10010	330	875	2940	-	6.1
FXP-S-SW	1432	5R18	O10010	385	1000	3180	-	6.8
FXP-i SW	442	3R18	O20	-	-	-	-	-
FXP-i SW	1234	3R18	O20	197	875	2940	-	6.1

*Ses seviyesi 74 dB(A)

**5,5 bar basınçlı hava giriş basıncında

***0,25 bar negatif basınçta ve tutucunun uygulama için tipik bir iş parçası ile tam yüklenmesi (yapılandırılmış yüzeye sahip şişkin karton)

Tip (Sızdırmazlık köpüğü)*				Emme hücresi sayısı	Hava tüketimi [l/dak] [l/min]**	Vakum debisi (maks.) [l/min]	Emme kuvveti (-600 mbar) [N]***	Ağırlık [kg]
FXP-SVK	442	3R18	O20	66	250	1050	-	2.2
FXP-SVK	640	3R18	O20	99	375	1350	-	3.0
FXP-SVK	838	3R18	O20	132	500	1600	-	3.8
FXP-SVK	1234	3R18	O20	198	875	2940	-	6.0
FXP-SVK	1432	3R18	O20	231	1000	3180	-	6.8
FXP-SVK	442	3R18	O10010	66	250	1050	-	2.2
FXP-SVK	640	3R18	O10010	99	375	1350	-	3.0
FXP-SVK	838	3R18	O10010	132	500	1600	-	3.8
FXP-SVK	1234	3R18	O10010	198	875	2940	-	6.0
FXP-SVK	1432	3R18	O10010	231	1000	3180	-	6.8
FXP-SVK	442	5R18	O10010	110	250	1050	-	2.2
FXP-SVK	640	5R18	O10010	165	375	1350	-	3.0
FXP-SVK	838	5R18	O10010	220	500	1600	-	3.8

Alan kavrama sistemleri FXP

442 x 130 mm'den 1.432 x 130 mm'ye kadar emme alanı (UxG)

Tip (Sızdırmazlık köpüğü)*				Emme hücresi sayısı	Hava tüketimi [l/dak] [l/min]**	Vakum debisi (maks.) [l/min]	Emme kuvveti (-600 mbar) [N]***	Ağırlık [kg]
FXP-SVK	1234	5R18	O10010	330	875	2940	-	6.0
FXP-SVK	1432	5R18	O10010	385	1000	3180	-	6.8
FXP-SVK	442	5R18	N10SU	-	250	-	-	2.6
FXP-SVK	640	5R18	N10SU	-	375	-	-	3.4
FXP-SVK	838	5R18	N10SU	-	500	-	-	4.2
FXP-SVK	1234	5R18	N10SU	-	875	-	-	5.7
FXP-SVK	1432	5R18	N10SU	-	1000	-	-	6.3
FXP-S-SVK	442	3R18	O20	66	250	1050	-	2.8
FXP-S-SVK	640	3R18	O20	99	375	1350	-	3.6
FXP-S-SVK	838	3R18	O20	132	500	1600	-	4.4
FXP-S-SVK	1234	3R18	O20	198	875	2940	-	6.1
FXP-S-SVK	1432	3R18	O20	231	1000	3180	-	6.7
FXP-S-SVK	442	5R18	O10010	110	250	1050	-	2.8
FXP-S-SVK	640	5R18	O10010	165	375	1350	-	3.6
FXP-S-SVK	838	5R18	O10010	220	500	1600	-	4.4
FXP-S-SVK	1234	5R18	O10010	330	875	2940	-	6.1
FXP-S-SVK	1432	5R18	O10010	385	1000	3180	-	6.7
FXP-i-SVK	442	3R18	O20	66	250	1030	-	2.5
FXP-i-SVK	1234	3R18	O20	198	875	2940	-	6.3

*Ses seviyesi 74 dB(A)

**5,5 bar basınçlı hava giriş basıncında

***0,25 bar negatif basınçta ve tutucunun uygulama için tipik bir iş parçası ile tam yüklenmesi (yapılandırılmış yüzeye sahip şişkin karton)

Tip (Vantuz)*				Emme hücresi sayısı	Hava tüketimi [l/dak] [l/min]**	Vakum debisi (maks.) [l/min]	Emme kuvveti (-600 mbar) [N]***	Ağırlık [kg]
FXP-SW	442	5R36	SPB2	55	250	1050	-	2.9
FXP-SW	640	5R36	SPB2	82	375	1350	-	3.9
FXP-SW	838	5R36	SPB2	110	500	1600	-	4.8
FXP-SW	1234	5R36	SPB2	165	875	2940	-	7.5
FXP-SW	1432	5R36	SPB2	193	1000	3180	-	8.4
FXP-SW	442	3R54	SPB2	23	250	1050	-	3.1
FXP-SW	640	3R54	SPB2	33	375	1350	-	4.1
FXP-SW	838	3R54	SPB2	44	500	1600	-	5.2
FXP-SW	1234	3R54	SPB2	66	875	2940	-	8.0
FXP-SW	1432	3R54	SPB2	77	1000	3180	-	9.0
FXP-S-SW	442	5R36	SPB2	55	250	1050	-	2.9
FXP-S-SW	640	5R36	SPB2	82	375	1350	-	3.9
FXP-S-SW	838	5R36	SPB2	110	500	1600	-	4.8
FXP-S-SW	1234	5R36	SPB2	165	875	2940	-	7.5
FXP-S-SW	1432	5R36	SPB2	193	1000	3180	-	8.4
FXP-S-SW	442	3R54	SPB2	23	250	1050	-	3.1
FXP-S-SW	640	3R54	SPB2	33	375	1350	-	4.1
FXP-S-SW	838	3R54	SPB2	44	500	1600	-	5.2
FXP-S-SW	1234	3R54	SPB2	66	875	2940	-	8.0
FXP-S-SW	1432	3R54	SPB2	77	1000	3180	-	9.0
FXP-i SW	442	3R54	SPB2	22	250	1050	-	3.1
FXP-i SW	1234	3R54	SPB2	66	875	2940	-	8.0

*Ses seviyesi 74 dB(A)

**5,5 bar basınçlı hava giriş basıncında

***0,25 bar negatif basınçta ve tutucunun uygulama için tipik bir iş parçası ile tam yüklenmesi (yapılandırılmış yüzeye sahip şişkin karton)

Alan kavrama sistemleri FXP

442 x 130 mm'den 1.432 x 130 mm'ye kadar emme alanı (UxG)

Tip (Vantuz)*				Emme hücresi sayısı	Hava tüketimi [l/dak] [l/min]**	Vakum debisi (maks.) [l/min]	Emme kuvveti (-600 mbar) [N]***	Ağırlık [kg]
FXP-SVK	442	5R36	SPB2	55	250	1050	-	2.7
FXP-SVK	640	5R36	SPB2	82	375	1350	-	3.7
FXP-SVK	838	5R36	SPB2	110	500	1600	-	4.5
FXP-SVK	1234	5R36	SPB2	165	875	2940	-	6.3
FXP-SVK	1432	5R36	SPB2	193	1000	3180	-	8.3
FXP-SVK	442	3R54	SPB2	23	250	1050	-	2.8
FXP-SVK	640	3R54	SPB2	33	375	1350	-	3.8
FXP-SVK	838	3R54	SPB2	44	500	1600	-	4.7
FXP-SVK	1234	3R54	SPB2	66	875	2940	-	6.5
FXP-SVK	1432	3R54	SPB2	77	1000	3180	-	8.8
FXP-S-SVK	442	5R36	SPB2	55	250	1050	-	3.6
FXP-S-SVK	640	5R36	SPB2	82	375	1350	-	4.7
FXP-S-SVK	838	5R36	SPB2	110	500	1600	-	5.7
FXP-S-SVK	1234	5R36	SPB2	165	875	2940	-	8.0
FXP-S-SVK	1432	5R36	SPB2	193	1000	3180	-	8.9
FXP-S-SVK	442	3R54	SPB2	23	250	1050	-	3.3
FXP-S-SVK	640	3R54	SPB2	33	375	1350	-	4.4
FXP-S-SVK	838	3R54	SPB2	44	500	1600	-	5.4
FXP-S-SVK	1234	3R54	SPB2	66	875	2940	-	7.7
FXP-S-SVK	1432	3R54	SPB2	77	1000	3180	-	8.6
FXP-i-SVK	442	3R54	SPB2	23	250	1030	-	3.1
FXP-i-SVK	1234	3R54	SPB2	66	875	2940	-	8.0

*Ses seviyesi 74 dB(A)


**5,5 bar basınçlı hava giriş basıncında

***0,25 bar negatif basınçta ve tutucunun uygulama için tipik bir iş parçası ile tam yüklenmesi (yapılandırılmış yüzeye sahip şişkin karton)


Alan kavrama sistemleri FXP

442 x 130 mm'den 1.432 x 130 mm'ye kadar emme alanı (UxG)


Tasarım verileri Alan kavrama sistemleri FXP




FXP O20, O10O10, N10SU



FXP-i 020



FXP SPB2



FXP-i SPB2

Alan kavrama sistemleri FXP

442 x 130 mm'den 1.432 x 130 mm'ye kadar emme alanı (UxG)

Tasarım verileri Alan kavrama sistemleri FXP

Tip (Sızdırmazlık köpüğü)		B [mm]	B3 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	L [mm]*	L2 [mm]	L3 [mm]	Y1 [mm]
FXP	3R18	130	22	70	109	20	7.7	5.5	28	442	402	154	90
FXP	3R18	130	22	70	109	20	7.7	5.5	28	640	600	154	90
FXP	3R18	130	22	70	109	20	7.7	5.5	28	838	798	154	90
FXP	3R18	130	22	70	109	20	7.7	5.5	28	1234	1194	154	90
FXP	3R18	130	22	70	109	20	7.7	5.5	28	1432	1392	154	90
FXP	5R18	130	22	70	109	20	7.7	5.5	28	442	402	154	90
FXP	5R18	130	22	70	109	20	7.7	5.5	28	640	600	154	90
FXP	5R18	130	22	70	109	20	7.7	5.5	28	838	798	154	90
FXP	5R18	130	22	70	109	20	7.7	5.5	28	1234	1194	154	90
FXP	5R18	130	22	70	109	20	7.7	5.5	28	1432	1392	154	90
FXP-S	3R18	130	22	70	109	20	7.7	5.5	28	442	402	154	90
FXP-S	3R18	130	22	70	109	20	7.7	5.5	28	640	600	154	90
FXP-S	3R18	130	22	70	109	20	7.7	5.5	28	838	798	154	90
FXP-S	3R18	130	22	70	109	20	7.7	5.5	28	1234	1194	154	90
FXP-S	3R18	130	22	70	109	20	7.7	5.5	28	1432	1392	154	90
FXP-S	5R18	130	22	70	109	20	7.7	5.5	28	442	402	154	90
FXP-S	5R18	130	22	70	109	20	7.7	5.5	28	640	600	154	90
FXP-S	5R18	130	22	70	109	20	7.7	5.5	28	838	798	154	90
FXP-S	5R18	130	22	70	109	20	7.7	5.5	28	1234	1194	154	90
FXP-S	5R18	130	22	70	109	20	7.7	5.5	28	1432	1392	154	90
FXP-i	3R18	130	22	70	99	20	7.7	5.5	29	442	402	159	90
FXP-i	3R18	130	22	70	99	20	7.7	5.5	29	1234	1194	159	90

*1.234 mm ve 1.432 mm uzunlukların her biri iki ejektör ve ses yalıtımlı başlıklarla donatılmıştır. FXP tipi 12/9 mm basınçlı hava hortumu gerektirir.

Tip (Vantuz)			B [mm]	B3 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	L [mm]*	L2 [mm]	L3 [mm]	Y1 [mm]
FXP	5R36	SPB2	130	22	83	122	33	7.7	5.5	28	442	402	154	90
FXP	5R36	SPB2	130	22	83	122	33	7.7	5.5	28	640	600	154	90
FXP	5R36	SPB2	130	22	83	122	33	7.7	5.5	28	838	798	154	90
FXP	5R36	SPB2	130	22	83	122	33	7.7	5.5	28	1234	1194	154	90
FXP	5R36	SPB2	130	22	83	122	33	7.7	5.5	28	1432	1392	154	90
FXP	3R54	SPB2	130	22	105	144	55	7.7	5.5	28	442	402	154	90
FXP	3R54	SPB2	130	22	105	144	55	7.7	5.5	28	640	600	154	90
FXP	3R54	SPB2	130	22	105	144	55	7.7	5.5	28	838	798	154	90
FXP	3R54	SPB2	130	22	105	144	55	7.7	5.5	28	1234	1194	154	90
FXP	3R54	SPB2	130	22	105	144	55	7.7	5.5	28	1432	1392	154	90
FXP-i	3R54	SPB2	130	22	106	134	56	7.7	5.5	29	442	402	159	90
FXP-i	3R54	SPB2	130	22	106	134	56	7.7	5.5	29	1234	1194	159	90

*1.234 mm ve 1.432 mm uzunlukların her biri iki ejektör ve ses yalıtımlı başlıklarla donatılmıştır. FXP tipi 12/9 mm basınçlı hava hortumu gerektirir.

Multimedya ürün sunumu

Orta

Ürün videosu

Bağlantı

<https://vimeo.com/147433631>

<https://vimeo.com/316498901>

<https://vimeo.com/322728286>