

Zubehör Nadelgreifer SNG-AP



Zubehör Nadelgreifer SNG-AP

Aufbau

- Halterssystem HTS: Bolzen mit Nut \varnothing 19 mm oder Kugel \varnothing 28,5 mm
- Befestigungsplatte: 38x15x11.5 mm, G1/4" Innengewinde
- Sensor-Satz für beide Endlagen mit Steckverbindung M12
- Steckverschraubung in schwenkbarer winkliger Ausführung für Schlauchaußendurchmesser 6 mm

Eignung für branchenspezifische Anwendungen

Anwendung

- Zur Anbindung von Nadelgreifern an die Greifeinrichtung und die Medienversorgung.

Produkt-Highlights

- Universell einsetzbar, da Tooling-Anbindung an verschiedenen Seiten des Greifers möglich
- Schnelle, zuverlässige Anpassung an unterschiedlichste Werkstücke dank standardisierter Anbindemöglichkeiten
- Nachrüstbarer Sensor übermittelt Statusinformationen (Nadeln ausgefahren oder eingefahren) an Steuerung