



Adapter-Plates ISAP-K2


Medida estándar 200 x 200 mm, medida de cuadrícula de orificios 75 mm



Adapter-Plates ISAP-K2



Diseño del sistema Adapter-Plates ISAP-K2



Adapter-Plate ISAP-K2 con Mono-Bases y ventosas fijando piezas de madera

Idoneidad para aplicaciones específicas de sectores profesionales

Aplicaciones

- Sistema de fijación por vacío sin tubos flexibles para centros de mecanizado CNC con mesa de consola (sistema de 2 circuitos)
- Las Adapter-Plates se colocan directamente sobre las tomas de vacío de las consolas
- Equipamiento flexible de las Adapter-Plates con hasta cuatro Mono-Bases y bocas de ventosa ISCU
- Especialmente adecuadas para piezas estrechas y acodadas con superficies de apoyo pequeñas y formas complicadas
- Gracias al concepto modular con anillos intermedios, pueden ejecutarse diversas alturas de trabajo
- Fijación exacta y sin daños con la máxima fuerza de retención

Diseño

- Placa base de Adapter-Plate (1)
- Interfaz para la mesa de la máquina (2)
- Mono-Base (3) para el posicionamiento mediante la toma de vacío de la Adapter-Plate y boca de ventosa (6) para fijar la pieza disponible como accesorio
- Anillo intermedio (5) para ajustar a la altura de mecanizado de la máquina
- Tapon magnético (4)

Productos prestaciones

- Ideal para piezas estrechas y acodadas, ya que las placas y ventosas pueden combinarse de manera flexible
- La posicionamiento libre de las ventosas y las Mono-Bases permite casi cualquier diseño de fijación
- El funcionamiento mixto con las ventosas de bloque estándar permite aún más flexibilidad y tiempos de preparación más cortos
- Accesorios y repuestos pueden ser reemplazados rápida, fácil y económicamente sin herramientas

Adapter-Plates ISAP-K2

Medida estándar 200 x 200 mm, medida de cuadrícula de orificios 75 mm

🔑 Código de designación Adapter-Plates ISAP-K2

ISAP-K2	–	200x200x26
1		2

1 – Designación breve

Código	Modelo
ISAP-K2	Innospann-Adapter-Plate, sistemas de 2 circuitos de vacío

2 – Dimensiones

Código	LxAnxA en mm
200x200x26...	200x200x26 y
200x200x28	200x200x28

La Adapter-Plate ISAP-K2 se suministra montada. El producto consiste en:

- Placa base de acero
- Tapones magnéticos para cerrar las tomas de vacío

Repuestos disponibles: tapón magnético

Accesorios disponibles: Mono-Base, anillo intermedio, boca de ventosa

🔑 Datos de pedido Adapter-Plates ISAP-K2

Modelo	Nro. de pieza
ISAP-K2 200x200x26	10.01.14.00117
ISAP-K2 200x200x28	10.01.14.00029 

🔑 Datos de pedido Repuestos Adapter-Plates ISAP-K2

Modelo	Nro. de pieza
Tapón magnético	ISMST 19-7 4ISMST 10.01.14.00847 

🔑 Datos de pedido Accesorios Adapter-Plates ISAP-K2

Modelo	Nro. de pieza
Mono-Base	ISMB 80x80x8 10.01.15.00188 
Mono-Base	ISMB 80x80x42 10.01.15.00078 


Modelo	Nro. de pieza
Anillo intermedio Innospan	ISZR-V 80x25 10.01.15.00295
Anillo intermedio Innospan	ISZR-V 80x45 10.01.15.00054

Modelo	Nro. de pieza
Boca	ISCUP Cup 1 80x80x30 10.01.15.00003 
Boca	ISCUP Cup 2 80x40x30 10.01.15.00004 
Boca	ISCUP Cup 3 80x28x30 10.01.15.00005 
Boca	ISCUP Cup 1 80x80x16 10.01.15.00209 
Boca	ISCUP Cup 2 80x40x16 10.01.15.00210 
Boca	ISCUP Cup 3 80x28x16 10.01.15.00211 

Adapter-Plates ISAP-K2

Medida estándar 200 x 200 mm, medida de cuadrícula de orificios 75 mm

Datos de diseño Adapter-Plates ISAP-K2



ISAP-K2

Adapter-Plates ISAP-K2

Medida estándar 200 x 200 mm, medida de cuadrícula de orificios 75 mm

Datos de diseño Adapter-Plates ISAP-K2

Modelo	B [mm]	H [mm]	L [mm]
ISAP-K2 200x200x26	200	26	200
ISAP-K2 200x200x28	200	28	200

Presentación multimedia de productos

Medio	Enlace
How-to-Video 03	https://vimeo.com/764181610