


Vakum Operasyon Merkezi VOC

40, 63 ve 100 m³/saat vakum kapasiteleri



Vakum Operasyon Merkezi VOC



Sistem tasarımı Vakum Operasyon Merkezi VOC



Islak çalışma koşullarında vakum üretimi için Vakum Operasyon Merkezi VOC

Sektöre özel uygulamalar için uygunluk

Uygulamalar

- Vakum Operasyon Merkezi VOC bağlanmaya hazır komple bir sistem olarak
- Özellikle sıvı içeren gazlı ortamların tahliyesi için
- Soğutma yağları gibi emilen sıvılar ayrılır ve otomatik olarak işleme döngüsüne geri gönderilir
- Standart makine işletiminde maksimum güvenlik ve kontrol için sesli, görsel ve elektronik sistem izleme
- CNC işleme merkezinin makine kontrolüne entegre edilmek üzere tasarlanmıştır
- İşleme kesintisi olmadan üç vardiyalı ve sürekli çalışma mümkündür

Tasarım

- Sinyal lambaları ve sesli alarm (1) ve rezervuardaki vakum seviyesi için vakum göstergesi (2)
- Vakum ve sıvı haznesi (3)
- Otomatik sıvı devridaimi için arayüz (4)
- Kalan sıvının ayrılması için su ayırıcı (5)
- Kontrol için dijital veya analog çıkışlı vakum sensörü (6); kendi kendine yeterli yürütme kontrol paneli (7)
- Arkaya monte vakum pompalı (9) taban çerçevesi (8)

Ürün özellikleri

- Sıvılar otomatik olarak makine devresine geri döndüğü için büyük parçalarda bile kesintisiz işleme
- Vakum ve seviye izleme, maksimum proses kontrolü ve şeffaflığı garanti eder
- Sensör/kontrol sinyalleri entegre edilebildiği için makine paneli üzerinden izleme ve çalıştırma mümkündür

Vakum Operasyon Merkezi VOC

40, 63 ve 100 m³/saat vakum kapasiteleri

Tanımlama kodu Vakum Operasyon Merkezi VOC

VOC	–	AD	–	S	–	63		A
1		2		3		4		5
1 – Kısa isim			2 – Fonksiyon			3 – Kontrol tipi		
Kod	Versiyon		Kod	Versiyon		Kod	Versiyon	
VOC	VOC		AD	Otomatik boşaltma		S	PLC kontrollü	
4 – Performans sınıfı			5 – Ürün yelpazesi takviyesi					
Kod	m³/h cinsinden vakum kapasitesi		Kod	Çalışma modu				
40...100	40 kadar 100		A	Kendi kendine yeterli				

Vakum Operasyon Merkezi, bağlanmaya hazır bir ürün olarak tedarik edilir.

Mevcut yedek parçalar: Yakınlık sensörü, vakum göstergesi, filtre eki, elek eki, yağ, pinç valfi, aksesuarlar, vakum pompası

Sipariş verileri Vakum Operasyon Merkezi VOC

Tip	Parça no.
VOC-AD-S-63	10.01.27.01882
VOC-AD-S-63-A	10.01.27.01829
VOC-AD-S-100	10.01.27.01881
VOC-AD-S-100-A	10.01.27.01764

Sipariş verileri Yedek parçalar Vakum Operasyon Merkezi VOC

Tip	Parça no.
Yakınlık anahtarı	NAEH-SCHA 24V-DC 21.01.09.00060
Vakum manometresi	VAM 67 V H-SE BAR/PSI 10.07.02.00016
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 77x90 PE WAS-ABS 10.07.01.00310
Sieve insert	SIEB-EINS 36x 50 VOC 10.01.27.01621
Yağ	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555 27.02.01.00055
Esnek valf	QV G3/8-IG 10.05.06.00085
Esnek valf	QV G1-IG 10.05.06.00086

Tip	Yedek parçalar	Parça no.
VOC-AD-S-63	Aksesuarlar	ZUB BEL EVE-OG 63/100-AC3 22.09.03.00024
VOC-AD-S-63-A	Aksesuarlar	ZUB BEL EVE-OG 63/100-AC3 22.09.03.00024
VOC-AD-S-100	Aksesuarlar	ZUB BEL EVE-OG 63/100-AC3 22.09.03.00024
VOC-AD-S-100-A	Aksesuarlar	ZUB BEL EVE-OG 63/100-AC3 22.09.03.00024

Tip	Yedek parçalar	Parça no.
VOC-AD-S-63	Vakum pompası	EVE-OG 100 AC3 AQUA IE3 10.03.02.00094
VOC-AD-S-63-A	Vakum pompası	EVE-OG 63 AC3 AQUA IE2 10.03.02.00076
VOC-AD-S-100	Vakum pompası	EVE-OG 100 AC3 AQUA IE3 10.03.02.00094
VOC-AD-S-100-A	Vakum pompası	EVE-OG 100 AC3 AQUA IE3 10.03.02.00094

Vakum Operasyon Merkezi VOC

40, 63 ve 100 m³/saat vakum kapasiteleri


Teknik veriler Vakum Operasyon Merkezi VOC

Tip	Rezervuar hacmi [l]	Gerilim 50 Hz	Nominal güç 50 Hz [kW]	Vakum debisi (maks.) [m ³ /h]
VOC-AD-S-63	60	330-400AC3	-	63
VOC-AD-S-63-A	60	330-400AC3	-	63
VOC-AD-S-100	60	330-400AC3	2.7	100
VOC-AD-S-100-A	60	330-400AC3	2.7	100

Vakum Operasyon Merkezi VOC

40, 63 ve 100 m³/saat vakum kapasiteleri

Tasarım verileri Vakum Operasyon Merkezi VOC



VOC

Vakum Operasyon Merkezi VOC

40, 63 ve 100 m³/saat vakum kapasiteleri

Tasarım verileri Vakum Operasyon Merkezi VOC

Tip	B [mm]	D [mm]	D1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	NW [mm]
VOC-AD-S-63	1000	32	32	2200	940	1000	7.2
VOC-AD-S-63-A	1000	32	32	2200	940	1000	7.2
VOC-AD-S-100	1000	32	32	2200	940	1000	7.2
VOC-AD-S-100-A	1000	32	32	2200	940	1000	7.2