



Adapter-Plates ISAP-R

Abmessung Adapter-Plates (L x B) 175 x 175 mm



Adapter-Plates ISAP-R



Systemaufbau Adapter-Plates ISAP-R

Eignung für branchenspezifische Anwendungen

Anwendung


- Vakuum-Aufspannsystem für CNC-Bearbeitungszentren mit Rastertisch
- Die Adapter-Plates werden direkt in das Raster des Maschinentisches eingesetzt und können im Mischbetrieb mit Standard-Blocksaugern verwendet werden
- Flexibles Bestücken der Adapter-Plates mit bis zu vier zusätzlichen Mono-Bases ISMB und Sauger-Cups ISCUP
- Besonders geeignet für schmale und gekrümmte Werkstücke mit kleinen Ansaugflächen und filigranen Formen
- Steckbare Zwischenringe erlauben verschiedene Arbeitshöhen
- Passend für alle gängigen Rastergeometrien (Nutbreiten 5 mm bis 7 mm, Nuttiefen 5 mm bis 7 mm)

Aufbau

- Adapter-Plate (1) Grundplatte
- Dichtrahmen (2) zum Abdichten des Vakuums im Raster
- Mono-Base (4) zur Positionierung über der Vakuum-Öffnung der Adapter-Plate und Sauger-Cup (6) zum Fixieren des Werkstücks als Zubehör erhältlich
- Zwischenring (5) zur Anpassung der Höhe auf die Bearbeitungshöhe der Maschine
- Verschlussmagnet (3)

Adapter-Plates ISAP-R

Abmessung Adapter-Plates (L x B) 175 x 175 mm



Adapter-Plates ISAP-R mit Mono-Bases und Sauger-Cups beim Aufspannen eines gekrümmten Werkstücks

Produkt-Highlights

- Ideal für schmale und gekrümmte Werkstücke, da Plates und Sauger flexibel kombinierbar
- Freie positionierbare Sauger und Mono-Bases ermöglichen nahezu jedes Aufspann-Layout
- Mischbetrieb mit Standard-Blocksaugern möglich für noch mehr Flexibilität und kurze Rüstzeiten
- Zubehör und Ersatzteile ohne Werkzeug schnell, einfach und kostengünstig austauschbar

Bestellschlüssel Adapter-Plates ISAP-R

ISAP-R	–	175x175x7	–	30/50
1		2		3

1 – Kurzbezeichnung

Code	Typ
ISAP-R	Innospann-Adapter-Plate, Rastertisch-System

2 – Abmessungen

Code	LxBxH in mm
175x175x7	175x175x7

3 – Rastermaße

Code	Rastermaß in mm
30/50	30x30 und 50x50

Die Adapter-Plate ISAP-R wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

- Grundplatte aus Stahl
- Verschlussmagnete zum Verschließen der Vakuum-Öffnungen

Verfügbare Ersatzteile: Verschlussmagnet

Verfügbares Zubehör: Mono-Base, Sauger-Cup

Bestelldaten Adapter-Plates ISAP-R

Typ	Artikel-Nr.
ISAP-R 175x175x7 30/50	10.01.15.00184

Bestelldaten Ersatzteile Adapter-Plates ISAP-R

Typ	Artikel-Nr.
Verschlussmagnet	ISMST 19-7 4ISMST 10.01.14.00847 

Adapter-Plates ISAP-R

Abmessung Adapter-Plates (L x B) 175 x 175 mm

Bestelldaten Zubehör Adapter-Plates ISAP-R

Typ		Artikel-Nr.
Mono-Base	ISMB 80x80x8	10.01.15.00188 

Typ		Artikel-Nr.
Cup	ISCUP Cup 1 80x80x30	10.01.15.00003 
Cup	ISCUP Cup 2 80x40x30	10.01.15.00004 
Cup	ISCUP Cup 3 80x28x30	10.01.15.00005 


Technische Daten Adapter-Plates ISAP-R

Typ	Empfohlene Nutbreite x Nuttiefe [mm]
ISAP-R 175x175x7 30/50	5/7

Adapter-Plates ISAP-R

Abmessung Adapter-Plates (L x B) 175 x 175 mm

 Konstruktionsdaten Adapter-Plates ISAP-R



ISAP-R

 Konstruktionsdaten Adapter-Plates ISAP-R

Typ	B [mm]	H [mm]	L [mm]
ISAP-R 175x175x7 30/50	175	7	175