


Fijaciones mecánicas VCMC-G

Margen de fijación de 10 mm a 100 mm



Fijaciones mecánicas VCMC-G



Diseño del sistema Fijaciones mecánicas VCMC-G



Fijación mecánica VCMC-G para la fijación de varios listones de madera

Adecuado para aplicaciones específicas de ramo

- Sistema de fijación mecánica para centros de mecanizado CNC con sistema de mesa lisa
- Las fijaciones mecánicas se activan por vacío de modo que no se necesita ningún otro medio en la máquina para fijar
- Un suministro de vacío (circuito 1) alimenta la placa de ventosa inferior para fijar la fijación sobre la mesa de la máquina y el segundo suministro (circuito 2) tira hacia abajo del pistón y el plato de fijación para fijar la pieza
- Especialmente adecuada para piezas delgadas y acodadas como p. ej. partes de un marco y perfiles de ventana

Diseño

- El plato de fijación excéntrico (1) es empujado hacia abajo por el sistema de vacío mediante de un pistón
- Material de fricción (2) para optimizar la absorción de fuerza lateral
- Cuerpo base (3) de aluminio
- Enchufe rápido (4) para alimentador en vacío
- Interfaz con la mesa lisa (5) con marco obturador

Productos destacados

- Platos de fijación de posición excéntrica para un uso óptimo de la superficie de fijación
- Sujeta con seguridad incluso las piezas estrechas con fuerzas de sujeción de hasta 700 N
- No es necesario un medio adicional, ya que puede ser activado a través del vacío del centro de mecanizado CNC
- Soporta las fuerzas laterales más fuertes gracias a los materiales de fricción especiales

Fijaciones mecánicas VCMC-G

Margen de fijación de 10 mm a 100 mm

Clave de nomenclatura Fijaciones mecánicas VCMC-G

VCMC-G	-	154x128x100	-	10-100
1		2		3

1 - Designación breve

Código	Modelo
VCMC-G	Fijación mecánica, sistemas para mesa lisa

2 - Dimensiones

Código	LxAxA en mm
154x128x100	154x128x100

3 - Margen de fijación

Código	Margen de fijación en mm
10-100	10-100

La fijación mecánica VCMC-G se suministra montada. El producto consiste en:

- Plato de fijación
- Cuerpo base de aluminio

Repuestos disponibles: Plato de fijación

Datos de pedido Fijaciones mecánicas VCMC-G

Tipo	Número de artículo
VCMC-G 154x128x100 10-100	10.01.12.01997

Datos de pedido Repuestos Fijaciones mecánicas VCMC-G

Tipo	Parte de repuesto	SPAN-TELL 110x14 EX VCMC	SPAN-TELL 110x25.5 EX VCMC	SPAN-TELL 110x40.5 EX VCMC
VCMC-G 154x128x100 10-100	Disco de fijación	10.01.12.01980	10.01.12.01930	10.01.12.01936


Datos técnicos Fijaciones mecánicas VCMC-G

Tipo	Estructura de tipo de manguera
VCMC-G 154x128x100 10-100	Tubo D = 8 d = 6

Fijaciones mecánicas VCMC-G

Margen de fijación de 10 mm a 100 mm

Datos de diseño Fijaciones mecánicas VCMC-G



VCMC-G

Fijaciones mecánicas VCMC-G

Margen de fijación de 10 mm a 100 mm

Datos de diseño Fijaciones mecánicas VCMC-G

Tipo	B [mm]	B1 [mm]	d [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Z (Carrera) [mm]
VCMC-G 154x128x100 10-100	128	130	8	110	100	180	154	130	40