


Механические зажимы VCMC-K2-QUICK

Диапазон зажима от 10 мм до 100 мм с быстрой регулировкой



Механические зажимы VCMC-K2-QUICK



Конструкция системы Механические зажимы VCMC-K2-QUICK

Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности

Применения

- Механическая система зажимов для станков с ЧПУ с консольным столом (2-контурная система)
- Особенно хорошо подходят для узких и изогнутых заготовок, таких как детали рам и оконные профили
- При настройке зажим крепится к консоли с помощью первого вакуумного контура и, опционально, также механически зажимается; высота зажима адаптируется к заготовке с помощью быстрой регулировки без использования инструмента
- Зажим заготовки путем активации второго вакуумного контура на столе станка

Конструкция

- Треугольная зажимная пластина (1), регулируемая без инструмента по высоте зажима и опорной поверхности заготовки
- Зажимная пластина опускается через поршень путем активации вакуума и зажимает деталь
- Фрикционный материал (2) для оптимальной амортизации поперечных сил
- Корпус основания из алюминия (3) с интерфейсом на столе станка для крепления зажима вакуумным способом
- Дополнительный механический зажим (4) для фиксации натяжного устройства на консоли

Механические зажимы VCMC-K2-QUICK

Диапазон зажима от 10 мм до 100 мм с быстрой регулировкой



Основные характеристики продукта

- Треугольный зажимной элемент, быстро регулируемый без дополнительного инструмента, обеспечивает минимальное время настройки
- Сила зажима до 700 Н гарантирует высокую силу удержания даже для узких заготовок
- Обеспечивается фиксация с помощью вакуума и дополнительные механические зажимные приспособления фиксируют зажим на консоли
- Поскольку зажим активируется путем подачи вакуума в обрабатываемом центре с ЧПУ, не требуется дополнительной генерации вакуума.
- Специальные фрикционные материалы на зажимных элементах блока обеспечивают надежное удержание заготовки даже при высоких усилиях на срыв во время обработки

Механический зажим VCMC-K2-QUICK при зажатии деталей рамы

Код кодového обозначения Механические зажимы VCMC-K2-QUICK

VCMC-K2	-	QUICK	-	170x135	-	x50	-	15-85
1		2		3		4		5

1 - Краткое обозначение

Код	Тип
VCMC-K2	Механический зажим, Консольная система с 2 контуром

2 - Форма

Код	Тип
QUICK	Регулировка высоты без инструментов

3 - Размеры

Код	ДхШ в мм
170x135	170x135

4 - Высота зажима

Код	Н в мм
x50...x125	50 на 125

5 - Диапазон зажима

Код	Диапазон зажима в мм
15-85...	15-85 и
10-100	10-100

Механический зажим VCMC-K2-QUICK поставляется в полностью собранном виде. Продукт состоит из:

- Зажимная плита с быстрой регулировкой
- Корпус основания изготовлен из алюминия
- Монтаж консоли

Запасные части: Зажимная плита

Доступные аксессуары: механическое зажимание, набор для переоборудования стола автоматического станка, удлинитель для диапазона фиксации

Данные для заказа Механические зажимы VCMC-K2-QUICK

Тип	№ детали.
VCMC-K2-QUICK 170x135x50 15-85	10.01.12.04693
VCMC-K2-QUICK 170x135x75 15-85	10.01.12.04745
VCMC-K2-QUICK 170x135x100 10-100	10.01.12.04613
VCMC-K2-QUICK 170x135x125 10-100	10.01.12.04743

Механические зажимы VCMC-K2-QUICK

Диапазон зажима от 10 мм до 100 мм с быстрой регулировкой

Данные для заказа Запасные части Механические зажимы VCMC-K2-QUICK

Тип	Запасные части		№ детали.
VCMC-K2-QUICK 170x135x50 15-85	Clamping disc	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC	10.01.12.04688
VCMC-K2-QUICK 170x135x75 15-85	Clamping disc	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC	10.01.12.04688
VCMC-K2-QUICK 170x135x100 10-100	Зажимный диск	SPAN-TELL 110 EXZ VCMC	10.01.12.04239
VCMC-K2-QUICK 170x135x125 10-100	Зажимный диск	SPAN-TELL 110 EXZ VCMC	10.01.12.04239

Тип		№ детали.
Уплотнительная рамка (низ)	VCDR 166x113x6.6 VCSP	10.01.12.02191

Данные для заказа Аксессуары Механические зажимы VCMC-K2-QUICK

Тип	Запасные части		№ детали.
VCMC-K2-QUICK 170x135x50 15-85	Расширение с шестигранником	VRL-S M20x1x35	10.01.12.04374
VCMC-K2-QUICK 170x135x75 15-85	Расширение с шестигранником	VRL-S M20x1x35	10.01.12.04374
VCMC-K2-QUICK 170x135x100 10-100	Комплект модернизации AP	ZUB VCMC-K2	10.01.12.04611

Запасные части	Тип	№ детали.
Зажимное устройство	KLEM-EINH 69.5x35x12.5	10.01.12.04990
Помощь в позиционировании	ZUB VCMC	10.01.12.04008
Зажимное устройство и приспособление для позиционирования	ZUB VCMC	10.01.12.05154

Технические данные Механические зажимы VCMC-K2-QUICK

Тип	Диапазон фиксации [мм]
VCMC-K2-QUICK 170x135x50 15-85	15,0 ... 85,0 мм
VCMC-K2-QUICK 170x135x75 15-85	15,0 ... 85,0 мм
VCMC-K2-QUICK 170x135x100 10-100	10,0 ... 100,0 мм
VCMC-K2-QUICK 170x135x125 10-100	10,0 ... 100,0 мм


Зажимное оборудование для двухконтурных систем



Механические зажимы VCMC-K2-QUICK

Диапазон зажима от 10 мм до 100 мм с быстрой регулировкой

Конструктивные данные Механические зажимы VCMC-K2-QUICK



VCMC-K2-QUICK

Механические зажимы VCMC-K2-QUICK

Диапазон зажима от 10 мм до 100 мм с быстрой регулировкой

ⓘ Конструктивные данные Механические зажимы VCMC-K2-QUICK

Тип	B [mm]	D1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	X1 [mm]	Форма отверстия X2 [mm]
VCMC-K2-QUICK 170x135x50 15-85	133.00	56	50	168	30.0	171.0	67	44
VCMC-K2-QUICK 170x135x75 15-85	133.31	56	75	193	30.0	171.0	67	44
VCMC-K2-QUICK 170x135x100 10-100	133.31	56	100	234	30.0	170.0	67	44