



Technologie de raccordement PXT

Éléments de raccordement pour la connexion rapide des fermes



Technologie de raccordement PXT



Composition du système Technologie de raccordement PXT



Le système de préhension modulaire PXT lors de la manipulation d'une feuille de verre

Adaptation aux applications spécifiques des secteurs d'activité

Applications

- Connecteur à 90° pour le raccordement rapide des traverses principales au système de traverses secondaires de soutien
- Le connecteur à 90° avec traversée du média permet l'alimentation en vide de la traverse principale dans la traverse secondaire sans tubulure
- Le connecteur 3D permet d'adapter le système de préhension aux pièces de forme libre
- Large éventail d'applications pour la manipulation automatisée des pièces

Construction

- Connecteur 90° (1) en option avec guide de vide interne
- Connecteur 3D (2) réglable en angle sans butée
- Connecteur intérieur (3) pour raccordement à 90° dans un plan

Points forts du produit

- L'option de guidage par le vide interne permet d'éviter l'utilisation d'une tuyauterie complexe
- Montage simple grâce à des éléments standardisés
- Les connecteurs 3D offrent une adaptation optimale aux pièces de forme libre

Technologie de raccordement PXT

Éléments de raccordement pour la connexion rapide des fermes

Données de commande Technologie de raccordement PXT

Type	Réf. article
HTR-D30-I FL PXT	25.09.06.00120
HTR-D30-I M6-IG D PXT	25.09.06.00154
HTR-KRZ PXT D30-I D30-I	25.09.06.00123
HTR-KRZ PXT D30-I D30-I IV	10.01.49.00034

Type	Réf. article
VBR-PR 38x30x24 P	25.09.06.00121
VBR-PR D30-I D30-I	10.01.49.00047

Type	Réf. article
ROHR-SCHEL 30-30 AL	25.09.06.00122

Données techniques Technologie de raccordement PXT

Type	Forme	Poids propre [g]
HTR-D30-I FL PXT	plat	-
HTR-D30-I M6-IG D PXT	Double bloc	72
HTR-KRZ PXT D30-I D30-I	-	66
HTR-KRZ PXT D30-I D30-I IV	trav. interne du vide	98


Type	Matière	Poids propre [g]
VBR-PR 38x30x24 P	Aluminium	53
VBR-PR D30-I D30-I	-	59

Type	Matière	Poids propre [g]
ROHR-SCHEL 30-30 AL	Aluminium	37


Technologie de raccordement PXT

Éléments de raccordement pour la connexion rapide des fermes


Données de construction Technologie de raccordement PXT




10.01.49.00034 HTR-KRZ PXT D30-I D30-I IV




25.09.06.00120 HTR-D30-I FL PXT



10.01.49.00047 VBR-PR D30-I D30-I



25.09.06.00121 VBR-PR 38x30x24 P



ROHR-SCHEL

Technologie de raccordement PXT

Éléments de raccordement pour la connexion rapide des fermes

Données de construction Technologie de raccordement PXT

Type	B [mm]	B2 [mm]	G1	H [mm]	H2 [mm]	L [mm]
HTR-D30-I FL PXT	20,0	-	-	9,6	20,0	20
HTR-D30-I M6-IG D PXT	25,8	35	M6-F	35,0	-	38
HTR-KRZ PXT D30-I D30-I	40,0	-	-	30,6	48,5	40
HTR-KRZ PXT D30-I D30-I IV	40,0	-	-	29,5	48,5	40

Type	B [mm]	B2 [mm]	D [mm]	H [mm]	L [mm]	L2 [mm]
VBR-PR 38x30x24 P	30	48,5	-	24	38,0	-
VBR-PR D30-I D30-I	-	-	30	-	44,1	35

Type	D [mm]	d [mm]	L [mm]
ROHR-SCHEL 30-30 AL	40	30	37

Présentation multimédia des produits

Moyen

How-to-Video 03

Lien

<https://vimeo.com/547935220>

<https://vimeo.com/547937363>