

Адаптерные накладки ISAP-K2


Стандартные размеры 200 x 200 мм, расстояние между отверстиями матрицы 75 мм



Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности

Применения


- Бесшланговая вакуумная зажимная система для обрабатывающих центров с ЧПУ с консольным столом (двухконтурная система)
- Адаптерные накладки расположены непосредственно над источником подачи вакуума на консолях
- Адаптерные накладки могут оснащаться четырьмя дополнительными Mono-Base и присосками
- Особенно подходит для узких и изогнутых заготовок с небольшой поверхностью всасывания и тонким литьем
- Модульная концепция с подключаемыми промежуточными кольцами обеспечивает различную рабочую высоту,
- Безопасный и точный зажим с максимальной силой удержания



Адаптерные накладки ISAP-K2

Конструкция


- Адаптерная плита (1) опорная плита
- Интерфейс для машинного стола (2)
- Mono-Base (3) для размещения над вакуумных отверстий адаптерной накладки и присоска (6) для фиксации заготовки доступны как аксессуары
- Промежуточное кольцо (5) для регулировки высоты в соответствии с высотой обработки станка
- Уплотнительный магнит (4)



Конструкция системы Адаптерные накладки ISAP-K2

Адаптерные накладки ISAP-K2

Стандартные размеры 200 x 200 мм, расстояние между отверстиями матрицы 75 мм



Адаптерная плита ISAP-K2 с монобазой и присосками для зажима деревянных компонентов

Основные характеристики продукта

- Идеальный вариант для узких и искривленных заготовок, так как накладки и захваты можно свободно комбинировать друг с другом
- Произвольно позиционируемые захваты и основания Моно позволяют реализовать практически любую схему крепления
- Возможна эксплуатация со стандартными блочными захватами для увеличения вариативности и сокращения времени наладки
- Возможность быстрой, простой и недорогой замены аксессуаров и запасных частей без инструмента

Код кодового обозначения Адаптерные накладки ISAP-K2

ISAP-K2	-	200x200x26
1		2

1 - Краткое обозначение

Код	Тип
ISAP-K2	Адаптерная плита Innospann, 2-контурная система консолей

2 - Размеры

Код	Д x Ш x В, мм
200x200x26...	200x200x26 и
200x200x28	200x200x28

Адаптерная плита ISAP-K2 поставляется в сборе. Изделие состоит из:

- Стальная опорная плита
- Уплотнительные магниты для закрытия отверстий подвода вакуума

Доступные запасные части: Уплотнительные магниты

Доступные аксессуары: Моно-Base, промежуточное кольцо, присоска

Данные для заказа Адаптерные накладки ISAP-K2

Тип	№ детали.
ISAP-K2 200x200x26	10.01.14.00117
ISAP-K2 200x200x28	10.01.14.00029



Данные для заказа Запасные части Адаптерные накладки ISAP-K2

Тип	№ детали.
Уплотнительный магнит (4)	ISMST 19-7 4ISMST 10.01.14.00847







Адаптерные накладки ISAP-K2

Стандартные размеры 200 x 200 мм, расстояние между отверстиями матрицы 75 мм

Данные для заказа Аксессуары Адаптерные накладки ISAP-K2

Тип		№ детали.
Моно-Base	ISMB 80x80x8	10.01.15.00188 
Моно-Base	ISMB 80x80x42	10.01.15.00078 


Тип		№ детали.
Промежуточное кольцо, Innospann	ISZR-V 80x25	10.01.15.00295
Промежуточное кольцо, Innospann	ISZR-V 80x45	10.01.15.00054

Тип		№ детали.
Присоска	ISCUP Cup 1 80x80x30	10.01.15.00003 
Присоска	ISCUP Cup 2 80x40x30	10.01.15.00004 
Присоска	ISCUP Cup 3 80x28x30	10.01.15.00005 
Присоска	ISCUP Cup 1 80x80x16	10.01.15.00209 
Присоска	ISCUP Cup 2 80x40x16	10.01.15.00210 
Присоска	ISCUP Cup 3 80x28x16	10.01.15.00211 

Адаптерные накладки ISAP-K2

Стандартные размеры 200 x 200 мм, расстояние между отверстиями матрицы 75 мм

📐 Конструктивные данные Адаптерные накладки ISAP-K2



ISAP-K2

Адаптерные накладки ISAP-K2

Стандартные размеры 200 x 200 мм, расстояние между отверстиями матрицы 75 мм

Конструктивные данные Адаптерные накладки ISAP-K2

Тип	B [mm]	H [mm]	L [mm]
ISAP-K2 200x200x26	200	26	200
ISAP-K2 200x200x28	200	28	200

Презентация продуктов мультимедиа

Средний	Ссылка
How-to-Video 03	https://vimeo.com/764181610