


Bloccaggi meccanici VCMC-B-QUICK

Campo di tenuta fino a 85 mm · Con regolazione rapida



Bloccaggi meccanici VCMC-B-QUICK



Design del sistema Bloccaggi meccanici VCMC-B-QUICK



Bloccaggio meccanico VCMC-B-QUICK serraggio di parti del telaio

Idoneità per applicazioni specifiche del settore

Applicazioni

- Sistema di bloccaggio meccanico per centri di lavoro CNC per consolle Biesse con ATS e supporto a ventosa EPS
- Particolarmente indicato per pezzi stretti e curvi, ad es. parti del telaio e profili di finestre
- Adattamento dell'altezza di bloccaggio al pezzo in pochi secondi, senza attrezzi; estensione del campo di serraggio possibile grazie all'estensione
- Bloccaggio del pezzo in lavorazione mediante l'attivazione del vuoto sul piano della macchina

Design

- Il piatto di serraggio triangolare (1) è regolabile in altezza di bloccaggio e superficie di contatto sul pezzo senza attrezzi e si abbassa attivando il vuoto
- Prolunga (2) per regolare il campo di bloccaggio
- Materiale d'attrito (3) per l'ottimizzazione dell'assorbimento della forza laterale
- Corpo base (4) in alluminio con interfaccia (5) per il profilo Biesse
- Viti esagonali (6) per fissare il tenditore nel supporto

Prodotti punti di forza del prodotto

- Disco di bloccaggio triangolare con regolazione rapida senza attrezzi che consente tempi di allestimento più brevi
- La forza di bloccaggio di 700 N assicura un bloccaggio sicuro anche con pezzi stretti
- Nessun mezzo aggiuntivo necessario, poiché può essere attivato tramite il vuoto operativo del centro di lavoro CNC
- Speciali materiali di attrito sulla piastra e sulla superficie di bloccaggio assicurano una tenuta sicura anche con forze di lavorazione elevate
- Può essere utilizzato per una vasta gamma di pezzi grazie alla sua gamma di bloccaggio molto ampia

Bloccaggi meccanici VCMC-B-QUICK

Campo di tenuta fino a 85 mm · Con regolazione rapida

🔑 Codice modello Bloccaggi meccanici VCMC-B-QUICK

VCMC-B	–	QUICK	–	150x135	–	x48	–	15-85
1		2		3		4		5

1 – Denominazione in breve

Codice	Tipo
VCMC-B	Bloccaggio meccanico, sistema Biesse

2 – Forma

Codice	Tipo
QUICK	Con regolazione dell'altezza senza attrezzi

3 – Dimensioni

Codice	lxl in mm
150x135	150x135

4 – Altezza di bloccaggio

Codice	a in mm
x48...x74	48 e 74

5 – Campo di bloccaggio

Codice	Campo di bloccaggio in mm
15-85	15-85

Il blocco meccanico VCMC-B-QUICK viene fornito assemblato. Il prodotto consiste in:

- Piatto di bloccaggio con regolazione rapida
- Corpo base in alluminio
- Bulloni esagonali

Parti di ricambio disponibili: piatto di serraggio

Accessori disponibili: prolunga della gamma di bloccaggio

🔑 Dati di ordinazione Bloccaggi meccanici VCMC-B-QUICK

Tipo	N. articolo
VCMC-B-QUICK 150x135x48 15-85	10.01.12.04750
VCMC-B-QUICK 150x135x74 15-85	10.01.12.04752

🔑 Dati di ordinazione Pezzi di ricambio Bloccaggi meccanici VCMC-B-QUICK

Pezzi di ricambio	N. articolo
Pressione del disco SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC	10.01.12.04688

🔑 Dati di ordinazione Accessori Bloccaggi meccanici VCMC-B-QUICK

Accessori	N. articolo
Prolunga con esagono VRL-S M20x1x35	10.01.12.04374


🔑 Dati tecnici Bloccaggi meccanici VCMC-B-QUICK

Tipo	Campo di tenuta [mm]
VCMC-B-QUICK 150x135x48 15-85	15,0 ... 85,0 mm
VCMC-B-QUICK 150x135x74 15-85	15,0 ... 85,0 mm

Bloccaggi meccanici VCMC-B-QUICK

Campo di tenuta fino a 85 mm · Con regolazione rapida

Dati di costruzione Bloccaggi meccanici VCMC-B-QUICK



VCMC-B-QUICK

Bloccaggi meccanici VCMC-B-QUICK

Campo di tenuta fino a 85 mm · Con regolazione rapida

Dati di costruzione Bloccaggi meccanici VCMC-B-QUICK

Tipo	B [mm]	H [mm]	H2 [mm]	L [mm]	X1 [mm]	X2 [mm]	Z (freccia elastica) [mm]
VCMC-B-QUICK 150x135x48 15-85	133	48	30	146,4	66,5	44	9
VCMC-B-QUICK 150x135x74 15-85	133	74	30	146,4	66,5	44	9

Presentazione multimediale del prodotto

Medio

How-to-Video 03

Collegamento

<https://vimeo.com/178568576>

<https://vimeo.com/194826873>

<https://vimeo.com/193850139>

<https://vimeo.com/260009196>