



## Bloccaggi meccanici VCMC-S4-QUICK

Per i sistemi TVN di SCM · Campo di tenuta fino a 85 mm · Con regolazione rapida



Bloccaggi meccanici VCMC-S4-QUICK



Design del sistema Bloccaggi meccanici VCMC-S4-QUICK



Bloccaggio meccanico VCMC-S4-QUICK per il bloccaggio di parti del telaio

### Idoneità per applicazioni specifiche del settore

#### Applicazioni

- Sistema di bloccaggio meccanico per centri di lavoro CNC per consolle TVN di SCM / Morbidelli
- Particolarmente indicato per pezzi stretti e curvi, ad es. parti del telaio e profili di finestre
- L'installazione è efficiente, sicura e senza attrezzi; il tenditore è meccanicamente prefissato
- Adattamento dell'altezza di bloccaggio al pezzo in pochi secondi, senza attrezzi; estensione del campo di serraggio possibile grazie all'estensione
- Bloccaggio del pezzo in lavorazione mediante l'attivazione del vuoto sul piano della macchina

#### Design

- La piastra di serraggio triangolare (1) è regolabile in altezza di bloccaggio e superficie di contatto sul pezzo senza attrezzi e si abbassa attivando il vuoto
- Prolunga (2) per regolare il campo di serraggio
- Materiale d'attrito (3) per l'ottimizzazione dell'assorbimento della forza laterale
- Robusto corpo base (4) in alluminio con supporto a coda di rondine (5) per il fissaggio su profilo TVN di SCM / Morbidelli
- Bordi di tenuta resistenti (6) ottimizzati per lo scorrimento senza sforzo del tenditore sulla consolle

#### Prodotti punti di forza del prodotto

- Disco di bloccaggio triangolare con regolazione rapida senza attrezzi che consente tempi di allestimento più brevi
- Tiene saldamente anche i pezzi stretti con forze di bloccaggio fino a 700 N
- Nessun mezzo aggiuntivo necessario, poiché può essere attivato tramite il vuoto operativo del centro di lavoro CNC
- Speciali materiali di attrito sulla piastra di bloccaggio e sulla superficie di bloccaggio assicurano una tenuta sicura anche con forze di lavorazione elevate

## Bloccaggi meccanici VCMC-S4-QUICK

Per i sistemi TVN di SCM · Campo di tenuta fino a 85 mm · Con regolazione rapida

### Codice modello Bloccaggi meccanici VCMC-S4-QUICK

VCMC-S4	–	QUICK	–	145x145	–	x50	–	15-85
1		2		3		4		5

#### 1 – Denominazione in breve

Codice	Tipo
VCMC-S4	Bloccaggio meccanico, SCM/Morbidelli sistema TVN

#### 2 – Forma

Codice	Tipo
QUICK	Con regolazione dell'altezza senza attrezzi

#### 3 – Dimensioni

Codice	lxl in mm
145x145	145x145

#### 4 – Altezza di bloccaggio

Codice	a in mm
x50	50

#### 5 – Campo di bloccaggio

Codice	Campo di bloccaggio in mm
15-85	15-85

Il bloccaggio meccanico VCMC-S4-QUICK viene fornito completamente assemblato. Il prodotto consiste in:

- Piatto di serraggio con regolazione rapida
- Corpo base in alluminio
- Alloggiamenti per il profilo TVN

Parti di ricambio disponibili: piatto di serraggio, bordi di tenuta

Accessori disponibili: prolunga della gamma di serraggio

### Dati di ordinazione Bloccaggi meccanici VCMC-S4-QUICK

Tipo	N. articolo
VCMC-S4-QUICK 145x145x50 15-85	10.01.12.04760

### Dati di ordinazione Pezzi di ricambio Bloccaggi meccanici VCMC-S4-QUICK

Pezzi di ricambio		N. articolo
Pressione del disco	SPAN-TELL 128x30 EXZ VCMC	10.01.12.04740
Bordi di tenuta (inferiore)	VCDR 141x77.2x5.1 VCBL-S	10.01.12.03138

### Dati di ordinazione Accessori Bloccaggi meccanici VCMC-S4-QUICK

Accessori		N. articolo
Prolunga con esagono	VRL-S M20x1x35	10.01.12.04374

### Dati tecnici Bloccaggi meccanici VCMC-S4-QUICK


Tipo	Campo di tenuta [mm]
VCMC-S4-QUICK 145x145x50 15-85	15,0 ... 85,0 mm

## Bloccaggi meccanici VCMC-S4-QUICK

Per i sistemi TVN di SCM · Campo di tenuta fino a 85 mm · Con regolazione rapida

### Dati di costruzione Bloccaggi meccanici VCMC-S4-QUICK

---



---

VCMC-S4-QUICK

## Bloccaggi meccanici VCMC-S4-QUICK

Per i sistemi TVN di SCM · Campo di tenuta fino a 85 mm · Con regolazione rapida

### Dati di costruzione Bloccaggi meccanici VCMC-S4-QUICK

Tipo	B [mm]	H [mm]	L [mm]	X1 [mm]	X2 [mm]
VCMC-S4-QUICK 145x145x50 15-85	145	50	145	66,5	44