



Ventosas de bloque VCBL-K1-HD

Altura 100 mm y 125 mm



Ventosas de bloque VCBL-K1-HD



Diseño del sistema Ventosas de bloque VCBL-K1-HD



Ventosa de bloque VCBL-K1-HD para fijar madera maciza

Idoneidad para aplicaciones específicas de sectores profesionales

Aplicaciones

- Sistema de fijación por vacío sin tubos flexibles para centros de mecanizado CNC con mesa de consola (sistema de 1 circuito)
- Uso flexible para componentes sensibles y finos hasta superficies rugosas y madera maciza
- Optimizado para fuerzas de corte elevadas en el mecanizado de madera maciza, materiales de superficie maciza y laminados
- Posicionamiento preciso y mecanizado seguro gracias a la prefijación mecánica en la consola
- También se puede utilizar para geometrías complejas de piezas gracias a la placa de ventosa giratoria en pasos de 15°

Diseño

- La junta de caucho expandido (1) adaptable también puede utilizarse para superficies estructuradas
- Placa de ventosa (2) giratoria e intercambiable, con etiqueta NFC integrada para la lectura de datos del producto a través del smartphone
- Robusto cuerpo base (3) de aluminio para una mayor estabilidad y óptimos resultados de fresado
- Bloqueo mecánico (4) adecuada para mesas de consola de 1 circuito
- Marco obturador (5) para hermetizar sobre la consola

Productos prestaciones

- Ahorro en los procesos de preparación gracias al forro de fricción plana de elastómero para una amplia gama de aplicaciones
- La elevada fuerza de retención y la absorción de fuerza lateral garantizan un mecanizado seguro y ayudan a evitar rechazos
- La placa de ventosa giratoria en pasos de 15° permite una adaptación flexible al contorno de la pieza
- La junta adaptable para fijar superficies rugosas
- El bloqueo mecánico proporciona una excelente estabilidad durante el proceso de preparación y mecanizado

Ventosas de bloque VCBL-K1-HD

Altura 100 mm y 125 mm

🔑 Código de designación Ventosas de bloque VCBL-K1-HD

VCBL-K1-HD	-	170x128	-	x100	-	S-360-15	-	TV
1		2		3		4		5

1 - Designación breve

Código	Tipo
VCBL-K1-HD	Ventosa de bloque, Heavy Duty, sistema de consola de 1 circuito

2 - Superficie de ventosa

Código	LxAn en mm
170x128...	170x128 a 128x60
128x60	

3 - Altura

Código	Altura en mm
x100...	100 a 125
x125	

4 - Complemento de la gama de producto

Código	Tipo
S-360-15	Orientable en pasos de 15°

5 - Complemento de la gama de producto

Código	Tipo
TV	Con válvula palpadora

La ventosa de bloque VCBL-K1-HD se suministra montada. El producto consta de:

- Placa de ventosa reemplazable con cordón hermetizante, disponible en varias dimensiones
- Cuerpo base de aluminio con bloqueo mecánico

Repuestos disponibles: cordón hermetizante, placa de ventosa

Accesorios disponibles: fijación

🔑 Datos de pedido Ventosas de bloque VCBL-K1-HD

Modelo				170x128	128x75	128x60
VCBL-K1-HD	100	S-360-15	-	10.01.12.05273	10.01.12.05274	10.01.12.05312
VCBL-K1-HD	100	S-360-15	TV	10.01.12.05284	10.01.12.05283	10.01.12.05318
VCBL-K1-HD	125	S-360-15	-	10.01.12.05323	10.01.12.05322	10.01.12.05324
VCBL-K1-HD	125	S-360-15	TV	10.01.12.05330	10.01.12.05328	10.01.12.05329

🔑 Datos de pedido Repuestos Ventosas de bloque VCBL-K1-HD

Modelo		Repuestos	Nro. de pieza
VCBL-K1-HD	170x128	Placa de ventosa (superior)	VCSP-O 170x128x19.5 RB AL
VCBL-K1-HD	128x75	Placa de ventosa (superior)	VCSP-O 128x75x19.5 RB AL
VCBL-K1-HD	128x60	Placa de ventosa (superior)	VCSP-O 128x60x19.5 RB AL


Modelo		Repuestos	Nro. de pieza
VCBL-K1-HD	-	Tamiz redondo	SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07
VCBL-K1-HD	TV	Válvula palpadora	TV D9 4.3

Repuestos	Nro. de pieza
Marco obturador (inferior)	VCDR 166x113x6.6 VCBL-K1
Junta tórica	O-RING 50x2.5 NBR-70
Tornillo cilíndrico	SCHR 4762 M10x30 ST-8.8 VZ


Ventosas de bloque VCBL-K1-HD

Altura 100 mm y 125 mm

Datos de diseño Ventosas de bloque VCBL-K1-HD



VCBL-K1-HD 170x128



VCBL-K1-HD 128x60 - VCBL-K1-HD 128x75

Ventosas de bloque VCBL-K1-HD

Altura 100 mm y 125 mm

Datos de diseño Ventosas de bloque VCBL-K1-HD

Modelo		B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]
VCBL-K1-HD	170x128	128	128	100	107	170	170
VCBL-K1-HD	128x75	128	128	100	107	75	170
VCBL-K1-HD	128x60	128	128	100	107	60	170