


Alan Tutucu Sistemleri FXP-60/FMP-60

Tutucu genişliği 60 mm



Alan Tutucu Sistemleri FXP-60/FMP-60



Sistem tasarımı Alan Tutucu Sistemleri FXP-60/FMP-60



Mobilya panellerini taşıyan alan tutucu FXP-60

Sektöre özel uygulamalar için uygunluk

Uygulamalar

- Farklı boyut, geometri, malzeme ve yüzeylerdeki iş parçalarının taşınması için universal tutucu
- İş parçalarının farklı alma pozisyonlarından taşınması
- Gözenekli iş parçalarının ve kesikli iş parçalarının taşınması
- Tam otomatik uygulamalar için uygundur

Tasarım

- Sensörler için yanal T yuvalarına sahip alüminyum taban bölümü (1); farklı tutucu uzunlukları mümkündür
- Harici vakum üretimi için bağlantı borusu (2) veya birlikte verilen çok kademeli ejektör için basınçlı hava bağlantısı (3)
- Gösterge (4)
- Sızdırmazlık plakası (5)

Ürün özellikleri

- Dar çalışma alanlarında kullanıma olanak sağlayan 60 mm genişliğinde ince alan tutucu sistemi
- Modüler hafif tasarım sayesinde yüksek etkili kaldırma kapasitesi
- Özellikle enerji tasarruflu vakum üretimi sayesinde yüksek operasyonel güvenilirlik ile düşük işletme maliyetleri (FXP-60'a monte edilmiştir)
- Mükemmel sızdırmazlık ve uzun hizmet ömrüne sahip yüksek performanslı sızdırmazlık süngeri
- Zaman alıcı temizlik gerektirmeden zahmetsiz değişim için hızlı değiştirilebilen yapışkan filmli sızdırmazlık süngeri

Alan Tutucu Sistemleri FXP-60/FMP-60

Tutucu genişliği 60 mm

Sipariş verileri Alan Tutucu Sistemleri FXP-60/FMP-60

Tip	Parça no.
FXP-60-SW70 442 1R18 O20	10.01.53.00070
FXP-60-SW70 1234 1R18 O20	10.01.53.00053
FMP-60-SW70 442 1R18 O20 G32	10.01.53.00071
FMP-60-SW70 1234 1R18 O20 G32	10.01.53.00027

Sipariş verileri Yedek parçalar Alan Tutucu Sistemleri FXP-60/FMP-60

Tip (Sızdırmazlık köpüğü)	Parça no.
DI-PL	1224
DI-PL	432
	10.01.53.00032
	10.01.53.00067

Sipariş verileri Aksesuarlar Alan Tutucu Sistemleri FXP-60/FMP-60

Aksesuarlar	Parça no.
Flexolink	FLK G1/4-IG G1/4-AG
Flexolink	FLK G1/4-AG G1/4-AG
Vakum manometresi	VAM 40 V U BAR
Solenoid valf	EMVP 32 24V-DC 3/2 NO
Yaylı piston	FSTE-HD G1/4-AG 50 VG
Vakum dağıtıcı	VTR-SL 3x RST60 2xD32
Flanş plakası	FLAN-PL 50x54x10 AL-PUL FXP-FMP-60
Montaj seti	SET FXP/FMP-60
	10.01.03.00178
	10.01.03.00152
	10.07.02.00046
	10.05.02.00068
	10.01.02.00876
	10.01.43.00013
	10.01.53.00029
	10.01.53.00025

Yedek parçalar	Artikelnummer Sızdırmazlık plakası (FXP/FMP-60)
FMP-60-SW70 1234 1R18 O20 G32	-
FXP-60-SW70 1234 1R18 O20	-
FXP-60-SW70 442 1R18 O20	-
FMP-60-SW70 442 1R18 O20 G32	-

Teknik veriler Alan Tutucu Sistemleri FXP-60/FMP-60

Tip	Düzenleme	Malzeme türü	Emme hücresi sayısı	Hava tüketimi [l/min]*	Vakum debisi (maks.) [l/min]**	250 mbar'da emme kuvveti [N]***	Pu = -0,25 bar için tahliye oranı [l/min]****	Sızdırmazlık elemanı	Ağırlık [kg]
FMP-60-SW70 1234 1R18 O20 G32	1R18	Sünger O, Yükseklik 20 mm	67	-	-	433	176	Sızdırmazlık Süngeri	3
FMP-60-SW70 442 1R18 O20 G32	1R18	Sünger O, Yükseklik 20 mm	23	-	-	149	61	Sızdırmazlık Süngeri	2
FXP-60-SW70 1234 1R18 O20	1R18	Sünger O, Yükseklik 20 mm	67	300	425	433	-	Sızdırmazlık Süngeri	3
FXP-60-SW70 442 1R18 O20	1R18	Sünger O, Yükseklik 20 mm	23	165	270	149	-	Sızdırmazlık Süngeri	2

*Çalışma basıncı 5 bar

**Çalışma basıncı 5 bar


***Emiş gücü rakamları -0,25 bar vakumda teorik değerlerdir. Gerçek değerler farklı olabilir. Güvenlik faktörleri olmadan verilmiştir.

****Kullanılan harici vakum jeneratörü, -0,25 bar negatif basınçta en az belirtilen emme hacmini (FMP'nin vakum bağlantı parçasında) sağlamalıdır.


Alan Tutucu Sistemleri FXP-60/FMP-60

Tutucu genişliği 60 mm

Tasarım verileri Alan Tutucu Sistemleri FXP-60/FMP-60



FXP-60



FMP-60

Alan Tutucu Sistemleri FXP-60/FMP-60

Tutucu genişliği 60 mm

Tasarım verileri Alan Tutucu Sistemleri FXP-60/FMP-60

Tip	B [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	B3 [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	Y1 [mm]
FXP-60-SW70 442 1R18 O20	60	64	54	16.3	-	50	102	20	9.75	6.75	45	432	115.0	159	306	-	30
FXP-60-SW70 1234 1R18 O20	60	64	54	16.3	-	50	102	20	9.75	6.75	45	1224	115.0	159	403	-	30
FMP-60-SW70 442 1R18 O20 G32	60	-	54	16.3	32	50	102	20	9.75	6.75	45	432	49.5	173	218	233	30
FMP-60-SW70 1234 1R18 O20 G32	60	-	54	16.3	32	50	102	20	9.75	6.75	45	1224	49.5	173	218	233	30

Multimedya ürün sunumu

Orta	Bağlantı
Ürün videosu	https://vimeo.com/793034865 https://vimeo.com/147433631